# 事•健康用品

#### アイコン一覧

■通報装置・徘徊感知器

#### ■食事用エプロン

洗濯ができます



乾燥機の使用ができます



(温度・時間は各商品異なります)



-方向通話

呼び出し音

## 無線到達距離

受信機の増設可能

送信機の増設可能

#### ■食事用具



乾燥機の使用ができます (温度・時間は各商品異なります)



食器洗浄機の 使用ができます



電子レンジの 使用ができます

# 双方向通話

#### ■コルセット







固定

固定用

骨盤ベルト

#### 保温 保温用

#### CONTENTS

介護食·嚥下補助 10
食事用具 19
食事用エプロン25
口腔ケア······· <u>27</u>
衛生用品32
自助具····································
自助具(薬関連)39
測定機器40
通報装置·視聴覚補助 41
コルセット・サポーター 46
立ち上がり補助椅子 51
介護予防・リハビリ ·········· 53
災害対策 58

# 食事

#### 栄養・自立・ケア・健康など 生活の基本「食事」 をより楽しく o 皆様の暮らしを応援します。

家族そろって、語らいながらの食事は、毎日の活力源。自分で食べるためには、容易に口に運べ る工夫や、介護する方の負担軽減はもちろん、コミュニケーションの時間を作ることも大切です。 栄養素をバランス良く摂取し、適度な運動で健康を保ちましょう。

# **バーサルデザイン**

日本介護食協議会で、利用者が選択する際の目安と して、食品の「かたさ」や「粘度」に応じて 4 段階 に区分したものです。商品にはこれらの区分とロゴ マークが表示しています。ユニバーサルデザイン フードは、日常の食事から介護食まで幅広くお使い いただけます。

#### ユニバーサルデザインフード区分表

区分	S ○ 容易にかめる
かむカ	かたいものや

の目安

飲み込む

力の目安

かたいものや おおきいものは やや食べづらい おおきいものは

普通に飲み

込める

食べづらい ものによっては飲み込みづらい

ことがある

景全 歯ぐきでつぶせる

景全 舌でつぶせる 細かくまたは

やわらかければ 食べられる 水やお茶が 飲み込みづらい

ことがある

固形物は 小さくても食べづらい

水やお茶が

飲み込みづらい

とろみ調整区分の 商品は、飲み物や 食べ物にとろみを つけてまとまり感 を出し、飲み込み やすくするための ものです。

とろみ調整

# 腔ケアが大切な理由。楽しい食事や会話を楽しめるために。

口腔内が汚れ・乾燥・舌やほほの内側の汚れを放置すると、硬くなり口が動かしにくくなります。 また、口腔内で細菌が繁殖しやすく、歯周病や虫歯などに口腔疾患のリスクが高まり、肺炎・心 疾患など全身疾患へと影響を及ぼすケースのあります。食事や会話が楽しめるよう、口腔ケアを 心がけましょう。

#### 1 準備

#### まずは、湿らす

口唇の乾燥、口腔内の汚れが、 乾燥して除去しにくい場合は 「ジェル」などを使用し、湿ら せます。

Point 保湿をあたえ、口の中 の損傷を予防します。



#### 2 清掃

#### □腔内・お□をきれいに

「口腔ケアスポンジ」や「口腔 ケア綿棒」で口腔内をふきとる。 歯のある方は「歯ブラシ」でブ ラッシング。舌の汚れは、「舌 ブラシーなどでケアを。



#### 3 リハビリ・マッサージ

#### お口を元気に

「ジェル」をつけた「口腔ケア スポンジ」や口腔ケア綿棒」 でマッサージ。

「口腔ケアガーゼ」を指に巻い て舌のケアを。

Point 口腔機能の維持や 歯周病などの予防



#### 4 保湿

#### 仕上げにうるおい

口腔内全体に「ジェル」や 「スプレー」を塗布。

#### Point ケアとケアの合間に

せっかくきれいにしても乾燥し ては意味がありません。日常的 な保湿ケアを心がけましょう。



事

#### 毎日の栄養補給をおいしくサポート。おいしくなってリニューアル!



#### エンジョイclimeal

#### A2428-10

①ヨーグルト味 ②いちご味 ③コーヒー味 ④バナナ味 ⑤コーンスープ味 ⑥ミルクティー味 ⑦みかん味 ⑧くり味 内容量/125mg

#### 飽きない8種類の味。

- 配さない6種類の味。
   亜鉛、銅などの微量元素を強化しています。
   1本125mlで200kcalのエネルギーを摂ることができます。
   モラック乳酸菌100億個配合。
   日本人の食事摂取基準(2015年版)に配慮したエネルギーバランスで長期の飲用に 適しています。

クリニコ

¥216

#### 食事が十分に食べられない人へ。毎日に欠かせない栄養をおいしく補給!



#### 明治メイバランスソフトJelly

| A1702-10 | ①ヨーグルト味 | **¥216** | ②ピーチョーグルト味 | ③パインヨーグルト味 | ②ストロベリーヨーグリトト味 | ③スマンカットヨーグリトト味 | カ容量/150ml | グマスカットヨーグルト味 |

内容量/150㎖

- ◆ さっぱりとして食べやすいヨーグルトベー スの5種の味。
- エネルギーバランスや、不足しがちなビタ ミン、ミネラル、微量元素に配慮。
- ●簡単開封、キャップを開けてそのまま召し 上がれる飲み口付き容器。

エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質(g)	糖質(g)	食物繊維 (g)	ナトリウム (mg)	食塩相当量 (g)
150	6.0	4.2	21.6	1.5	120	0.3
	4個/ケー	4.2	21.0	1.5	120	BH

#### 少量で高エネルギー!

#### 毎日の食事で摂りきれない栄養をおいしく手軽に補給



#### 明治メイバランスMini A1478-10 14

主要栄養成分(1本当り)

補 給

品

明治メイバランスMiniL A1479-10 1\*

③ヨーグルト味 ④ストロベリー味 ⑤バナナ味 ⑥抹茶味 ①コーンスープ味 ③チョコレート味 明治メイバランスMiniLは乳のおいしさを活かす為、乳糖を含んでいます。

内容量/125ml ● 8種類の味で毎日違う味をお楽しみ

いただけます。 ・ おいしいドリン

大切な栄養素が1本で手軽に栄養補給ができます。

#### 少量で高エネルギー!アルギニンと必要な 栄養素をまとめて美味しく手軽に補給! me(j)



#### 明治メイバランスArgMini ¥232

A2073-10 1本

①ミルク味 ②ミックスベリー味

- 内容量 / 125ml 

  ・ おいしいドリンクタイプで、身体に必要な栄養素が1本で手軽に栄養補給できます。

  ・ 1本あたり遊撃アルギニンを2500mg添加しています。

#### 主要栄養成分(1本当り)

(kcal)	たんぱく気 (g)	信息)	(度)	其物機能 (g)	(mg)	(mg)	我堪形当集 (g)
200	10.0	7.5	22.5	2.5	2.4	135	0.34
1224	本/ケー	ス					明治

#### ビタミン・微量元素を強化! 野菜汁・果汁入り飲料です。



#### サンキストポチプラスV

A2325-10 (リレットミックス ②グリーンミックス

- 内容量/1本当り125ml 不足しがちな鉄・亜鉛・食物繊維・オリゴ糖を補給で きます。
  フルーティーな味わいで、野菜が苦手な方にもおいしくお召し上がりいただきます。

#### 主要栄養成分(1本当り)

	(Kcal)	長初機程 (g)	鉄 (mg)	<del>里鎖</del> (mg)	(mg)	(mg)	(mg)
1	75	5	5.0	11.0	1.30	1.50	500
(2)	75	5	5.0	11.0	1.30	1.50	500

## ① 200 7.5 7.5 25.0 2.5 1.5 180 0.46

#### 「すっきりした味わい」で毎日の栄養補給を サポートします。





すっきりテイスト

A1701-10 ①~⑤1本

主要栄養成分(1本当り)

内容量/125㎡

各12本/ケース









# ジャネフ ファインケア

「ほどよい甘さ」で必要な栄養を

しっかりサポートします。

A1923-10 ②~⑥1本

¥178

内容量/125m0 ③ジャネフ ファインケア おしるこ味 ④ジャネフ ファインケア コーヒー明 ⑤ジャネフ ファインケア いちご味 ⑥ジャネフ ファインケア バナナ味

少量で必要な栄養素をしっかりと摂取できます。たんぱく質、亜鉛、鉄等、毎日の栄養補給に。

#### 主要栄養成分(1本当り)

エネルギー	たんぱく質	脂質	炭水化物	カルシウム	鉄	亜鉛	鋼	ビタミンD	ピタミンE (mg)	食塩相当量
(kcal)	(g)	(g)	(g)	(mg)	(mg)	(mg)	(mg)	(µg)		(g)
200	7.5	7.5	25.6	95.0	4.0	2.3	0.4	3.0	5.0	0.4

#### 各12本/ケース

#### エネルギーと不足しがちな 微量成分を補えます。







### ジャネフ ファインケアスープ

A2298-10 ①コーンボタージュ ②かぼちゃのボタージュ 事変量 /100g ③じゃがいものボタージュ

- 内容量 / 100g ③じゃがいものポタージュ 1袋160kcal、不足しがちな微量成分を配合。
- 素材をいかした味わい。

#### 主要党義成分(1岱兴(1)

	エネルギー (kcal)	食物繊維 (g)	カルシウム (mg)	亜鉛 (mg)	ピタミンロ (μg)	オルニチン (mg)	カルニチン (mg)
1	160	3.0	200.0	2.5	12.5	40.0	80.0
2	160	3.0	200.0	2.5	12.5	40.0	80.0
3	160	3.0	200.0	2.5	12.5	40.0	80.0

#### 摂りたい栄養スープでサポート

グローター 「この間の ①すっきりテイスト ピーチ味 ②すっきりテイスト ブルーベリー味 ③すっきりテイスト ミルク味 ④すっきりテイスト エスプレッソ味 ⑤フルーツミックス味

 工法ルギー (kcall)
 たんぱく質 (g)
 簡賞 (g)
 放水化物 (g)
 カルシウム (mg)
 鉄 (mg)
 整設 (mg)
 類 (mg)
 ビタミンD (mg)

 200
 7.5
 7.5
 25.6
 95.0
 4.0
 2.3
 0.4
 3.0



#### 栄養支援セルティ

A2429-10 ①とうもろこしのスープ ②にんじんのスープ ③じゃがいものスープ ¥213

内容量/200m2

(Kcal)	たんぱく質(医)	脂質(g)	(mg)	(mg)	食塩相当量 (g)	オリゴ糖 (mg)
100	3.5	2.8	225	81	0.6	0.15
100	3.5	2.7	240	80	0.6	0.15
100	3.5	2.5	205	73	0.5	0.15
	100	100 3.5 100 3.5	100 3.5 2.8 100 3.5 2.7	100 3.5 2.8 225 100 3.5 2.7 240	100         3.5         2.8         225         81           100         3.5         2.7         240         80	100         3.5         2.8         225         81         0.6           100         3.5         2.7         240         80         0.6

#### コラーゲンペプチド配合。 果汁入りのゼリーです。



#### エンジョイコラーゲンゼリー ¥194

A2430-10 0555

内容量/72g ● ぶどうには抗酸化成分として注目を集める

「アスタキサンチン」を配合。

●ピーチには「乳酸菌Molac(加熱菌体)」を配合。 主要成分(1個当り)

エネルギー (kcai) 亜鉛 (mg) 12

クリニコ

#### たんぱく質が不足しがちな方に (無味タイプ) \*\*メイプロテインZn



#### 明治メイプロテインZn A1329-10 ①分包タイプ 20包入 ¥2,376

②大袋タイプ 400g ¥3,283

内容量/①12.5(1包) ②400g ・ 3.203 トラマン (2400g ・ 3.

主要栄養成分(1包当り)

①3個/ケース②10袋/ケース

料理の風味を そこなわずに、 エネルギーと たんぱく質を 同時に 強化出来ます

# ジャネフ ワンステップミール 料理に混ぜる栄養パウダー

A2431-10



¥4,536

クリーコ

水分補給

康サポ

品

開

DE.

うるみ調整

(ゼリー状

飲料



ビフィズス菌末BB536

<sup>内容量/2g×30本</sup> ● 善玉菌の代表であるビフィズス菌BB536

◆ そのまま、もしくは水、ぬるま湯、飲料等に 溶かしてお召し上がりください。 ●ほとんど無味無臭ですので飲料等の味を

がスティック1本2g当り500億個以上含

# 体の中を巡り、体をやさしくサポート する、優れたビフィズス菌LKM512。 30

#### 巡優 LKM512<sub>®</sub> お塩で減塩

A2420-11

¥4,320

内容量/30g(1g×30包) ● 牛きて腸まで届く!

● ビフィズス菌LKM512/60億個以上

エネルギー	たんぱく質	脂質(g)	炭水化物	ナトリウム
(kcal)	(g)		(g)	(mg)
3.36	0.12	0.01	0.81	3.0

アロン化成

塩分を50%に

カットした

健康ソルト

独自の技術で自然な

塩味はそのままに、

A1272-11 ①80g

②350g

内容量/①80 ②350g ● ケッキングやテーブルソルトとして、普通のお塩と

内容量/○80 ②3508
 クッキングやテーブルンルトとして、普通のお塩と同じようにご使用ください。
 塩分の取りすぎにはご注意ください。
 食事療法の素材として適するものであって本品を多量に使用しても病気が治るわけではありません。医師・管理栄養士等の相談・指導をえて使用してください。
 腎臓疾患及び食事療養中の方はお控えいただくか、あらかじめ医師に相談の上ご使用ください。

日本海水

05-1

DE:

¥313

¥410

#### 溶かしやすい顆 粒状で体に大切 な食物繊維を、 手軽に補って頂 けます。



#### 食物せんい(分包)

A2432-11

内容量/6g×30袋 ● さまざまな食品にお使い頂けます。

王要宋養成分(1包当り)										
エネルギー (kcal)	水分 (g)	たんぱく質 (g)	脂質(g)	糖質 (g)	食物繊維 (g)	ナトリウム (mg)				
12	0.2	0	0	0.6	5.1	0.1				

ホリカフーズ 10銭/ケース

#### 節を問わず水分補給を 美味しく、手軽にサポート





#### アクアチャージ

A2478-11 ①ゼリー飲料

A1821-11

まれています。

そこないません。

6箱/ケース

②とろみ付き 粉末飲料

¥205 ¥324

- 内容量 / ①150g ②4.0g×8包

   水分吸収効率を考えたバランス設計。

   塩分ひかえめで、糖類オフのさわやかな酸
- 塩ガびかえのじ、裾頬オフいごむでから飯味と甘みです。
   スパウト付きアルミパックタイプの殺菌済み乳酸菌入りゼリー飲料です。①
   殺菌済み乳酸菌入りとろみ付き粉末清凉
- 和光堂

下痢·嘔吐·発熱 などによる脱水 状態時に オーエスワン!



#### ゼリー オーエスワン

A1606-11

内容量/200g ● オーエスワンは、電解質と糖質の配合バランスを 考慮した経口補水液です。軽度から中等度の脱水状態の方の水・電解質を補給・維持するのに適

水小ないパッパー。 した病者用食品です。 ◆ そしゃく・えん下困難な場合にも用いることができますが、医師とご相談の上、ご使用ください。 主要成分(100g当り)

エネルギー (Kcal)	炭水化物 (g)	タンハク頁 (g)	脂質 (g)	ナトリワム (mg)	(mg)	マクネシウム (mg)
10	2.5	0	0	115	78	2.4
30/50/2	1/4-7					

1本で食物繊維10g

+オリゴ糖2度を配合

## 脱水状態時に オーエスワン!

下痢·嘔吐·発熱

などによる

# オーエスワン

A1605-11 ①200ml

②500ml

¥205

¥144

②500ml **半205** 内容量/①200 ②500ml ・オーエスワンは、電解質と糖質の配合パランスを考慮した経口補水液です。軽度から中等度の膨水状態の方の水。電解質を補給維持するのに適した病者用食品です。 感染性態炎、感冒による下痢・嘔・・発熱を伴う膨水状態、高齢者の経口摂取不足による脱水状態、過度の発汗による脱水状態・過度の発汗によるの状状態等に適しています。

主要成分(100ml当り) | エネルギー(Kcal) タンパク黄(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) ナトリウム(mg) 10 0 0 2.5 115 大塚製薬工場 ①30本/ケース②24本/ケース

> CORRECTION OF ブラッシー

体に必要な水分 電解質の吸収を おいしくサポート する経口補水液!



#### 明治アクアサポ

A2074-11

¥194

内容量/500ml ● 塩味があっても飲みやすいリンゴ風味です。 ● 汗で失われる水分や電解質の補給に適し ています。

起床時や、入浴前後、お休み前などの水分、 電解質が失われがちな時におすすめです。

主要成分(100ml当り) エネルギータンパン質 脂質 (Kcal) (g) (g) 9 0 0

カリウム (mg) 78

明治



# アイソトニックゼリ-

A1958-11 ①100ml

②150ml

¥102

内容量/①100 ②150ml 特別用途食品「えん下困難者用食品」として、消費 特別用速度的は入水ト四極者相反的にして、消費者庁から表示許可を受けた水分補給用ゼリー
 お年寄りや嚥下力の低下した方でも、スムーズな水分補給ができます。
 スポーツドリンク系のさっぱり味。
 主要成分(100g当り)

エネルギー	タンパク質	脂質(g)	炭水化物	ナトリウム	カリウム	水分
(Kcal)	(g)		(g)	(mg)	(mg)	(g)
4	0	0	0.8	53	17	99

①②50本/ケース



A2419-11

っぱりとした甘みの懐かしい味わいで大

主要成分(109g当り)

Iネルギー	水分	たんぱく質	脂質(g)	精質	食物繊維	ナトリウム	カリウム	オリゴ
(kcal)	(g)	(g)		(g)	(g)	(mg)	(g)	(g)
80	81	0	0	17.5	10	53	17	2

50本/ケース



#### 水分補給ゼリー プラッシー ¥162

A1480-11 オレンジ味

内容量/120g ● どなたにもお飲みいただきやすい水分補給ゼ

リーです。 ・ビタミンC200mgとビタミンA100μg(β-カロ テン)を配合しています。 ・1後(120g)で80kcalのエネルギーが摂取可能です。

主要栄養成分(1袋当り)

エネバー(には) 炭水化物(g) タンパク質(g) 脂質(g) ナトリウム(mg) ビタミンA(μg) ビタミンC 80 20 0 0 29 100 200



#### お水のゼリ

A1836-11 ①ピーチ味 ②マスカット味

¥162

●咀嚼や嚥下が困難な方に飲みやすい硬さです ● ゼリーの離水を抑えることで、えん下困難者の誤えんが起こりにくいような設計にいたしました。

	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	結貨 (g)	食物繊維 (g)	ナトリウム (mg)
1	32	0	0	6.7	2.4	60
2	32	0	0	6.7	2.4	60

#### 飲み物や料理に混ぜるだけで、 簡単にトロミをつけることができます。



A1666-11 ①3g×50本入

**つるりんこQuickly** 

②300g

3800g





内容量/①3g(1本) ②300g ③800g ①2kg ● 無味無臭なので飲み物や料理本来の味をそこな

いません。

	たんぱく質 (g)						
270	0.5	0	67.0	21.9	960	4.5	6.1





### つるりんこ牛乳・流動食用

A1822-11 ①3g×50本入 (2)800g

¥1,242 ¥3.412



内容量/①3g(1本) ②800g ● 牛乳や流動食に、短時間でトロミをつけることができます。

● 無味無臭で、トロミをつけても牛乳や流動 食本来の風味・色調をそのまま活かします。 主要栄養成分(100g当り)

エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (E)	糖質(E)	食物繊維(g)	ナトリウム (mg)	灰分 (g)	水分 (g)
320	0.3	0	77.4	12.9	1000	4.2	5.2

食事·健康用品



¥1,242

¥1,490

¥3,412

¥8,316

価格表示について 赤色表示 (例: ¥21,600) ➡自費購入

食

生

用

#### スルッとなめらかなトロミ



主要栄養成分(1包2.5g当り)

エネルギー	たんぱく質	脂質(g)	糖質	食物繊維	ナトリウム
(kcal)	(g)		(g)	(g)	(mg)
6.0	0.02	0	1.4	0.9	31

#### トロメイクSP

A0986-12 ②スティック40(40包)

¥1,987 3400g ¥3,412 (4)800g ¥7,992 ⑤2kg

¥993

(225(1包) (3400 (4800g (52kg

 ◆トロミが速くつき安定しています。
 すばやく溶けてトロミがつき、時間がたってもトロ ミの状態は変わりません。

● 少ない量でしっかりしたトロミが実現!経済 的です。

● 付着性が低くベタつかずスルッとした食感 で、食本来の「味・色・香り」を楽しめます。

● 食品の温度に大きく影響されません。食品が冷たくても温かくても、トロミの状態はほ ぼ一定しています

いろいろな食品に使えます。 牛乳、流動食等あらゆる食品に安定した粘度を示 します。

明治

#### すばやく溶けて、味を変えない。







#### とろみエール

A1650-12 ①30包

②200g 4)450g

¥918 ¥1,944 ¥3,888 31kg

とるみ間盤

とろみファイン

¥615

内容量/①2.5g(1包) ②200g ④450g ③1kg ● 食品に加えるだけで、透明感のある適度なとろみ

▼ を制に加えるにりて、近りまでのもの過度などうが がつけられます。● 溶解性に優れ、ダマになりにくく、食品本来の風 味を損ないません。

主要栄養成分(2.5g当り)

とろみファイン

エネルギー(kcal)	たんぱく質(g)	脂質(g)	炭水化物(g)	ナトリウム(mg)
8	0	0	2.1	42
				和光堂

#### のど切れがよく、粘度が安定、 スタンダードなトロミを形成。



#### トロミーナレギュラータイプ

A2493-12 11kg

(2)400g

¥4.622 ¥2,246 ③2g×50本 ¥1.274

サイズ/①25×12×35 ②22×9.5×26 ③14×10×13cm 成分/デキストリン、増粘多糖類、pH調整剤 内容量/①1000②400③100g

● 粘度変化が少なく、まとまりのある安定した

●無味無臭で切れがよく、素材の味を損ない

#### さっとなめらかに溶け、ダマな し、ソフトなトロミを形成。



#### トロミーナソフトタイプ

A2492-12 ①1kg

¥4.298 ¥2,030 (2)400g ③2g×50本 ¥1.058

サイズ/①26×12×37 ②22×9.5×26 ③14×7×12cm 成分/デキストリン、増粘多糖類 内容量/①1000 ②400 ③100g ● さっと溶け、なめらかなベタつきのないトロ

こに仕上がります。素材の味を損なわずベストなバランスで食

事をサポートします。

#### 早い立ち上がり、少量で十分、 ストロングなトロミを形成。



#### トロミーナハイパータイプ

A2494-12 ①2kg ¥7,538 ¥2,570 (2)400g

③2g×50本 ¥1,490 サイズ/①31.5×12×40②22×9.5×29③14×7×20cm 成分/デキストリン、増粘多糖類 内容量/①2000②400③100g

☆ 立ち上りが早いので、トロミのつけすぎが 防止できます。少量でしっかりとしたトロミになるので経済

的です。 ウエルハーモニー

### (2) やさしい献立 とろみファイン

A1645-12 Y5-12 ①1.5g×15袋入 ¥378 Y5-16@300g ¥2.484

内容量/①1.5g(1本)②300g

適度なとろみで飲みやすくなるように調整できます。水 分補給や栄養補給が簡単に安心して行えます。お好み の飲み物や食べ物に溶かして召しあがってください。 主要栄養成分(1.5g当り)

エネルギー たんぱく質 (Kcal) (g) 脂質 (g) 炭水化物 食物繊維 食塩相当量 (g) (g) (mg)

0.4 0.0 5 0.0 0.0 1.4 キユービ

#### 混ぜるだけでトロミづけOK。 温かいものにも、冷たいものにも。



#### ソフティアS

A1957-12 ①スティック3g×50包 ¥783

②お徳用 500g ¥1,242

№ 1500g ← 1 , 242 内容量 / ②3g(1包) ②500g ● 食材の彩りや風味を損なわないとろみ調整食品です。 ● 温かいもの、冷たいものしたも同量でOK。 ● 手早く加工でき、その後の安定性にも優れています。 ● お茶、おみそ汁、牛乳や、オレンジジュースなどにも同じ量でとろみかつきます。 主要栄養成分(100g当り)

土安宋養成分(1008ヨウ					
エネルギー	たんぱく質	脂質	糖質		

エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	糖質 (g)		ナトリウム (mg)	
292	0.5	0	60.5	23.8	1,550	1,260

#### おかゆゼリー



#### ソフティアU(ユー) ¥1,569

A2433-12 3g×30包

容量/3g(1包) 70℃以上のつぶ粥に混ぜるだけ 70℃で固形化するため、冷却は不要です。 少ない添加量でも、しっかり固形化します。

■温度変化にも、時間経過にも大きな影響を受け

#### 主要栄養成分(100g当り)

エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質(g)	糖質(g)	食物繊維(g)	ナトリウム (mg)
289	4.8	0	46	42.7	276

¥2,052

#### キシロオリゴ糖入りとろみ調整食品



#### とろとろトロミ

A1013-12

¥2,246

●無味無臭なので、素材の味をそのままに、さっと

● 唾液の影響を受けて水っぽくなりません。

主要学鑫成分(100g当U)

エネルギー	たんぱく質	脂質(g)	炭水化物	ナトリウム	<b>キシロオリ</b> :
(kcal)	(g)		(g)	(mg)	(g)
370	0.9	0.8	89.8	940	2.0

-ズ ホリカフ

### 「味」と「飲み込みやすさ」で選ばれています。



A1357-12 ①スティック3g×50本入 ¥1.404

内容量/①3g(1本) ②500g
● 素材の味を変えず、べたつきの少ない「トロミ調整食品」です。
● ダマになりにく、いろいろな食品に簡単にトロミをつけることができます。

#### 簡単!食材に混ぜ込むだけで やわらかゼリーが作れます。



#### ミキサーゲル

A1360-12 ①スティック3g×50本入 ¥2.462 ②700g ¥5,659

内容量/①3g(1本) ②700g 加熱と冷却の必要がありません。(冷たいままでもOK)

おいしさそのまま、どんな食材でもOK!やわらかさと適度な付着性が飲み込みやすさを サポートします。

#### 主要学養成分(100g当り)

エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質(g)	糖質 (g)	食物繊維 (g)	ナトリウム (mg)
226	1.6	0.0	50.0	38.0	1090

#### 飲み込むことが困難な方に、 食事の楽しみをサポート



A2343-12 <sup>①スティック</sup> 3g×50本入

サイズ/①9.5×8.5×20.5 ②24.8×11×27.8cm 成分/原材料名:テキストリン、増粘多糖類重量/スティックタイブ:204g チャック付:525g ・飲み込むことが困難な方に、食事の楽しみをサポートするとろみ調整食品。サッと溶かして混ぜるだけでとろみがつく。毎晩※周・卿は毎日

	-	-	
	and the same of		
	1		
	Cab	ana -	
		2:22	
×50本	9	50	Og
-			- 0
夕人			

#### とろみ名人

¥3,834 ②500g

るだけでころのがうく。 無色透明・無味無臭。 要栄養成分(100g当り)

エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質(g)	糖質 (g)	食物繊維 (g)	ナトリウム (mg)	リン (mg)	カリウム (mg)
316	0.6	0	66.1	24.5	348	57.1	1,220
						JII	本産業

#### サッと溶けて ダマに なりにくい!!

#### ごっくりS

A2295-12

¥2.052

重量/500g

◆ 牛乳など、とろみのつきにくい飲料でも素早くとろみをつけられます。

◆ ダマになりにくいので、作り直す手間もありませ

調理時間の短縮や、コスト削減を実現します。 もちろん、味、色、香りを変えません。

エネルギー	たんぱく質	脂質(g)	糖質	食物繊維	ナトリウム
(kcal)	(g)		(g)	(g)	(mg)
275	0.7	0.2	49.8	35.6	2000



# トローミファイバー

②500g ¥2,116

健康に配慮した水溶性食物繊維(難消化性デキストリン)入り。★要労養性の100~\*\*\*!

エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質(g)	精質(g)	食物繊維	ナトリウ.
271	0	0.1	68.1	25.0	620

味・色・香りを変えない!



¥1,404 ¥1,836

こっくり

②400g ¥1,836 ③5kg (25ぬ2袋) ¥17,712 内容量 / ①2g(1本)②400g(3)2.5kg ● 少量 短時間できれいなトロミをつけることができます。 ● 味 色・香りを変えることがないので、食品そのもののおいしさを損なわずに提供していただけます。 ● 無色透明なトロミをつけることができるので、見た目のおいしさも損ないません。 主要栄養成分(100g当1)

主要栄養成分(100g当り)

| TANF-| たな代 | 根質 | お地様 ナドリウム | (cal) | (g) | (g) | (mg) | (321 4.4 1.0 26.4 865 |

食事·健康用品

生

用

品

200



自和息



2

7









(5)

	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	炭水化物 (g)	ナトリウム (食塩相当量g)	カルシウム (幅)	鉄 (ng)
1	87	4.9	6.1	3.0	0.5	3	0.5
2	48	3.8	2.4	2.7	0.4	64	1.3
3	43	2.4	2.0	3.8	0.4	10	0.6
4	32	0.6	0.9	5.3	0.7	16	0.6
(5)	51	0.4	0.5	11.3	0.2	8	0.3
6	59	1.8	0.2	12.5	0.1	9	0.6
7	38	0.8	0	8.8	0.1	3	0.1
(16)	47~83	5.6	1.1~5.0	3.7	0.5	36	0.4
17	29	0.5	0	6.8	0.4	3	0.4
(18)	23	0.8	0	5.0	0.6	43	0.3
(19)	40	0.2	0	9.8	0.2	5	0.2
20	41	1.1	0.5	8.1	0.4	3	0~0.3
20	37	0.9	0	8.4	0.4	2	0.1
(23)	44	3.4	2.0	3.3	0.6	4	0.2
(24)	78	1.0	7.5	1.6	0.4	13	0.3
(25)	24	0.5	1.2	2.8	0.5	6	0.3
(26)	57	2.2	3.5	4.2	0.2	17	0.6
27)	53	2.6	1.3	7.7	0.4	18	0.5

ご家庭の食事をミキサーにかけました。

¥156

⑤大学いも ⑥白花豆煮 ⑦白がゆ ⑮鯖の味噌煮 ⑪かぽちゃの煮物 ⑱里芋の煮ころがし 卿芋きんとん ②玉子がゆ ②鶏だしがゆ ③鶏肉のトマト煮

おいしくミキサー

⑤①~⑥詰め合せ(6種類×2袋) ¥1,879 内容量/①~⑥®~⑨悶~⑩1袋当り50g ⑦憩②1袋当り100g ①豚肉のやわらか煮 ②いわし梅煮 ③だし巻卵 ④きんびらごぼう

A0962-13

1263 347118222222

(5)(6)(19)(27)

12袋/ケース





#### おいしく栄養

A1483-13 ①231個

¥145 内容量/1個当り54g

①かぼちゃのブリン ②ほうれんそうのブリン ③あずきのブリン 主要栄養成分(1個当り)

エネルギー (kcai)	たんぱく質 (g)	脂質(g)	ナトリウム (食塩相当量g)	鉄 (mg)	亜鉛 (mg)	カルシウム (mg)
80	3.0	4.5	0.1	1.6	4.2	130
80	3.0	2.9	0.1	1.9	5.4	139
80	3.0	3.7	0.1	1.7	4.4	136
	80 80	(kcai) (g) 80 3.0 80 3.0	(kcal) (g) (g) 80 3.0 4.5 80 3.0 2.9	(kcal)     (g)     (g)     (食塩相当量g)       80     3.0     4.5     0.1       80     3.0     2.9     0.1	(kcal)     (g)     (g)     (資本相当量)     (mg)       80     3.0     4.5     0.1     1.6       80     3.0     2.9     0.1     1.9	(kcal)     (g)     (g)     (食庫問当服)     (mg)     (mg)       80     3.0     4.5     0.1     1.6     4.2       80     3.0     2.9     0.1     1.9     5.4

①②③12個/ケース

ホリカフーズ



なめらか野菜

にんじん

1

なめらかおかす

うぐいす豆



なめらか野菜

グリンピース

(2)

(20)



なめらか野菜

コーン

された やさしい献立

なめらかごはん

(21)

くミキサー



6

さなど やさしい献立

なめらかおかす

鮭と野菜



9 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* つきょせ やさしい献立 なめらかおかず 白身魚と野菜

#### キューピーやさしい献立

A2207-13 ①~④⑥⑨⑩⑤~⑰1袋 個1袋

¥162 ¥194

内容量 / ①~④⑤⑤⑤⑥~⑦75 ⑥150g ①Y4-1 なめらか野菜 にんじん ②Y4-2 なめらか野菜 グリンピース ③Y4-3 なめらか野菜 コーン ④Y4-4 なめらか野菜 がばちゃ ⑥Y4-6 なめらかおかず 弱肉と野菜 ⑥Y4-10 なめらかおかず ジャンマラ (③Y4-14 なめらかさにん ⑥Y4-15 なめらかおかず 豚肉と野菜 ⑥Y4-16 なめらかおかず 蛙と野菜 ①Y4-17 なめらかるかず 自身魚と野菜 ②Y4-17 なめらかるかず 野な

	エネルギー(kcal)	たんぱく質(g)	脂質(g)	糖質(g)	食物繊維(g)	カルシウム(mg)	食塩相当量(g)
1	74	0.9	5.4	4.6	1.8	104	0.4
2	86	2.3	5.5	5.4	2.7	109	0.4
3	87	1.3	5.7	6.4	2.2	94	0.3
(1)	85	0.9	5.9	6.2	1.8	96	0.4
(6)	77	3.6	5.3	3.5	0.5	50	0.5
9	75	3.9	3.1	6.9	1.9	105	0.6
100	72	3.1	0.9	11.5	2.5	149	0.2
(14)	79	1.2	0.3	17.6	0.6	6	0.0
(19)	75	2.4	5.4	3.8	0.7	49	0.6
(6)	52	2.1	3.3	3.2	0.5	48	0.7
Ō	58	2.5	3.2	4.5	0.5	47	0.6

6袋×6/ケース

キユーピー

#### 9 10 おいしくミキサ

A0962-13 9®®1袋 ⑨洋梨 ⑩みかん ⑪ぶどう 内容量/1袋当り50g

● ①果内の食感を残し、マイルドにしました。 ● ⑪酸味をおさえマイルドな舌触りです。 ● ⑪素材の旨味を生かしたマイルドな食感です。

	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (度)	服質 (g)	炭水化物 (g)	ナトリウム (食物を関が	カルシウム (ng)	át (ng)
0	36	0.1	0.1	8.7	0.1	5	0
ġ.	35	0.2	0.1	8.2	0.1	7	0.4
þ	41	0.1	0.2	9.6	0.1	7	0.2

#### 水分補給にかかせません!



かぼちゃ

4

ねせ やさしい献立

なめらかおかず

豚肉と野菜

#### 簡単!おいしく!やわらかゼロリー A2367-13 1個

①もも風味②ぶどう風味③レモンティー風味 成分/エリスリトール、妻天、ゲル化剤(増粘多傾制)、酸味料、乳 酸②。番料、甘味料(アスリルテーム・・フェニルアラニン 化合物①②③、スクラロース①②、アセスルファムK①② ③、ステビア③)、アントシアニンセ素①②、カラメルセ素③ 重量~100g

主要栄養成分(1袋当り) マルハニチロ

#### おなかにやさしく水分補給 食物繊維4.4g+オリゴ糖



#### ジャネフ ゼリー飲料 A2135-13 1個

①ぶどう②りんご ③もも ④コーヒー 内容量/100g

主要栄養成分(1個当り)

	エネルギー (kcal)	水分 (g)	糖質 (g)	食物繊維 (g)	ガラクト オリゴ糖 (g)	ナトリウム (mg)
1	56	83.4	12.3	4.3	2.1	31.0
2	70	79.9	15.7	4.4	2.0	26.0
③ ④	72	79.4	16.4	4.2	2.0	28.0
<b>(4)</b>	51	84.1	10.9	4.8	2.0	7.0



#### +ューピーやさしい献立 A2175-13 ①②③1個 ¥194

①すりおろし果実 りんご ②すりおろし果実 ももとりんご ③すりおろし果実 パイナップルとりんご

内容量/100g 果肉/⑪95 ⑫74 ⑬78% 主要栄養成分(1個当り)

	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	<b>糖質</b> (g)	食物繊維 総量(g)	ナトリウム (mg)
11)	55	0.2	0	12.7	1.5	0
(12)	66	0.3	0	15.7	1.2	0
(13)	74	0.3	0	17.5	1.2	0

8個×4/ケース キユービ

¥156

食

助

181

#### 味が想像しやすい馴染みのあるメニューの 美味しさを再現したペースト食です。













### やさしくラクケア

A2336-14 1袋

── 内容量/80g①とろとろ煮込みのすき焼き②とろとろ煮込みの肉じゃが③とろとろ煮込みのウリームシチュー④とろとろ煮込みのビーフカレー

主要	要栄養成	分(1袋	当り)			
	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (長)	施質(高)	脱水化物 (g)	食塩積当量 (長)	實物機能 (g)
1	86	2.5	3.6	11	0.71	0.5
2	91	1.8	5.3	9	0.69	0.5
1	88	2.2	5.9	6.4	0.74	0.3
-	100007	2.30 (0)	20000	1790cc (455)	2010/00/201	\$550es

①②③④10袋×4/ケース ハウス食品 食事は楽し なめらかシチューシリーズ A1016-14 ①231袋

□なめらかドーフシチュー ②なめらかチキンクリームシチュー ③なめらかポークカレーシチュー ①なめらかシチューの詰め合せ(①②③各4袋)1個 ¥2,592 内容量/1袋当り100g

主要栄養成分(1袋当り)									
	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質(名)	炭水化物 (g)	食塩相当量 (E)	食物擬核 (E)			
1	111	5	5.3	10.8	0.7	5			
2	113	5	6.3	9.1	0.6	5			
3	111	5	5.7	9.9	0.7	5			

0.5 ①②③12袋/ケース

ビタミンBi (mg) 0.5

#### みずみずしい食感と味わい。 1個10kcalの低カロリーゼリー。



#### やさしくラクケア まるで果物のようなゼリー ¥113

A1707-14 ①231個

①もも ②メロン ③洋なし

主要栄養成分(1個当り)

	エネルギー (koat)	たんぱく質 (g)	(8)	糖質 (g)	實物機程 細量(E)	カルシウム (mg)	食塩相当量 (g)
1	10	0	0	5.3	0.3	16	0.1
(2)	10	0	0	6.5	0.3	15	0
(3)	10	0	0	5.3	0.3	16	0.1

①~③48個/ケース

区分3

#### 1個20kcalの低カロリープリン。 カロリーを気にせず楽しむデザート。



#### やさしくラクケア20kcalプリン

A1706-14 ①②③1個

①20kcalブリンカスタード味 ②20kcalチョコブリン ③20kcal黒ごまブリン

十重份等代公(4個平(1)

	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	施質 (g)	租賃(8)	食物繊維 褐麗(g)	カルシウム (mg)	食塩相当費 (g)
1	20	0.46	1.0	6.1	0.95	9	0.08
2	20	0.7	0.85	5.7	1.4	10	0.08
3	20	0.71	1.4	4.9	1.1	32	0.06

#### フリーズドライ製法!お湯を注いでかき混ぜ、3分ででき上がり。









#### マルハニチロ やわとろがゆシリーズ ¥194

A2434-14 0~@

1

⑤4種各3袋 **¥2,332** ①梅がゆ②鮭がゆ③海苔がゆ④中華たまごがゆ⑤4種詰合せ 12袋 内容量/①17.5 ②16.2 ③14.3 ④17.4g

主要栄養成分(1食当り)

	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質(g)	炭水化物 (g)	ナトリウム (mg)	食塩相当量 (g)
1	66	1.6	0.2	14.3	389	1.0
2	64	2.2	0.5	11.9	436	1.1
(3)	55	1.1	0.2	11.7	402	1.0
4	72	1.7	1.3	13.0	419	1.1
1)~	④5袋×1	0/ケース			マルバ	-40

気ねむ やかしい献立 やわらかおかす かぼちゃの含め煮 1









A2208-14 ①~③·⑧% 1線 ¥162 ⑩~⑫ 1線 ¥194

(13) 1袋 ¥216

+ユーピーやさしい献立

主要栄養成分(1袋当り)

	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質(g)	糖質(g)	食物機機 (g)	カルシウム (mg)	食塩相当量 (g)
0	53	1.0	0.2	11.0	1.4	152	0.4
2	57	1.5	1.6	8.6	0.9	122	0.5
3	29	1.1	0.3	4.8	1.5	107	0.5
(8)	87	1.1	0.2	20.0	0.3	5	0
1	93	2.9	1.7	16.2	0.5	15	0.9
0	40	71.2	1.7	3.9	0.5	10	0.6
13	79	3.3	5.2	4.5	0.4	157	0.8
(3)	55	3.1	2.8	4.4	0.1	21	0.7
1	72	1.0	0.8	14.6	1.3	97	0.2

やさしい献立 やわらかおかず かれいと大根の煮もの (11)







#### やさしくラクケア A1485-14

内容量/63g(ただし、 やわらかゼリーみたらし団子味のみ66g)

リヤわらかブリン カスタート味 シヤわらかブリン 抹茶味 シヤわらかゼリー みたらし団子味 シヤわらか玉子豆腐 シヤわらかごま豆腐 1個 ¥183

		<b>能成分(1</b>					
	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	糖質 (g)	食物機維 総量(g)		文度塩相当量 (g)
1	100	6.0	3.6	10.3	0.7	27	0.1

	(Koai)	18/	16/	16/	福里(6)	(mg)	(8)
1	100	6.0	3.6	10.3	0.7	27	0.1
3	100	6.0	3.1	11.0	1.1	25	0.1
3	100	6.0	0.5	17.4	0.5	3	0.4
(1)	100	6.0	5.5	5.8	0.8	10	0.4
(3)	100	6.0	4.9	7.0	1.0	6	0.2

#### 味もおいしく、見た目もおいしく







#### 明治やわらか食

A2286-14 1# ¥216

⑨肉豆腐⑩豆腐入り五目煮⑫豆腐と野菜の中華煮 内容量/80g

#### 主要栄養成分(1袋当り)

-	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質(8)	炭水化物 (g)	ナトリウム (mg)	亜鉛 (mg)	食塩相当量 (g)
9	57	0.7~1.7	0.1~1.1	11.8	215	2.2	0.55
(1)	67	0.6~1.6	0.7~2.7	11.8	235	2.2	0.60
12	54	0.5~1.3	1.5~3.1	7.4	270	2.2	0.69

明治

分 3

食 用 

腔 5

 $\overline{\mathcal{F}}$ 

助

具

区分2

歯ぐきでつぶせる

置盼

定











介助者が介護食に求める 「おいしさ感」と介助者の悩みを 解決する「食べやすさ」に配慮した 介護食です。

# A1501-15 内容量/100g (①②③の名名換 ¥2,592 (③③ 51歳) ①ふぐ雑炊 ②かに雑炊 ③ふかひれ雑炊 ④鶏五目雑炊 ⑥制雑炊 ⑦ほたて雑炊 ③しらす雑炊 ふっくら雑炊シリーズ



京料理を再現した 京風の味付けの大

A2534-15 ①②1袋 ①京風五目豆 ②京風豆乳うどん 内容量/1袋当り100g ¥216

	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	炭水化物 (g)	ナトリウム (mg)	食塩相当量 (g)
1	98	5.0	2.8	13.3	280	0.7
2	77	5.0	1.5	10.9	270	0.7





## 不足しがちな「たんぱく質」「食物繊維」を強化!





豆腐と卵のあんかけ





鶏肉と野菜の

トマトスーフ





#### マルハニチロ 簡単!おいしく!やわらか食 ¥194 ¥162 ①~⑦

8~10

<sup>⑪</sup> ①358×1袋 **¥2,300** 

A2368-15

①牛井②中華井 ③チキンカレー④肉じゃが ⑤すき焼き⑥麻婆豆腐 ⑦豆腐と卵のあんかけ⑧豚汁 ⑨鶏肉と野菜のトマトスープ

⑩かぽちゃのクリームスープ ⑪8種詰合せ 12袋 内容量/①80 ②~⑩100g

#### 主要栄養成分(1袋当り)

	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	糖質(g)	食物繊維 (g)	カルシウム (mg)	食塩相当量 (g)
0	110	6.7	3.8	9.1	2.5	6	1.6
2	85	5.1	3.9	5.3	3.3	9	1.5
3	147	5.4	7.9	10.8	3.4	20	1.8
(1)	95	5.3	2.4	11.1	3.1	7	1.3
(3)	78	6.4	2.1	7.6	3.1	22	0.9
6	82	5.2	4.5	4.0	3.1	26	1.4
0	70	4.8	2.5	4.6	3.3	17	1.2
(8)	80	5.3	3.8	4.5	3.3	53	1.0
(9)	89	5.3	3.8	7.0	3.3	9	1.3
100	82	5.3	2.7	7.8	3.3	18	1.0
0	0-18				•		

①~⑩5袋×10/ケース

マルハニチロ

#### もっとエネルギーがとれる食事。中鎖脂肪酸油(MCT)配合



麻婆豆腐







こしひかり100%使用。 やわらか製法で 食べやすく炊き上げた、 歯ぐきでつぶせる おいしいごはんです。



こしひかりの

#### マルハニチロ **もっとエネルギー**

A2435-15

1~4 ⑤4種各3袋 ¥2.980

①牛肉のおじや ②トマトソースのスパゲッティ ③ちゃんぽん ④カレーうどん ⑤4種詰合せ 12袋 内容量/1袋当り120g

	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	炭水化物 (g)	ナトリウム (mg)	食塩相当量 (g)
1	161	2.0	7.3	21	504	1.3
2	144	2.3	6.5	19.1	682	1.7
3	116	2.9	6.2	12.4	452	1.2
<b>(4)</b>	146	2.8	8.6	14.4	728	1.8

マルハニチロ

# こしひかりのやわらかごはん

A2212-15

エネルギー	たんぱく質	脂質	炭水化物	ナトリウム
(kcal)	(g)	(g)	(g)	(mg)
105	0.5~2.0	0	25.2	0

#### 主食シリーズと位置づけ従来より増量して120gに













#### いろどりお野菜シリーズ 主要栄養成分(1袋当り) ¥216

A1962-15 ①~③1袋

①7種野菜のトマトリゾット ②豚肉と野菜の五目チャーハン ③ちゃんぽんうどん 内容量/120g

	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質(g)	炭水化物 (g)	食塩相当量 (g)	ピタミンD (mg)	ナトリウム (mg)
1	131	5.0	2.5	22.1	0.8	1.0~7.5	300
2	133	5.4	2.6	22.1	0.8	1.0~7.5	320
3	80	5.0	2.9	8.5	1.0	1.0~7.5	400

#### 明治やわらか食

A2285-15 1袋

③野菜の煮物④肉じゃが⑤野菜シチュー 内容量/3~⑤80g

	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	炭水化物 (g)	ナトリウム (mg)	型拍 (mg)	食塩相当量 (g)
3	35	0.1~0.9	0.5~1.3	6.2	250	2.2	0.64
4	54	0.5~1.3	1.5~3.1	7.4	270	2.2	0.69
(5)	59	0.6~1.4	1.3~3.7	8.0	285	2.2	0.72
_	0		100				001/

③~⑤12袋×3/ケース

報見



(3)



(4)



(5)



7



(8)





やさしい献立 A2209-16 18 ¥194

【中正とUD-10】 | 項 ¥194 内容量/③~⑤・①160 ②必120 ①⑤⑤⑤③②0100 ③Y2-3 おけや 報子共風 ②Y2-4 おけや 離大根 ⑤Y2-5 おけや 牛すき焼き (Y2-7 おけや 鴉広ぼう ⑥Y2-8 けんちんうどん (Y2-11 総と野菜のかきたま ⑥Y2-19 海老と貝柱のクリーム素 ⑥Y2-19 海老と貝柱のクリーム素 ⑥Y2-25 牛ごぼうしぐれ煮

キユーピー

	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質(g)	糖質(g)	食物繊維 (g)	カルシウム (mg)	食塩相当 (g)
(3)	131	6.9	4.5	15.5	0.3	144	1.7
(1)	94	4.5	1.4	14.4	3.4	13	1.1
(§)	149	6.1	6.1	17.0	1.0	141	1.3
1	112	5.3	3.8	13.1	2.2	16	1.3
(8)	72	4.3	2.4	7.2	2.4	10	1.3
(1)	67	4.1	1.9	7.3	2.0	111	0.8
(19)	93	5.1	4.3	8.1	0.5	150	1.0
(1)	35	3.3	1.4	2.0	0.5	153	0.9
(9)	95	3.8	5.6	7.0	0.8	124	0.7
8	85	3.8	2.8	10.0	2.3	125	0.8
3	74	2.9	2.4	8.7	3.0	-	1.4

¥378

¥410

6袋×6/ケース

①②⑤⑦1個

キユーピー

# すき焼き (15)









*	邻	PD 5	<u> </u>	P	*	R S	<u>M</u>	₽ <b>=</b>	
** なん	亭	233	** SECIL	学。	S LANGE MA	学。	201人	學	
			100				CW -tox		
1		3	2		3		atan.		)
	85			82		87 =		85 68	



食べたい時にすぐに食べられる、 やわらかごはんとソースのセットです。

#### やわらか亭

A2118-16 ①梅ごはん ②海苔ごはん ③カレーごはん ④麻婆ごはん

(3)(4)(6)(8)1個 ⑤そぼろごはん ⑥ハヤシライス ⑦納豆ごはん ⑧中華井

内容量/①⑤185 ②180 ⑦200 ③④⑥⑧250g

主要栄養成分(1袋当り)

	(kcal)	(g)	(g)	(g)	(mg)	真堪相当重 (g)	(mg)	(mg)	跃 (mg)	<del>里</del> 鉛 (mg)	酮 (mg)	度物職権 (g)
1	116	2.4	0	26.7	648	1.65	233	83	2.5	2.3	0.2	-
(2)	122	3.0	0	29.9	450	1.14	233	83	2.5	2.3	0.2	-
3	208	8.8	4.0	34.3	454	1.15	(75)	(10)	(0.5)	(0.6)	-	-
•	184	5.4	3.6	38.9	511	1.30	233	(14)	(0.5)	2.3	-	8.5
(5)	139	3.4	0.9	33.7	264	0.67	(9)	(9)	2.5	2.3	-	5.9
6	196	4.8	4.3	41.0	742	1.88	233	(10)	2.5	2.3	=	8.6
7	159	5.2	2.0~4.0	27.8	253	0.64	233	(20)	(0.5)	2.3	(0.1)	-
8	156	4.4	2.7~4.7	26.3	516	1.31	(10)	(9)	2.5	2.3	-	_
1	- @04	14 7	w/	11440.40	(+1-+1)+	4-					-	11

①~⑧6食/ケース ※( )は参考値になります。

クリニコ

#### 食べやすい柔らかさにした肉が おいしいレトルトメニュー!



区分2 歯ぐきでつぶせる











## やさしくラクケア

A2117-16 ①~@1袋 ¥189

やわらかビーフの欧風カレー やわらかビーフのトマトハヤシ やわらかポークのクリームシチュー やわらかビーフのデミグラシチュー 内容量/1袋当り100g

主要栄養成分(1袋当り)

	(kcal)	(g)	(g)	(g)	(mg)	長基併ヨ里 (g)
1	100	3.9	5.2	8.4	0.8	0.99
2	100	3.6	5.0	9.6	0.5	0.89
3	103	4.4	5.9	7.8	0.5	0.97
(4)	105	3.8	5.4	9.8	0.7	0.89

#### やさしくラクケア

A2503-16 ①~③1袋 ¥205

①やわらか肉の牛すき煮②やわらか肉の豚と大根のうま煮③やわらか肉の親子煮内容量 / 100g

	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質(g)	炭水化物 (g)	亜鉛 (mg)	食塩相当量 (g)
1	106	3.5	3.6	14.9	0.6	0.97
2	100	2.6	3.7	14.1	0.3	0.89
3	115	5.3	4.2	14.0	0.3	0.99
1)~	-③5袋×8	3/ケース				77会!

ハウス食品











#### やわらかく調理したお肉料理

#### やわらかお肉料理 A2177-16 ①~⑤1袋 ¥216

①鶏とごぼうの五目煮 ②すき焼き ③肉じゃが ④牛肉の赤ワイン煮 ⑤鶏肉のクリーム煮 内容量/1袋当り100g

主要栄養成分(1袋当り)

	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	炭水化物 (g)	ナトリウム (mg)	食塩相当量 (g)
1	68	3.2	2.9	7.3	270	0.7
2	75	4.3	3.4	6.7	360	0.9
3	71	3.1	2.9	8.1	300	0.8
4	75	3.1	2.2	10.7	310	0.8
(5)	84	3.6	4.6	7.0	310	0.8



少なめ(食べ切り)シリーズ A2479-16

①やさしい酢ぶた ②やわらか野菜のビーフシチュー 内容量/80g

主要栄養成分(1袋当り)

	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	炭水化物 (g)	ナトリウム (mg)	食塩相当量 (g)
1	49	1.8	1.6	6.8	260	0.7
2	41	1.5	1.0	6.6	250	0.6
1	②24袋/	ケース				和光堂

泛

分1 50

容易にかめる



(4)

おじや かきたまごぼう

(16)



6

やさしい献立

五目ひじき

17)



(8)

おじや

五目ちらし風

18)



10

キュゼ やさしい献立

肉じゃが

19



チキン

マカロニグラタン

(20)



わせやさしい献立

和風

2

ハンバー

主要栄養成分(1袋当り)

®Y1-8 者込みハンバーグ

④Y1-0 無込みハンハーラ⑥Y1-14 鶏と野菜のシチュー⑥Y1-16 おじや かきたまごぼう⑥Y1-18 おじや 五目ちらし風

@Y1-20 チキンマカロニグラタン

内容量/060000902100g (9600160g

	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質 (g)	糖質(g)	食物繊維 (g)	カルシウム (mg)	食塩相当量 (g)
4	43	3.0	1.1	4.9	0.7	134	1.0
( <u>6</u> )	41	2.5	1.1	5.0	0.5	124	1.0
(8)	80	3.7	3.0	8.9	1.3	152	1.3
(0)	97	2.3	6.5	6.9	0.6	170	0.7
(6)	108	4.2	7.3	6.0	0.7	139	1.1
(9	116	3.2	2.7	19.2	1.1	13	1.4
(i)	118	3.5	2.4	20.0	1.0	16	1.7
1	113	2.7	1.8	21.0	1.0	16	1.4
(18)	118	2.4	1.0	24.2	1.1	18	1.2
(19)	61	2.8	1.3	9.3	0.6	7	0.8
8	99	3.9	5.4	8.4	0.8	22	0.9
(2)	65	3.6	2.4	6.6	1.1	157	1.3

#ユーピーやさしい献立 A2210-17 18 ¥194 ④Y1-4 鶏だんごの野菜煮込み

⑥Y1-6 海老だんごのかきたま

⑤Y1-15 おじや 残ごぼう ⑥Y1-17 おじや 五目ひじき 19Y1-19 肉じゃが ②Y1-21 和風ハンバーグ

⑩Y1-10 貝柱のマカロニグラタン

15

	(kcal)	(g)	(g)	(g)	(g)	(mg)	(g)
(4)	43	3.0	1.1	4.9	0.7	134	1.0
(g)	41	2.5	1.1	5.0	0.5	124	1.0
(8)	80	3.7	3.0	8.9	1.3	152	1.3
10	97	2.3	6.5	6.9	0.6	170	0.7
(6)	108	4.2	7.3	6.0	0.7	139	1.1
(3)	116	3.2	2.7	19.2	1.1	13	1.4
(B)	118	3.5	2.4	20.0	1.0	16	1.7
1	113	2.7	1.8	21.0	1.0	16	1.4
(8)	118	2.4	1.0	24.2	1.1	18	1.2
13	61	2.8	1.3	9.3	0.6	7	0.8
8	99	3.9	5.4	8.4	0.8	22	0.9
20	65	3.6	2.4	6.6	1.1	157	1.3

京料理を再現した 京風の味付け大豆料理



調理しにくい魚を食べやすく 団子状にしました。





やわらかく調理したお肉料理



おなじみの肉料理をお口の中でほぐれる やわらかさに仕上げました。



#### 京風お料理

A2480-17

京風のだしを使った大きめのがんも 内容量/1袋当り100g

主要栄養成分(1袋当り)

エネルギー	たんぱく質	脂質(g)	炭水化物	ナトリウム	食塩相当量
(kcal)	(g)		(g)	(mg)	(g)
103	5.0	7.5	3.9	280	0.7

#### やわらかお魚料理シリーズ

A2081-17 ①②1袋 ¥216

①白身魚だんごのかに玉あんかけ ②白身魚だんごと帆立の寄せ鍋 内容量/100g

	エネルギー (kcal)	たんぱく貸 (g)	服製	拠水化物 (g)	ナトリウム (mg)	ピタミンD (µg)	食塩相当量 (g)
1	63	4.0	2.9	5.3	320	1.0~7.5	0.8
(2)	58	2.5	3.0	5.3	280	1.0~7.5	0.7

やわらかお肉料理

A2191-17 ①②1袋

①和風あんかけハンバーグ ②煮込みハンバーグデミグラスソース 内容量/1袋当り100g

主要栄養成分(1袋当り)

1344	EALECE	RIFE	RAPKON	P1-17-5
100	120	60.0	7.9	6.2
20	130	6.3	8.6	7.7
20	130	6.3	8.6	7.7
20	130	6.0	7.9	
20	130	6.3	8.6	7.7
20	20	8.0	7.0	
20	130	8.0	7.7	
20	20	8.0	7.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20	3.0	
20	20	20 ①②12袋/ケース 和米学 おいしく惣菜		

A0960-17 ③1缶

①豚肉のしょうが煮 ③鶏肉のうま煮 内容量/1缶当り70g(固形量45g)

主要栄養成分(1缶当り) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | カルシウム |

¥340

¥286

	(kcal)	(g)	(g)	(g)	(食電相当整定)	(mg)	(mg)
0	63	9.0	1.1	4.2	1.5	4	0.6
(3)	74	8.2	24	50	1.3	4	0.6





¥216











#### 簡単!おいしく!やわらか和食

脂質(g)

1.8

9.1

8.9

A2190-17 ①いわしのつみれ汁 ②いかつみれ大根 ③躺だんごと野菜のあんかけ

3.8

1袋 ¥194

炭水化物(g) ナトリウム(mg) 食塩相当量(g)

496

650

A2193-17 ①ボトフ ②鮭つみれのクリームシチュー ③鶏だんごのトマトクリーム煮 1袋 ¥194

簡単!おいしく!やわらか洋食

内容量/1袋当り100g 主要学養成分(1袋当り)

	エネルギー(kcal)	たんぱく質(g)	脂質(g)	炭水化物(g)	ナトリウム (mg)	食塩相当量(g)
1	55	1.8	2.9	5.4	288	0.7
2	113	3.0	6.3	11.2	359	0.9
3	100	4.7	5.4	8.2	253	0.6

#### 簡単!おいしく!やわらか中華

A2371-17 肉だんごの 1袋 ¥194

7種詰合せ |A2190|②|A2193①×1 |A2190①3 |A2193|②3 |A2371|×2 12袋 内容量/100g ¥2,332

主要栄養成分(1袋当り) 

5袋×10/ケース

#### レンジで簡単調理

内容量/1袋当U100g

66

70

①~③5袋×10/ケース

3

主要栄養成分(1袋当り)

エネルギー(kcal) たんぱく質(g)





#### 少量で品数を多く食べたい方やもう1品メニューを増やしたい方に ぴったりの、やわらかくて食べやすいお手頃80gサイズのシリーズ











#### やわらかご飯

A2495-17 ①こしひかりのごはん ¥356 成分/①こしひかり精白外(周産)、際味料 ②うあち米(国産こしひかり)、もち米(国産)、煮あず き、食塩、あずきエキス、酸味料 重量/①300 ②240g

内容量/80g

#### 少なめ(食べ切り)シリーズ

A2496-17

主要栄養成分(1袋当り)

	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂質(g)	炭水化物 (g)	ナトリウム (mg)	食塩相当量 (g)
1	65	2.5	2.0	9.2	270	0.7
2	75	2.2	2.1	11.8	270	0.7
3	70	2.3	1.5	11.9	260	0.7
4	41	2.5	1.4	4.5	250	0.6
(5)	58	1.8	2.6	6.3	250	0.6
24	代/ケーフ					工口水品



¥702

¥410

¥486

材質/ほれいしょでん粉(国産) 重量/①28.5 ②19.5 ③35.5g ● ①②薬を飲みやすいフクロオブラートです。薬 を入れやすいオブラートスタンドが入っていま す。使いやすさを追求した製品です。 ③汎用性の高い丸型オブラートです。● ①②③薄さ10ミクロンで、安定した品質で製

造されています。薬を包んでから水を含ませ ると、より飲みやすくなります。瀧川オブラート



②リンゴ

#### 薬をのむのが苦手な方に ~ゼリー状のオブラート~

# お薬じょうず服用ゼリー

A1708-18 ①顆粒タイプ

②リンゴ

¥378 ¥324

サイズ/①8.0×5.0×14.0 ②9.1×4.5×17.0cm 材質/原材料:①果糖他②適元麦芽糖、他 内容量/①3.0g×12型人 ②150g 重量/①67 ②160g ● ①(こがい粉薬や錠剤・カブセルを飲みやすくす

- るいちご味の服用ゼリーです。1回ずつ使い切りの分包タイプで水を加えて作る顆粒タイプ。
- ②粉薬や錠剤カプセルを飲みやすくするりんご 味の服用ゼリーです、すぐに使えるゼリーです。

和光堂

#### ラクに飲めるゼリ ゴホン!といえば 等<sub>株式会社</sub> 龍角散

医憨品:

サプリメントに!

オブラート

A1963-18 ①袋オブラート100枚

③ 丸オブラート 200枚

多剤をまとめて、ラクに飲めます! 錠剤・カプセルなど

薬を飲むのが苦手な方に



A2220-18

②スティックタイプ 25g×6本入

賞味期限:製造日より1年 内容量/①200g(1袋)

● 合成着色料・保存料は不使用。

● ②は1回使い切りタイプです。

漢方薬・粉薬に

らくらく 服薬ゼリー

漢方薬用

いちごチョコ風味

①チアパック 1袋

らくらく服薬ゼリー

¥378

¥378

②25g(1本)×6本

● 台放着色科・保存科は不使用。
 ● ローカロリー・ノンシュガー・ノーアレルゲン。(糖尿病やカロリー制限のある方にも安心です。)
 ● 唾液がでやすいレモン味。
 ・ 開栓後は、キャップや栓口を清潔にして密栓し、冷蔵庫に保存の上、1週間以内にご使用ください。
 ● pH約3.7
 ● pH 1回(申) NTIP タイプです。

ルらく ⊕ 服薬ゼリー

漢方薬用

コーヒーゼリー風味







#### 龍角散 嚥下補助ゼリ・

A1330-18

1袋 ¥378

賞味期限:製造日より1年 ● 薬の作用に影響を与えず、一度に多剤服用も可能なゼリーで

内容量/200g(1袋) 5袋/小箱

- 医薬品をゼリーで包んで飲み下しを容
- おせたり、つかえたりせずにラクに飲み込めます。
   複数の医薬品が一度に服用できます。
- 医薬品の味やニオイをしっかりマスキングします。● 易水溶性の薬剤でも違和感なく服用できます。
- 参加合田の乗和でも連和感なく脳田できます。
   医薬品に影響しないので安心です。
   ・ 開栓後は、キャップや栓口を清潔にして密栓し、冷蔵庫に保存の上、1週間以内にご使用ください。
   pH約3.7

ナトリウム

31 63.2

シ

糖 =

硩 糖

0 0

らくらく服薬ゼリー漢方薬用

賞味期限・製造日より1年 内容量/200g(1袋) ● 苦い漢方薬が、ゼリーと混ぜることで飲みやすくなります。 ● 救薬でむせたり、のどにつかえす飲み下すことができます。 ● 漢方薬特有の苦みを軽減します。漢方薬の効果に影響しません。 ノンシュガーで、糖分制限の方でもお使いいただけます。 ● 開栓後は、キャップや栓口を清潔にして密栓し、冷蔵庫に保存の上、1週間以内にご使用ください。 の PH的37 9

™3.7 ちらのらくらく服薬ゼリー漢方薬用は、薬とゼリーを

脂

質

2 38.0 0 0 31.4 63.8

A2221-18 ①いちごチョコ風味 ¥378

賞味期限:製造日より1年

よく混ぜて使用します。

熱 たん白質

量

(kcal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g)

36.0 0 0

※ A2221-18 は1バック200gあたり

pH約3.

栄養成分

A2221-18

# ③ ぶどう味 ② いちご味 ④ レモン味

#### おくすり飲めたね チアパック

A1332-18 1# ¥378

賞味期限:製造日より15ヶ月 ①ピーチ味 ②いちご味 ③ぶどう味 内容量/①~③200g(1袋)5袋/小箱

- ※季をいやがるお子様にもおすすめです。 類をいやがるお子様にもおすすめです。 開栓後はキャップや栓口を清潔にして密栓し、冷蔵庫に保存の上、1週間以内にご使用ください。



具味初級・設造ロより「平 0ビーチ味。のよご味。③などう味。④レモン味 内容量、①~④25g(1本)×6本 ● 1回使い切りタイプで、さらに使いやすくなりました。 ● スティックの切り口は使いやすいかたちに工夫されています。 ● pH約3.7











#### 抗生物質 などの 苦い薬に



③かどう味

チョコレート味



#### おくすり飲めたね チアパック チョコレート味

A1332-18 チョコレート味 ¥324

賞味期限:製造日より1年

- 内容量/100g(1袋)
   薬をいやがるお子様にもおすすめです。
- ・ 囲作後はキャップや栓口を清潔にして密 栓し、冷蔵庫に保存の上、3日以内にご 使用ください。
   ・ pH約7.0

## チアパック



薬を入れ、ゼリーで包 <sup>エスみ、</sup>スプーンです くって使用します。






スプーンに適量のゼリー をのせ、 薬をのせます。



薬をのせます。さらにゼリーで薬 包み込むようにして使用します。




ゼリーで薬を包み込 ようにして使用します

		熱	たん	脂	炭水	ナト	糖	シ
栄養成分	分	量	白質	質	化物	ナトリウム	類	ヨ 糖
	① ② ③ ①	(kcal)	(g)	(g)	(g)	(mg)	(g)	(g)
A1332 -18	1	36.0	0	0	31.4	36.0	0	0
	2	37.5	0	0	26.5	28.8	0	0
	3	38.0	0	0	26.8	30.4	0	糖 (g) 0
	1	4.7	0	0	4.0	4.1	0	0
A1333	2	5.0	0	0	4.1	4.2	0	0
-18	3	4.7	0	0	4.1	4.5	0	0
	4	4.5	0	0	4.0	6.4	0	0
A2220	1	34.0	0	0	31.4	53.2	0	0
-18	2	4.5	0	0	4.0	6.4	0	0
A1330-1	18	34.0	0	0	31.4	53.2	0	0
A1332-1	8	16	0	0	15.1	19.6	0	0

※ A1330-18 、 A1332-18 、 A2220-18 ①は1バック200gあたり ※ A1333-18 、A2220-18 ②は1本25gあたり ※ A1332-18 は1バック100gあたり

龍角散



表示価格は消費税(8%)込みで表示しています。

食事·健康用品

ハンディタイプ・ブレンダー

マルチブレンダ-

1台で6役、パワフルでマルチな働きの

- イス/線34×幅6cm 質/ハンドル:ポリプロビレン スイッチ:エラストマー樹脂 グラインダーふた・パウダーブレート: AS樹脂 ガード:アルミニウム合金 シャフト: 黄銅(クロムメッキ)

¥15,120

36

食

塞

用 具

A



イズ/幅30.4×奥行34.5×高さ5.4cm

- にできます。運転音が気にならない静音設計です。

パナソニック

### まな板いらず!料理の時間が短縮





#### ロングピーラー+プラス ¥2,160 A1978-19

サイズ/本体:幅2.3×長さ21.5×高さ1.7cm 材質/刃部:ステンレス刃物鋼 柄部:18-8ステンレススチール 回転軸:ステンレススチール

- るのが面倒な方に便利です。
- 縦に刃が付いているので収納もコンパクト。

サンクラフト

#### 使いまわしやすいカタチの 小型包丁



#### ミニユーティリティナイフ

A1509-19 AB5520

¥1.944

サイズ/縦21.6×幅5.1×高さ3.1cm 材質/刃: ステンレススチール 柄: ポリプロピンシ、エラストマー樹脂 重量/75.4g ● 握り込んでの作業にも、細かな作業にも便利です。

- チカラの入りやすいハンドルの角度。

幅広なのでまっすぐに切れます。

自印

#### オレンジ・ミカンの皮を簡単にむけます。



①まずは、本体下部の突起で切れ目を入れます。

②後は、皮と実のあいだに先端を さしこんでむいていくだけ。

#### シトラス・ピーラー

A2178-19 47576

¥378

- イズ/本体: 福3×奥行7×高さ3.2cm 賃/本体: ABS樹脂 ご高齢の方にとってむきにくい柑橘類の皮を、力を 入れずにきれいにむけます。
- 爪も汚れにくく、手荒れが心配な方も安心して使え
- より。はじめにピーラー下部の突起で皮に切り込みを入

はしめにヒーラー下部の失起と反に切り込むできれ、それから先端部分を皮と実のあいだにさしこんでいくことで、実を潰すことなくきれいにむけます。

ジャパンインターナショナルコマース



#### ダイヤモンドライト フライパン

A2504-19 ①DR-7396

¥2,700 ②DR-7401 ¥3,780

サイズ/①幅21.2×長さ38.9×高さ8.8cm ②幅27.4×長さ47.9×高さ11.9cm 材質/本体:アルミーウム合金(底厚2.1 mm) 内面:ダイヤモンドラート(4層) 外面: 焼き付け塗装

- <sup>重量/①430</sup> ②630g 軽くて丈夫な 「軽量アルミダイカスト」 製で
- 熱ムラが少なく、変形しにくく、軽くて扱いや すいです。 ● 耐摩耗性に優れたダイヤモンドコートふっ素
- 樹脂加工です。 金属へラもご使用できます。

便利なハンドル付きまな板。

スタンドにもなります。



スタイラー片手鍋 ¥5,400

A0928-19 18cm

スタイラー両手鍋

A0929-19 20cm

¥6,480 サイズ/片手錦:直径18㎝(2.2ℓ) 両手錦:直径20㎝(3ℓ) 材質/本体:18-10ステンレス線三溜鎖蓋:18-0ステンレス 重量/片手絡:740g 両手錦:1,080g

耐久性に優れた18-10ステンレス製。





①221

@251 テルバスIH対応ケットル A2505-19 ①笛吹きケトル ¥2,700

ラージオスIH対応ケットル ¥3,780

A2506-19 ②広ロケトル 2.5L

サイズ/①幅20.8×奥行18.3×高さ22.5cm ②幅24.5×奥行16.0×高さ24.8cm 材質/本体:ステンレス銅(16-0) 重量/①480 ②630g

和平フレイズ



#### 卓上IH調理器

A2376-19 KZ-PH33-K ¥16,092

サイズ/幅36×奥行26×高さ1.6cm 材質/本体:ボリエチレン ハンドル:ボリプロピレン

A1513-19 AP5121

もち運びや食材の移し替えに便利なハンドル

耐熱抗菌ハンギングまな板L イエロー

- ンドルはそのままスタンドとして収納にも
- 耐熱抗菌樹脂を使用しています。

目印

¥2,592



#### スプーンスケール

A2436-19 PS-032

¥3,240

サイズ/桜65×模221×厚26mm (スプーン大装着時) 材質/本体: ABS樹脂: アクリル樹脂 スプーン: ポリプロピレン 重量/約558 (電池含む) ● スプーンは取外して洗えます。(食器洗い乾燥

- 用途に合わせて2種のスプーンを付け替えが
- 水を量るのに便利な単位切替ボタン付です。 (g⇔me) ドリテック



#### デジタルしゃもじスケール

A2437-19 PS-033GR

¥3.564

サイズ/縦236×横60×厚26mm (しゃもじ装着時) 材質/本体・ABS樹脂、アクリル樹脂 しゃもじ:ポリプロピレン 耐熱温度155℃耐冷温度-20℃

- 耐熱温度1500 間所温度-200 重量/約65g(電池含む) 重さをはかる [g] 表示、カロリーをはかる 「kacl]表示。 「追加」ボタンでよそったごはんの合計カロ
- を表示。

バイオメディカルネット



レンジで簡単に 1合のご飯や 0.5合のおかゆが 炊けます。



#### アペックス1合炊飯器 電子レンジ楽チン御膳

A1555-19 サイズ/幅14×高さ13.3cm 容量/600ml 材質/本体:ポリメチルベンニン /計量カップ

- 耐熱温度/200℃ 耐冷温度40℃ 重量/240g 保温性が抜群の二重構造だから、冷めにくい。 お粥は、水かげんで全粥から3分粥までできます。
- 電子レンジは400~600Wで対応可能です



### びん蓋開け(2個セット)

A2425-19 RD-02

サイズ/大:約20×9.2×3.7cm 小:約17.2×5.6×3.6cm 材質/本体:ポリプロピレン 滑り止め:エラストマー樹脂 ● 直径約2~8.5cmの蓋に対応できます。 ● 大・小のサイズの重ね合わせでスッキリ収納 できます。

# ペットボトル等のフタを 楽に開けることができます。



#### ペットボトルオープナ-

A2426-19 RD-04

ズ/約6×6×4cm /エラストマー樹脂

- 材質/エラストマー樹脂 重量/約35g ペットボトル等のフタをしっかり固定し、楽に 開ける とができます
- ●柔軟樹脂を使用していますので、手が痛くな りません。

サンクラフト

¥594

#### 3種類のキャップ (ペットボトル、 パウチ容器、飲料缶のプルトップ) をサッと開けられる。



#### 使っていいね!キャップオープナー A2333-19

カラー/グリーン·フラワサイズ/4.2×8.7×1cm 材質/ABS樹脂

- 高齢者はもちろん、ユニバーサル商品を求める人
- 同節自はもうから、一つのでは、これが、これ
- い女性に便利です。 携帯に便利なストラップ穴付き。

リッチェル

具



A1139-20

どんな角度で も飲みやすい。

¥972



#### シリコーングリップ

A2424-20 RD-06

¥1,296

\_\_\_\_\_\_\_\_サイズ/約15.8×16.3×0.9cm 材質/シリコーン 重量/約82g

- シリコーン樹脂だから耐熱性に優れています。● 鍋敷き、鍋つかみ、びん蓋開け、滑り止めシートなど色々使えるシリコーン製グリップです。

サンクラフト



#### くるくるグリップ

A1180-20

カラー/ブルー・ピンク サイズ/φ2(内φ0.7)×長さ12cm 材質/EPDMスポンジ 耐熱温度/110℃~-20℃

材質/EPDMスポンジ 耐熱温度/110℃~-20℃ 重量/168 ● スプーン・フォーク・歯ブラシ・ペン等の柄に取り付け てご使用頂けます。 ● らせん形状なので中までしっかり洗えて衛生的です。 ● 八サミで簡単に切ることができますのでちょうど良 い簡所で長と調節できます。

- 者沸消毒OK。



#### ノンスリップマッ

A1442-20 HS-N19 ¥1,296

対悟

- カラー/フルー・ピンク サイズ/39×29×0.25cm 材質/シリコン樹脂 すべらないしっかりフィット。
- ゆったりサイズで使いやすい。
- ●片手でもお食事が楽しめます。

台和



ハンドル付きストローキャップ

・/ブルーピング
・/121×4.8×高さ25m
・/フタ・本体・持ち手・ブッシュボタン・ストロー吸口・ストローカバー・
おもりカバー・ボリブロビンン(耐熱温度 1000~~20で)
がマキンゴムリング・チューブ・ジリコン・樹脂(指数度 1400~
-20で)ストロー・ボリエチレン・耐熱温度 700~~20で)
おもり玉 座全・スプリング・ステンレス ビン・BS (質ちゅう)
・/44e\*

重量/44g

● 飲みやすい秘密はやわらかいストローと先端についた おもりです。ストローの先が飲料と一緒に移動します。 ● ベットボトル500m2·350m2兼用。 台和

#### 楽々箸(ピンセットタイプすべり止め付)

A0606-20 317cm 219.5cm **¥2,052** 

- 箸先にすべり止めがつきました。



#### 楽々箸(クリップタイプ)

A0378-20

¥1,188

¥2,700

斉藤工業

¥648

カラー/グリーン・モカ サイズ/22.5cm 材質/ポリアセタール、相材 重量/24g

- 樹脂性のクリップは着脱式ですので箸を抜い て洗うことができます。
- 力のいらないソフトな握りと軽さで手に負担 青芳製作所 がかかりません。

man 優しく使えるシリコンお箸



#### -番がっちりさん

A1517-20 ①うるし塗り

②ウレタン塗 ④クリアー塗 ¥3,564 ¥3,132

サイズ/長さ22×箸先巾4~4.5cm 材質/国産高級槍材 重量/10g ● 軽くて、確実に掴める。 ● 箸先の交差がありません。

- 五んじみとは、あった。● 左右どちらでも使用できます。● 箸先にふくらみとくぼみをもたせることで、麺類、豆類が掴みやすくなっています。



#### 箸一番 つかむくん

A1715-20 男性用 女性用

サイズ/男性用:長さ22×著先:中4~4.5cm 女性用:長さ20×第先:中4~4.5cm 対質/本体:国産高級:柱材:塗装:高級漆塗、粉末滑り止め付 重量/男性用:20g 女性用:18g ● 軽くて、使いよく箸先の交差がない。

- わしづかみ握りも出来る。
- 食物が確実につかめる。
- 掴む、摘む、挟む、滑らない。
- 左右どちらの手でも利用出来る。

創芸



#### 箸ノ助

A1052-20 左右兼用

¥3,240

ウインド

材質/紫槽、耐熱ABS、ステンレス(ウレタン塗装)

- おしゃれでシンプル、軽くて使いやすいデザイン。
- ちょっとお箸が使いづらくなった方にもお勧め。

ラックン箸

A2348-20

イエロ

重量/41g ● 左右問わず握り方いろいろ。 ● 食事の際に、お箸が上手く使えない方などが、お箸 のようにご使用いただける自助具です。



#### 箸ぞうくん・Ⅱ

A0978-20 右用 赤・グリーン 左用 赤・グリーン ¥3,240

カラー/グリーン: ネ サイズ/グリーン: 20cm 赤: 19cm 材質/PBT補肥: シリコンゴム、ステンレス、竹、 ボリウレタン塗装 耐熱温度/100℃ 重量/34g ● 軽くコンパクトになり落ちついた色調でさら

- に使いやすくなりました。
- ●強度アップしました。また食器洗浄機にも対応。



#### 箸ぞうくんクリアⅡ

A2080-20 右用 ブラウン・ピンク ¥3,240

カラー/ブラウン・ピンク サイズ/ブラウン:長さ22cm ピンク:長さ21cm 材質/PBT相能、竹、ステンレス、ウレタン塗装、漆粉 (滑り止め) 耐熱温度/100°C

- 耐熱油度/1000 重量/528 PBT樹脂に変更した為、全体的に大幅に強度アップしました。食器洗浄機にも対応しました。 ・ スライド部分の設計を見直し、がっちり感が増しました。輸穴周りとスライド部分の強度がアプしました。 ・ 材質は従来と同じがですが、太さを細てして強度よりしなりを重視する設計になりました。・ ウインド



#### 口あたりやさしいスプーン

A0570-20 3本セット

¥2,160

サイズ/小:1.9×15.9 中:2.7×16 大:3.7×18.2cm 材質/シリコンゴム,ナイロン 耐熱且度/200℃ 重量/44g(3本セット) 小:13 中:14 大:17g

- 柔らかいシリコンゴムを使用した歯茎にやさ しいスプーンです。
- 耐熱温度は200度です。



#### 口あたりやさしいスプーン

A1083-20 023%=

¥702 ④⑤⑥レギュラー ⑦⑧⑨ラージ ¥918

カラー/ビンケ・イエロー・ブルー サイズ/①②①19×15.9 ②⑤⑥2 7×16 ①⑥③③3.7×18.2cm 材質/シリコンゴム、ナイロン 耐熱温度:200℃ 重量/①②313 ③③⑥14 ⑦③⑩17g ● 先端にシリコンゴムを使用しているので、ロ

元や歯茎にやさしいスプーンです。



## 口あたりやさしいスプーン一体深型

A0570-20 小

¥1,058 ¥1,188 大

カラー/ピンク・イエロー・ブルー サイズ/全長小:17.8 大:20.7cm 先端部小:2.8x5.4 大:3.8x6.6cm 材質/シリコンゴム・ナイロン 重量・小:15 大:25g ◆全体がシリコンゴムで覆われており、口元に

◆ 主体がクリコクコムで優われている。◆ さしく、持ち手も滑りにくくなっています。◆ すくう部分に適度な深みがあるので、汁物も こぼしにくくなっています



#### フレックスシリコンスプーン A1516-20 小 ¥1,728

サイズ/全長小:17.8 大:20.7cm 先端部小:28×5.4 大:3.8×6.6cm 材質/本体:シリコンゴム 芯:ナイロン、ステンレススチール 重量/小:17 大:29g

フレックスシリコンフォーク A2349-20 FX-12 ¥1,944

イズ/全長19.5cm 先端部:3.2×6.0cm 質/シリコン、ナイロン、ステンレス 景/22g 重量/22g

フセ企画



事

用 具

T

SS-28

A2146 6





#### やわらかい介助スプーン

A1713-21 11173

¥864

カラー/小豆色 サイズ/長さ: 16.6cm 料質/シリコーンゴム

- 材料ンソリーショム 重量/27g 先端が浅く口の中に食べ物を運びやすい。 先端にフラットな面があり、食べ物をきれいにすく
- 先幅にノンツバの田/J シン・・・・
  えます。
   口当たりがとてもやさしいシリコーン素材です。
   すくいやすく、与えやすいフラット形状。
   介助に適した回転しやすいハンドルグリップです。
   ビジョン



#### 使っていいね! スプ-

A2300-21 ①小 18441 2本入 ②大 18431 2本入

稀額

業務用20+4本入もございます。 小:¥7,020、大:¥7,560

リッチェル

全長

20

20.5

先端十首長 重さ

(cm) (g)

9.5

10 42

44



#### かるまげ35

A1697-21 PP-35

サイズ/全長 小:約20.3 大:約21.6cm 材質/ステンレス・ポリプロピレン 重量/約18g ●自分に合わせて首の部分を自由に曲げられることができます。柄の部分が手にフィットするデザインなので、握ったときに滑ることなく使用できます

価格

¥2.376

¥2,376 ¥2,592 ¥2,160 ¥2.376

¥1,080	
¥1,080	
¥1,080	
¥1,026	
¥1,026	
¥1,026	
	¥1,080 ¥1,026 ¥1,026





万能カフ A0316-21

¥1,296 ②木付き ¥1,836

- カラー/黒·緑·赤 重量/①15 ②38g 握力の弱い方や手指の曲がらない方用です。
- 綿ファスナーで手のひらにまきつけます。
- 写真のフォーク・スプーンA0211 ⑲~⑳は、別 売です。

フセ企画



木製丸型/	ハント	ジル	スポン	ジ付	A0211-
*   *365.0== 4	1	1	11111		

食洗機

(6)

NK/TJ',	
材質/ステンレス、天然木、コ	エチレンプロピレンゴム(耐熱温度100℃



材質/ステンレス、シリコン(耐熱温度200℃、耐冷温度-40℃)



7		P	10
木製丸型ハン	ドル スポ	ッ ンジ付 [	A0211-21

	兼用大	R-3	19.9	9.4	42
4	スプーン小	R-4	19.1	8.5	39
(5)	フォーク小	R-5	19.5	9	38
6	スプーン・フォーク 兼用小	R-6	19	8.4	38

品番

R-1

R-2

201	N) ///	イ38551バエン	レンノロ	レレノー	(14) (同り外代/四)	21000
					10 to 10 to 10 mm	2000000

	種類	品番	全長 (cm)	先端+首長 (cm)	重さ (g)	価格
1	スプーン大	N-1 /SS-28	20.1	9.5	64	¥2,106
2	フォーク大	N-2 /SS-28	20.5	10	61	¥2,106
3	スプーン・フォーク 兼用大	N-3 /SS-28	20.1	9.4	63	¥2,106
4	スプーン小	N-4 /SS-28	19.3	8.5	59	¥2,052
(5)	フォーク小	N-5 /SS-28	19.6	9	57	¥2,052
6	スプーン・フォーク 兼用小	N-6 /SS-28	19.3	8.4	58	¥2,052

#### シリコンスポンジ付 A0591-21 **▼ \*\*\*\*** 首と柄の両方が曲がります

オールステンレスハンドル



曲げ曲げハンドル

人ボン	という	A0211-	.21		
A0315 ③	9 11	1	0	® ///	A15
	1 38		0 /	1	42
	11		ÎÌ ,		ĥ

曲げ曲げハンドル スポンジ付 A0211-21



曲げ曲げハンドル シリコンスポンジ付 A0590-21

			全長	先端+首長	重さ	I
	種類	品番	(cm)	(cm)	(g)	価格
31)	スプーン大	R-19 /S-28	21.8	9.5	51	¥2,592
32)	フォーク大	R-20 /S-28	22.3	10	49	¥2,592
33	スプーン・フォーク 兼用大	R-21 /S-28	21.7	9.4	49	¥2,808
(34)	スプーン小	R-22/ S-28	20.9	8.5	46	¥2,376
(35)	フォーク小	R-23 /S-28	21.2	9	45	¥2,376
36	スプーン・フォーク 兼用小	R-24 /S-28	20.8	8.4	45	¥2,592

材質/ステン	レス、エチレンフ	プロピレンゴム	(耐熱温度100℃


	種類	品番	全長 (cm)	先婦+首長 (cm)	重さ (g)	価格
3	スプーン大	R-19 /S-18	21.8	9.5	38	¥2,376
(38)	フォーク大	R-20 /S-18	22.3	10	36	¥2,376
(39)	スプーン・フォーク 兼用大	R-21 /S-18	21.7	9.4	36	¥2,592
40	スプーン小	R-22 /S-18	20.9	8.5	33	¥2,160
41)	フォーク小	R-23 /S-18	21.2	9	32	¥2,160
42)	スプーン・フォーク 兼用小	R-24 /S-18	20.8	8.4	32	¥2,376

材質/ステンレス、エチレンプロビレンゴム(耐熱温度100℃)

	種類	品番	全長 (cm)	先端+首長 (cm)	重さ (g)	価格
1	スプーン大	R-19 /SS-28	21.8	9.5	54	¥3,240
2	フォーク大	R-20 /SS-28	22.3	10	52	¥3,240
3	スプーン・フォーク 兼用大	R-21 /SS-28	21.7	9.4	52	¥3,456
4	スプーン小	R-22 /SS-28	20.9	8.5	49	¥3,024
(5)	フォーク小	R-23 /SS-28	21.2	9	48	¥3,024
6	スプーン・フォーク 兼用小	R-24 /SS-28	20.8	8.4	48	¥3,240

材質/ステンレス、シリコン(耐熱温度200℃、耐冷温度-40℃)


#### 手指が思うように動かない、握力が弱く、 ものが握りにくい方に。



# A0315-21

	品番	全長 (cm)	径 (cm)	穴径 (cm)	重さ (g)	入数	価格
1	S-1	9	2.8	1.5	10	1	¥540
2	S-2	10	2.5×1.4	1.1×0.2	10	2	¥702
3	S-18	9.5	1.8	1.1×0.2	11	2	¥702
4	S-28	9.5	2.8	1.1×0.2	24	1	¥648
(5)	S-30-0	9	3×2.3	1.5	10	1	¥540
6	S-30-1	9	3×2.3	1.1×0.2	15	1	¥648
9	S-3	9.5	2.8	0.85	14	1	¥648
10	S-4	9.5	1.8	0.85	8	2	¥702

材質/エチレンプロビレンゴム(耐熱温度100℃、耐冷温度-5℃ ● 型崩れ、破損の原因となりますので煮沸消毒、食器洗浄機・乾燥機のご使用はお避け下さい。



#### シリコンスポンジハンドル

A2146-21 材質/シリコン(耐熱温度200℃、耐冷温度-40℃)

	品番	全長 (cm)	径 (cm)	穴径 (cm)	重さ (g)	入数	価格
1	SS-2	9	2.5×1.4	1.1×0.2	10	2	¥1,512
2	SS-3	9	2.8	0.85	26	1	¥1,296
3	SS-4	9	1.8	0.85	10	2	¥1,512
4	SS-18	9	1.8	1.1×0.2	10	2	¥1,512
(5)	SS-1	9	2.8	1.5	22	1	¥1,080
6	SS-28	9	2.8	1.1×0.2	27	1	¥1,296



全長 (cm) 先端+首長 (cm) 種類 品番 (g) R-19 21.8 スプーンオ (19) 9.5 27 ¥2,160 フォーク大 10 25 ¥2,160 R-20 22.3 R-21 21.7 9.4 25 **¥2,376**R-22 20.9 8.5 22 **¥1,944**R-23 21.2 9 21 **¥1,944** スプーン・フォーク兼用大 (22) スプーン小 フォーク小 ② スプーン・フォーク兼用小 R-24 20.8 8.4 21 ¥2,160

フセ企画





#### ウィル1

①スプーン大 ②スプーン小 ③フォーク ④ユニバーサル A0361-22

¥3,240

はユーハーザル 材質/グリップ部分: 形状記憶ポリマー ヘッド部分: 18-8ステンレス 重量/①51.5 ②46 ③43.5 ④45g

● 70℃のお湯の中に「ウィル」を入れ数分間すると、プ ラスチック状態からゴム状態になります。そこでお湯から取り出し、使用される方の手になじむ形にととの え、水の中に入れるとその形でかたまり(固定)ます。



#### バルーン

A0612-22

¥	1,188	
1	mr. 101 ( )	1

	品名	サイズ(長さcm)	重量(g)
1	スプーンS	20.2	40
2	スプーンM	20.2	43
3	スプーンL	20.8	43
4	フォーク	20.5	38

- 材質/発泡ボリプロビレン、18-8ステンレス 軽くて太めグリップでネックは手で簡単に曲げることができます。
- 洗浄機や煮沸消毒もできるので衛生的です。

# 食洗機 (5) 7 (2) 1

#### ライト A0376-22

①フォーク(左曲がり) ¥1.296 ¥1,188 ③フォーク(右曲がり) ¥1,296

¥1,188 ④ユニバーサル ⑤スプーン(左曲がり) ¥1,296 ⑥スプーン

¥1,188 サイズ/18㎝(®18.5㎝) 材質/18.8ステンレス 重量/21~35g ● グリップは太めですが、空洞構造にすることで軽く、握力の弱い

¥1,296 ¥1,188 ¥972 ⑪チャイルドスプーン ¥972

青芳製作所

#### スプーン箸

A2378-22 SPH-2

①赤 ②黄 ③緑 19.6×3cm カラー/①赤 ②黄 ③緑 サイズ/19.6×3cm 材質/ABS樹脂(耐熱 80°C~-10°C)、18-8ステンレス

● お箸を使えない人の6つの動作の手だすけを フセ企画 します。

食洗機 記しどり OK 食材をしっかり 残さずすくえる 強化磁器のお皿。

#### いちまつシェル型食器

A2497-22 s

¥1,512 ¥1,620 ¥1,836

サイズ/S:幅12×長さ13.2×高さ4.3cm M:幅15×長さ33×高さ4.5cm L:幅165×長さ18.5×高さ4.3cm 材質/強化磁器 重量/S:240 M:330 L:420g ●強化磁器製のシェル型食器。

青芳製作所

## 食洗機・軽い

## 高齢者の自立・介護のためのらくらく食器

⑦スプーン(右曲がり)



方でもふっくらと持って食事ができます。消毒にも対応可能。



- 小皿·中皿はスプ で自分の方向に寄せ ると、自然にすくえる様工夫しています。
- 食器底面はシリコン加工がしてあり、滑り にくくなっています。

#### らくらく食器

A0574-22

①5点セット **¥11,124** ④小鉢(ブラシ付) **¥2,916** サイズ/②ゅ11.5×高さ5.7 ③9×8×高さ9 ④12×11.5×高さ7 ⑤ゅ13×高さ4 ②飯茶碗 **¥1,728** ⑥小皿 **¥1,728** ⑥ゅ16.4×高さ5cm ¥1,728 ⑤小皿 ③お湯香(ブラシ付) ¥2,376 ⑥中皿

¥1,728 ¥2,376

材質/陶磁器 重量/②250 ③250 ④320 ⑤200 ⑥350g 有月陶器

# 乾燥機 食機 野び 滑り止め付きなので、 OK OK 片手でもお食事簡単! ①<br/> さら ②はち

¥2,376

#### 使っていいね! さら・はち

A2332-22 ①e5 18401

¥1,188 ¥1,080 ②はち 18411

サイズ/①20.5×20.5×3.5cm ②14×14×4.1cm 材質/本体:ポリプロビレン 脚:エラストマー 重量/①143 ②72g

- 高齢者はもちろん、ユニバーサル商品を求める人にも最適です。
   滑り止め付きなので、片手でもお食事簡単!
   広いへりで手がかけやすく、ラクに持てます。
   軽くて丈夫なので取り扱いがラクです。

- 落ち着きのある陶器調です。日々の生活を心地よくサポート。
- リッチェル

#### 度流機の人 OK



使いやすさを考えた思いやりの食器

#### 夢食器虹彩

A1828-22 ①65鉢

②55鉢 ③5寸鉢 ④4寸鉢

⑤4寸鉢 フタのみ ⑥3寸鉢 ⑦25鉢 ⑧正角盆

カラー/①淡ゲリーン ②淡ピンク ③淡ブルー ④淡紫 ⑤淡紫 ②ブルー ⑤モスグリーン サイズ/①直径19.5×高さ4.1cm ②直径17×高さ4cm ③直径15×高さ3.5cm ④直径12×高さ4.7cm ⑤幅11.3×高さ4.7cm 〔続9.5×高さ3.8cm ①幅7.8×高さ2.3cm ⑥33×33cm

(147.8×高さ2.3cm (9)33×33cm 材質/陶器 重量 (1500 (2)345 (3)250 (9)220 (3)140 (6)130 ①70 (3)460 ● 有田焼の棄元で焼きあげた食べやすい、すくいやすい、こぼれにくい食器です。 ● 使い易い高さ、深さ、曲がり角度を、淡く美しい色彩で申唱しました。

で実現しました。 アメックス熊本




#### すくいやすい皿

A1400-22

¥2,160

- <sub>重量/323g</sub> 傾斜した底で片側が深く(深さ2.5cm)片手でも楽
- 隣接しには、前別が条へはそころはかり子でもまた。
   電子シンジ・オーブンレンジ・使用不可。
   食器を操機は使用できますが、滑り止めゴムがはがれることがありますので、消毒保管庫では80°C以下15分以内で消毒して下さい。 アビリティーズ・ケアネット





#### ユニバーサルアイディア プレート

A2338-22 ①丸型 ②楕円型

- めにくい。 バスタやカレーだけでなく、ワンプレートとして幅広 くご使用いただけます。
- 滑止め加工はされておりません。

斉藤工業



#### 自助食器(すべり止め加工付き) A2379-22 ①中皿 MS-45RRZ **¥2,548** ②小鉢 MS-43RRZ **¥2,365**

③小鉢 MS-41RRZ ¥2,257

サイズ/①18×16×3.7 ②15.6×14×4.4 ③13.3×11.8×4.3cm 材質/メラミ>樹脂/シリコン樹脂(滑り止め部) 耐熱温度/120℃ 重量/①172 ②150 ③120g 容量/①380 ②330 ③230₪ ● 電子レンジでの使用はできません。

● 塩素漂白及び消毒はご使用できません。三信化工



#### 仕切り皿

A0966-22 1701

¥4,536

/幅27×奥行21×高さ3.5cm /強化磁器

- <sup>重量/750g</sup> お皿の向きを変えると、右利き左利きどちら
- の方も使用できます。 ◆ 仕切りの1つ1つの内側に「返り」がついている ので、最後まで残さずすくうことができます。

青芳製作所

食

車

用 具 (2)中

(cm)

8.5

「清水焼」と呼ばれていました。 清水焼窯元 嘉豊窯 四代目 坂口 進氏 「土は分原いモノと思われがちだけど、

A1634-23 +

二色十草 直径:約8.5cm

有名料理店でも、多数ご使用いただいております嘉豊窯の製品

①花唐草 ②露芝 ③唐草 直径:約16cm

A1636-23 マグカップ ¥4.536

#### 晃明和食器シリーズ



A1633-23 \*

3/1

¥6,531

①花唐草 ②露芝 ③唐草 直径:約19cm 重量:約420g



A1635-23 小

①花唐草 ②露芝 ③唐草 直径:約14cm 重量:約260g



かえしがあるから溢れにくい。



柄は①②③の中からお選びください。 (マグカップは柄は選べません。)

※こちらの商品は全て手作りとなります。 業の予定によりお届けまでに約期が1ヶ月以上かかる場合がございますのでご了承下さい。 ※やきものの特性上、しょうゆ、ソースなど色の濃い物を使われたり、長時間洗わす放置されると、食器に色が沈着する場合かございます。

を、ぜひお使いください。

※恐れ入りますが、ご注文頂いてからの製作のため、途中でのキャンセルは出来かねます。了承ください 豊通オールライフ

清水焼の歴史は安土桃山時代まで遡ります。 その時代は、主に清水寺の近くで製造していた陶器が

薄くて精巧な土の素材を生かした暖か みのある陶器を作るのが自慢!」 清水焼発祥の地の碑近く五条通りを少 し入ったところにある清水焼窯元、嘉 <sub>宣売</sub>。 明治 35 年「丸芳」として京都五条坂 で創業。「野々村仁清」「尾形乾山」が 作り上げた伝統を守り、現在にアレンジをしながら引き継いでいます。

食洗機

¥896

乾燥機 食洗機 エンポス加工

#### Mつる葵 粒々 CU六兵衛茶碗

A2499-23

(cm)

3.5

¥4,860

¥1.620

- カラー/赤青 サイズ/11.5×11.5×6cm 材質/軽量強化磁器 重量/140g ・茶碗の内側に色が付いていて視力の弱くなった方 もご飯がよく見えます。 ・茶碗の内側に粒々状のエンボス加工がしてありご はんがとれやすい。 ・軽量強化磁器製で欠けにくく、軽いのが特徴です。



プチエイド汁椀

A1182-23 HS-N21

カラー/木目 サイズ/φ10.8×高さ6.7cm 材質/節和ポリエステル樹脂/ABS樹脂,ウレタン塗装 耐熱温度/140で~~20℃ 重量/100g 容量/330ml ●底が直角で溝がついているから、滑り止め効

- 果で安心して使えます。
- 食器洗浄器 煮沸消毒OK。

台和

¥540



#### 取っ手付き汁椀

A1183-23 HS-N30

/木目·春秋 カラー/木目 春秋 サイズ/か10.5×13.3×高さ7cm 材質/飽和ポリエステル樹脂/ABS樹脂、ウレタン塗装 耐熱温度/140で~~20で 重量/110g 容量/400m2 ● 取っ手が大きく、下からしっかり手が入ります。

● 食器洗浄器·煮沸消毒OK。



#### 蓋付きマグカップ

A1417-23 ①だみ唐草 ②古染藍小花

サイズ/本体: φ8×高さ9cm 蓋: φ9×高さ1.5cm 材質/一般陶器 材質/一般陶器 重量/本体:210g 蓋:70g 容量/220m2

台和

¥972

丸.一国府商店

¥1,058

## ゆったり幅で手をしっかり添えて 持つことができます。



アイボリー



重ねた状態

カップ内側に 『容量目安ライン』 約 150ml



# MMマグカップ

A2377-23 HS-400

最後の一口までむせにくい。スムーズに飲めるコップです。

ラー/アイボリー・ビンク・ブラウン イズ/10.7×8×8.5㎝ ff/メラミン樹脂

- 材質/メラミン樹脂 カップの内側に「容量目安ライン」を付けました。
- 煮沸消毒可能です。● 重ねることができるので場所を取らず収納に困りま 台和



#### ティコブ**マグカップ**

A1492-23 C02

¥1,706 サイズ/幅11.4×曳行9×高さ11.2cm 材質/本体内:ポリプロピレン 本体外:ポリカーボネ・フタ:シリコーンゴム 滑り止め:シリコーンゴム 重量/145g 容量/200㎡ ● フタが付いているので衛生的です。

従来のコップ

עבער ש

本体内に傾斜がついているので、首を大きく傾け なくても口に飲み物を流し込むことができます。

幸和製作所





#### でんでんマグカップ A1716-23 UPC-180 ¥842

カラー/若草オレンジイエローピンク サイズ/マグカップ: 11.4×8.0×8.2 cm 蓋: 8.6×1.6 cm 材質/マグカップ: ポリプロピレン 蓋: ポリプロピレン 容量/240 cm | ・ やわらかく、滑り止め効果も、ホス季サケ体(50・1)

- 材質/マグカップ: ポリプロビレン 童: ポリプロビレン 容量/240ml やわらかく、滑り止め効果もある素材を使用した特殊機能性のマグカップです。 つかみやすく折れにくい取っ手が特徴で、積み重ね
- ありがアリイルにくいはスナカツはなく、傾の単はも可能です。 薦はそのまま密閉蓋として、ガイドに沿って穴を空ければストローをさしても使用可能です。 マグカップ蓋(ホワイト) ¥410(別元) = 二信化工



### お口がみえるピッタンコップ

A2469-23 PC-01

サイズ/直径6.5×高さ7.5cm 容量/70cc 容量//Occ 材質/TPX樹脂(耐熱温度140度)

重量/30g ● 頭をそらせずに飲めることができます。 ● 透明なので飲んでいる量が確認できるので安心し てお使いいただけます。

**Uコップ** A2179-23

¥950

カラー/大: 黄色 小: 赤 サイズ/ ①離10.3×奥行6.8×高さ8.4 ②離8.3×奥行5.8×高さ7.8cm 材質/コップ本体: ポリプロピレン 取っ手部: ABS樹脂 重量/大: 60 小: 388。 容量/大:150 小: 80ml ・ 扇に当たる部分をカットする事によりコップの傾きで中身が飲めます。 ・ 半透明で中身が見え、計量に便利なメモリ付です。 ・ コップ部底面を緩やかなカーブを付けているのでスムーズに飲めます。 ・ 取っ手は取り外しが可能で利き手を選びません。 ・ コップ部本体は煮沸消毒、除菌洗浄可能です。 ・ 乳幼児、高齢の方や嚥下障害の方の訓練用のコップとして最適です。



#### レボUコップW

A2470-23 URC-W8081

¥1,944

サイズ/72×119mm 材質/本体:ポリプロビレン フタ・取っ手: ABS樹脂 重量/986。容量/200co ・ 際下障害(唾液、飲料物がうまく飲み込めない)方でも頭を真っすぐにコップの傾い だけで飲みやすいです。U字にカットした部分は鼻に当たらず負担が少ないです。 ・ 取っ手は可動式で利き手を選びません。両手でも持てます。 ・ 飲み口と側面に傾斜を付けて飲み干しやすくなりました。

- フタ付です。● 目安としてのメモリ付です。

ファイン



フセ企画

¥648

乾燥機 食洗菓 マグカップとストローマグ、 野いが 口当たりがやさしい OK 2つの機能をひとつに! OK シリコーンゴム製ストローです。 (\*HOZ)

#### 使っていいね! 2wayマグカップ

A2482-24 18421

¥1.620

◆ 人とい付うすとすがかりにすべ、こはのにへく 飲みやすい、ストローキャップ付きです。◆ ガラスのような透明性の高い素材で、安定感 のある底広形状です

#### 使っていいね!ストローコップ

A2350-24 18451

サイズ/12.8×8×16.5cm 材質 本体・フタ・ロ部・キャップ:ポリプロビレン バッキン・シリコーンゴム ストローアダプター:スチレンプタジェンゴム ストロー・シリコーンゴム 重量/93g 容量/250ml ● 日々の生活を心地よくサポート。 ● 高齢者はもちろん、ユニバーサル商品を求める。

る人にも最適です。

A0459 共通取り替えストローN(5本入)¥540 リッチェル



### ハビナース ストロー付カップ

A1044-24 10618

サイズ/本体: 最大幅 11 X高さ11.5cm 材質/カバー・フタ・カップ・ストローチューブ: ポリプロビレン 飲みロストロー: シリコンゴム 耐熱・温度 / 1200 重量 / 70g 容量 / 200m2 (最大日盛容量) ● シンプルデザインで洗浄・組み立てが簡単です。 ● やわらかストローで口当らがソフトです。 取以は表きフトロー(クェリンメイ20)

取り替えストロー(2本組) ¥432

用 具



2wayマグカッフ

#### ティコブタベラック(吸い口型)

A1984-24 CO4

¥1,814

サイズ/吸い口型:幅6.5×奥行4.5×高さ16.2cm 材質/ポリプロビレン ポリエチレン スチレンブタジエン共重合体 耐熱温度/105°C 重量/38g 容量/230㎡

● 吸う力の弱い方でも楽に飲食できます。重湯 などの流動食に最適。吸い口の出口サイズは 自由に切って広げることができます。

吸いロパーツ¥518



ストローコップ

#### ティコブタベラック(ストロー型)

A1984-24 CO3

ストロー型:幅6.5×奥行4.5×高さ16.2cm 材質/ポリプロピレン ポリエチレン スチレンブタジエン共重合体 耐熱温度/105'0 重量/40g 容量/230ml

吸う力の弱い方でも楽に飲食できます。お茶や ジュースなどの水ものに最適。付属のシリコン チューブを飲みやすい長さに切って調節できます。 替えストロー(60本入) ¥345

幸和製作所

¥1,706



#### ストローさん

A0729-24 C10088

サイズ/直径7×高さ15cm 材質/本体・ふた・取手: ポリカーボネイト ストロー: シリコンチューブ 耐熱温度/135℃ 重量/80g 容量/200m2 ● 飲料水・お茶・ジュースに最適

取替用ストロー(5本人) ¥324

¥993

A0141-24 800205

¥1,296

サイズ/ストロー: 27cm 材質/本体: ボリカーボネイト 耐熱温度/本体吸口:ストロー: 150℃ 重量/120g 容量/220m(侵入目虚 200m) ● 寝たままの姿勢でお茶・ジュース等を飲むこ

とができます。

取替ストロー ¥162 取替吸口

浅井商事



#### アイエスケー



すいくちくん

A1303-24 C10089

#### 3つの吸い口付!

●水分摂取用 細口 飲料 水、お茶、 ジュース、ミルク、食 前・食後の薬飲用水 等

②濃厚流動食用 太口 味噌汁、重湯、おま

❸三つ穴付吸口

アイエスケー

#### 介助用食器らくらくゴックン A0179-24 おかゆ ミキサー食用 ¥4,212 ¥993

サイズ/φ6.7×12.5cm 材質/ボリカーボネイト+シリコンゴム 耐熱温度/120°C 重量/180g 容量/250mg

mx治歴だ / 1200 重量 / 180g 容量 / 250m/ ● 口を開けにくい、スプーンを噛む等で食事時 間が長く、食べさせづらい方用です。

□に入っていく量がわかる様になっています。 取替ノズルゴム(L)おかゆミキサー食用 ¥216



#### 介助用食器らくらくゴックン ¥3.132

A0583-24 スープ お茶用 水量調節器付

サイズ / 06.7×10.3cm 材質 / ポリカーボネイト+シリコンゴム 耐熱退度 / 120℃ 電量 / 125g 容量 / 250㎡ ● 牛乳やお茶等、むせて飲みづらい方用です。 ● 水量調節器で、流れる量を調節できるのでトロミをつけずに飲むことができます。 取替/ズルゴム(W)スープお茶用 ¥216 斉藤工業



#### ティコブ吸い飲み

A1493-24 CO1

¥1.360

サイズ/幅19.8×奥行き8.3×高さ10.6cm (吸い口を付け

た状態)
材質/本体:ポリカーボネートフタ・取っ手:ポリプロピレン
吸いロ・キャップ・ストロー:シリコーンゴム
ブラシ・ステンレス・ナイロン
重量/60g を量/200回

● 2種類の吸い口付き。空気穴を押さえること

で流量を調節できます。

ストロー付き。自分で水分を取る事ができます。

● 吸い口洗浄ブラシ付で衛生的です。 幸和製作所



サイズ/直径7×高さ15cm 材質/本体-ふた-とつ手: ポリカーボネイト 吸いロ: ポリエステルエラストマー 耐熱温度 / 135'C 重量/80g 零量/200週 ● 必要に応じて吸い口交換。

唇と舌で味わえるよう設計しました。

#### ホルダー付吸呑器(L)

A0246-24

カラー/ ①ブルー ②イエロー ③ピンク 材質/ボリカーボネイト 耐熱温度/本体:130°C 吸口:120°C 重量/56g 容量/200㎡

- ボトルの口が大きく、注入、洗浄がしやすく なっています。
- ホルダー(把手)は3方向に使用できます。



#### ホルダー付吸いのみ ¥1,058

A0145-24 800204

材質/ボリカーボネイト 耐熱温度/本体:150℃

- 耐熱温度/本格・1900 重量/758 容量/240mg(自盛容量200mg)
   木ルダーを回すことができます。
   吸い口は、丸口と重湯やジュースを飲む時の 平口が付いています。



#### 薬呑器大型DX

A0245-24 100113

材質/ボリカーボネイト 耐熱温度/本体:150° 吸口:70°

- 開発が過度/ 東量/23g 容量/200m( (目盛容量 150ml) 本体と吸口部を洗浄する大小ブラシ2本付。
- 吸口と蓋は抗菌剤を配合しております。

浅井商事

¥961

#### 丸型で、持ちやすく倒れにくいデザイン。煮沸消 毒できます。キャップ付きなので衛生的です。



#### ハビナース 薬のみ器

A0024-24 洗浄ブラシ付 K741 ¥734





クリーム グリーン

生





ブルー

#### 長持ちする 大きなお食事エプロン

A1971-25 403739

カラー/ローズ・バーブル・オレンジ・ライム・ブラウン・クリーム・ グリーシ・ブルー・ピンク・グレー オイス/首周 : 48emまでのK 材質/ポリエステル・100% 撥水 (水をはじきやすい) ● 水を弾いてご気を通す素材で、ムレ感も少な

- √ がと呼びて主気を過ず来得て、公グ感じずる く脱水時のガタガタ音によるストレスも軽減。◆ 大きな面ファスナーで留めやすく、首まわりに 合わせてサイズ調節できます。
- ◆体のラインに沿った形状で腕が動かしやす く、軟らかい風合いで服が浮きにくい形に なっています。



グレー

ピンク

フットマーク



#### 肩までおおえる食事エプロン

Δ1121-25

¥1.728

トラー/①花柄(ピンカ) ②クローバー柄(青) ③クローバー柄(イェロー) サイズ/首周り約28~43cm 材質/ポリエステル100%(タフタ) (アクリルコーティング) 重量/60g ● 肩からゆったり身体を覆います。

- 使いやすいスタンダードタイプ。



ピジョン



#### 食事用エプロン

A1973-25 2500

カラー/①花サックス ②花ピン ③キッチンサックス ④ サイズ/首周り:38~48cm (4)キッチンピンク

サイス/ 自周り:38~48cm 材質/ポリエステル100% 重量/70g ● 首ぐりのサイズ調整は起毛が大きい為、容易 にできます。





松本ナース産業

¥1.512





#### 食事用エプロンII (ロングタイプ)

A2287-25 6068


¥1,836

カラー/ ①フラワービンク ②フラワーブルー ③アーガイルビンク ③アーガイルブルー ⑤シャーベットオレンジ ⑤シャーベットグリーン サイズ / 首局 り: 35~440~ 材質 / ポリエステル100%

- ゆったリ長いロングタイプで広い範囲を汚れからカ
- → ゆうどり張りにコンクタイプと広い単色をプライ(から)、 バーします。・ 防力ビ加工によりいつも衛生的にご利用頂けます。・ 洗濯後の乾きも早く、取り扱いが簡単です。



大阪エンゼル



#### 食事用エプロン

A2028-25

/格子ブル-

洗濯













キッチンブルー キッチンピンク

格チフルー・格子ヒンク フルーツブルー・フルーツビンク 花柄ブルー・花柄ピンク パッチワークブルー・パッチワークビンク キッチンブルー・キッチンピンク

¥1,296

サイズ/首周り: 28~44cm 材質/表地: ポリエステル100% 裏側: アクリルコーティング ● 軽くて丈夫な素材で、洗濯後の乾燥も早く取 扱いが簡単です。

● 首周りはフリーサイズで調整が自由に出来ま d.

豊涌マテックス



#### ディナーエプロン

A0930-25 6070

¥1,296 ム ③食器ピーチ

②食器クリー ③スミレオレンジ⑤スミレオレンジ⑤スミレブルー/ 首周り:35~44cmまで対応ポリエステルツイル(アクリルコーティング) リイス/ 自ligh / 30~44Chils Cxylu 材質/ポリエステルツイル(アクリルコーティング) 重量/65g ● ワイドなパイルマジックで、サイズ調節が簡単です。

- 軽い素材なので体に負担がかかりません。 低温乾燥機(60℃)もOKです。

洗濯

大阪エンゼル



#### エコノミー食事用エプロン

A1972-25

ラー/オレンジ・ビンク・ブルー・グリ イズ/首周り34~44cmまで対応


●食べこぼしから衣服を守る軽くて丈夫な食事 用エプロン。

洗濯 乾燥機

毎日の食事を楽しくする おしゃれな柄の防水エプロン

萬楽

¥1026




#### ポラミー食事用エプロン A0586-25

カラー/ブルー・リーフオレンジ・リーフブルー・ビンク 材質/ポリエステル100%(撥水加工)

- M負ノ がソエステル 100% (対象が加工) 重量/66g ロング&ワイドサイズなので、食卓に広げて 使用できます。
- 脇をクリップでつまむと、更に食べこぼしを防 止できます。

洗濯

川本産業



#### 食事用エプロン

6/474桁 カラー/0ピンク 8ブルー 9(食器がリーム 9食器がージュ 6/474所 サイズ/首周り:37~46cm 材質/ポリエステル100% 重量/60g ・腕部をクリ抜いた数断で幅を広めにしてありますか ら体を包むような感じになります。

食事用エプロンワンタッチホック付き


● 樹脂コーティングしていない新素材を使用した エプロンで環境に優しいエコロジー商品です。

特殊ホックは業務用洗濯にも対応しています。

ワンタッチでポケット付きに早変わりします。

ニシキ

1



#### ソフラピレン。エプロン コスモス A1079-25 ¥1,188

カラー/①ブルー②ピンク サイズ/首週り:26~44cm 対質/ポリエステル100% 重量/約50g ● 食べこぼしによる衣類や寝具の汚れをふせぎます。 ● 洗い替えのそろえやすい、お手頃価格です。 ● 首廻りは、フリーサイズで調整自由。肩までしっかり 預います。

- 覆います。 洗濯 乾燥機





#### ¥1,188 A1710-25 /①ブルー ②ビンク ③グリーン /首廻り:26~44cm

エステル100% M員/から0g ● 食べこぼしによる衣類や寝具の汚れを防ぎます。

●首廻りはフリーサイズで調整自由。肩まで しっかりおおいます。 ● 洗い替えのそろえやすいお手頃価格です。





#### ソフラピレン®エプロン **しずく** A0924-25 ¥1,620

カラー(ウオレンジ®ブルー ③グリーン サイズ/音週り: 26-42cm 対資/ポリエステル100% 重量/約60g ● 洗濯や熱に強く、軽くて丈夫な防水エプロン。 ● 生地がやわらかくこすれる音がしてくい生地。

- 首廻りはフリーサイズで調整自由です。



竹虎



A1536-25

カラー/①花柄 ②格子柄 材質/ポリエステル100% 重量/92g


豊通マテックス

¥2,006









#### すべらない食事エプロン

A0541-26 ¥1,836

サイス/ 国間が300~420m 対質/表: ポリエステル100% 裏: ウレタンコーテ 重量/70g ● エブロンがテーブルにピタッとフィット

- 脇ギャザーで、食べこぼしをしっかりガード。
- 脱水·乾燥機不可。





ピジョン



#### 食事用ノン・スリップエプロン

A0415-26 ①6<6<ポケット付 ¥2,700

②オリジナル(ポケットなし) **¥2,160** 

● タイリアルドボケットない **半2,160**カラー/イエロー・ブルー・ピンク
サイズ/首間/供達サイズ)38~480mまで対応(マジックテーブ調節可能)
材質/表: ポリエステル 東京: ポリウレタン

● 裏面はすべりにくくしており、テーブルの上に広げて
もすべり落ちません。

- 最高は9ペラにへいてあり、ケーブルの上に広げてもすべり落ちません。● 完全防水で、洗濯にも強く、効果は落ちません。● ①はマジックテーブ。でかんたんにポケットが作れます。

吝藤丁業



#### 食事用エプロン

A0157-26 ①LPロングタイプ

¥2,160 ②SPショートタイプ ¥1,944

カラー/ビンク・グリーン サイズ/首周り: 45~55cmまで対応 材質/ポリエステルツイル、発泡ポリエチレン 重量/①105 ②80g ● カンガルーポケットが食べぼしを受け衣服やヘットまわりを汚しません。

- さわやかなフルーツ柄です。

アルファメディカル

## シンプルで機能的な



#### 食事用エプロン

A1490-26 AP03

¥1.512

プラー/オレンジ サイズ/首回り:40~46cm 対質/ポリエステルタフタ100% (アクリルコーティング加工 強酸) ● ネック部分はマジックテープで着脱がワンタッチ。 イズ/首回り:40~46cm

幸和製作所



おしゃれを楽しみたい時に

外出先でのお食事や



#### うきうきシャツエプロン

A2274-26 403785

¥3,456

カラー/コン・クリーム・バーブル・オリーブ・クロ サイズ/幅44×丈59cm 首周り:35~47cm 材質/ボリエステル100% 重量/83g ● 洋服みたいなエプロンで外食にも最適。 ● 裏側をめくれば、ポケット付きエブロンに。



フットマーク



#### 名前が書ける食事用エプロン

A2439-26 EP-10

¥1,944

カラー/①ピンク ②ブルー サイズ/首周り: 33~46cm 材質/ポリエステル 重量/60g ● 不快なカサカサ音がしにくい高級生地(ツイ

- ル)を使用。
- ◆名前が書けるスペースがついています。

神戸生絲



## お食事エプロンコードストッパー

A2405-26 0403724

¥2 052

\_\_\_\_\_ Dナチュラル②ライトピンク サイズ/首周り:60cm Jエステル100%(はっ水・アクリルコーティング) 重量/67g ● お食事の時に腕が動かしやすい「だるま型」

- お食事の時に腕か動かいやすい「たる本型」ライン、着回りはスタンドカラーでつたえもれを防ぎます。
   「面ファスナーを使用しないエプロンが欲しい」というお客様の声から生まれたエプロン。
   長さ調節もらくらくで、大きい首回りの方にも対応します。



X 780



#### ポケット付ハーフエプロン

A1120-26

/①水玉(ピンク) ②ハイビスカス(緑) / 首周り約30~43cmまで対応 ポリエステル100% (タフタ) (アクリルコーティング) 20c 



#### ソフラピレン®エプロン しずく ポケット付き

A1026-26

¥2,052

ATU-20-20 カラー(のオレンシ@ブルー ③グリーン サイズ/首選り: 26~42cm ポケット深さ: 14cm 材質/ポリエステル100% 重量/約70g ● 食べこぼしが多くても、ポケットがしっかり

キャッチします。







ピジョン







竹虎





#### 食事用エプロン (ポケットオープンタイプ)

A2385-26 6073

-ン・フル-カラー/フルーツグリ・ ベリープレートブルー ベリーブレートベージュ・ダイヤビンク・ダイヤブルー 材質/ボリエステル100%(ツイルアクリルコーティング) 新書/03m

材質/ ボリエムテル 100m 2 ● ポケットタイプ、ロングタイプと用途に応じてご使用 頂けます。 ● ポケットがワンタッチで開閉できるのでお手入れが





大阪エンゼル



#### 生き活きお食事エプロン2WAY ¥1.620

A1974-26

なので簡単に洗えます。

カラー/ビンケ・クリーム・ブルー サイズ/幅60×高さ110cm(ロング時) 編60×高さ85cm(受ポケット時) 材質/ポリエステル100% 重量/48g ● ポケットに入った食べこぼしも、ワンタッチ式





宇都宮製作



#### ソフラピレン®エプロンチェック2WAYタイプ A1924-26

カラー(のオレンジ ②ブルー ③グリーン サイズ / 首廻り: 48または50.5cm 対策/ 救地・ポリエステル103% 瀬地: PVC73%、ポリエステル27% 重量: 約150g ・食べこぼしによるな類や寝具の汚れを防ぎます。 ・裏地はソフトなPVCコートを貼り合せた防水布。衣 類を汚れからしっかり守ります。 ・首廻りは様元のスナップボタンで2段階に関節できます。



竹虎



# 食事用エプロン ポケットタイプ

カラー/リーフブルー・リーフオレンジ サイズ/ボケット装着時: 編58×大90cm 材質/ボリエステル100%(撥水加工) 重量/708 ● ホックを留めるだけで、簡単にボケットが作れます。

洗濯

川本産業



#### ハビナース エプロン

A0013-26 K745

¥864

サイズ/首回り: 28~45cmまで対応 材質/本体: ポリエチレン 首とモ・腰ヒモ: ナイロン100% 重量/608 ● 汚れは拭きとるだけ。 スナップ方式のポケット

付き。ソフトでニオイやシミがつかない特殊 樹脂製。

ピジョン



E.

#### お気に入りのタオルがエプロンに 持運びにも便利なクリップ



#### お食事エプロン のびるクリップ

A1640-27 403783

¥1,296

②ピンク ③ムラサキ ④グリーン 材質/ボリエステル85%、ボリウレタン15%

● 長さ調節可能。気分にあわせてコーディネー トでき、タオルを交換すれば毎回清潔です。

※タオルは付属しておりません。 フットマーク

生き活きお食事用 エプロン袖付

A2307-27

¥2,808

首廻りは大きなマジックテープを

使用しており調整が自由に行えます。

● 長袖のロングタイプのエプロンなので、腕と全体を カバーします。

宇都宮製作

宇都宮製作

ピンク

ブルー



#### 食事前掛(超はつ水)袖付

A2335-27 No.1040

カラー/「チェック」ネイビー・イエロー・オレンジ【リーフ】 ブルーン・ゲンケ・イエロー 「和柄うさぎ】 きなこ さくら・うぐいす サイズ / 首周り:40~45の 精質 / ポリエステルタフタ100% (スーパーボンネット加工) 重量 / 約90g 

・ 袖口が5行れ【こくし)袖付タイプの前掛です。

#### 食事前掛(超はっ水)車椅子用

A2373-27 No.1050

カラー/[チェック]ネイビー・イエロー・オレンジ[リーフ] ブルー
ピンク・イエロー【和柄うさき】きなこさくら・うくいす
材質/ポリエステルタフタ100%(スーパーボンネット加工)
重量/90g
・耐洗漏性にもすぐれ、油や水をはじく超はっ水素材

を使用しています。



# テイコブ

使い捨てエプロン(50枚入り) A1823-27 AP10 ¥1,058

サイズ/首周り約65cm 材質/表地: バージンバルブ紙 裏地: 低密度ポリエチレン ● 使い捨てタイプで衛生的!

- 吸水·防水加工で衣服が汚れません。 ● 食べこぼしをキャッチするポケット付!
- 頭を通すだけで簡単に着脱が可能。

簡単に装着ができ、防水 性に優れています。

#### 食事用エプロン使いきりタイプ A1499-27 50枚入

カラー/ブルー・オレンジ サイズ/全長100×全幅80cm

● 使い切りタイプのエプロンで衛生的です。



着脱が簡単にでき、 防水性に優れた 食事用エプロンです。



#### 使いきりエプロン

A2342-27 50枚入

サイズ/首周り: 28cm~45cm 材質/ポリエチレン 重量/12g(1枚)

食事用のビニールエブロンです。
 使いきりタイプで衛生的です。
 普周りの接着デープでサイズ調整が可能です。
 ・お買い求めやすい価格です。

豊通オールライフ

# で使用いただければ 使いやすさがわかります。 STHERE TOOTHETTE SISHIO TOTHETTE SISHIOI

幸和製作所

#### トゥースエッテプラス

②500本入

電量 7.0gg

 ◆ 全長 1 6cmの為、奥まで届き痰が容易に取り除けます。
 ◆ 水を含ませて歯茎の弱い方の歯ブラシに使用でき

水を含ませく図室の動い方の図フランに使用できます。程よい柔らかさと弾力のスポンジは効率よく汚れを取り除きます。スポンジと柄の接着強度が強いので脱落しにくく、安全に使用できます。

奥まで到達

A1276-27 ①50本入

¥2,592

¥21,600 サイズ/スポンジ長さ: 2.5 柄長さ: 15 全長 材質/スポンジ: ポリウレタン 柄: ポリスチレン 全長: 16cm

A1275-27 ①50本入 ②500本入

トゥースエッテ

¥2,052 ¥17,280

ズ/スポンジ長さ:2 柄長さ:10 全長:11cm 材質/スポンジ:ポリウレタン 柄:紙

材質ノヘラク ・ 汚れが絡みやすく、回しながら使用できる星型スポ ンジの為、舌の裏側等スワブしにくい場所で容易に ンンの点、古の妻側寺 パワノいにくい場所で容易に使用できます。 能製の為、柄がしなりません。 スポンシと柄の接着強度が強いので脱落しにくく、 安全に使用できます。 本人用としても適しています。

-2cm-スムーズな回転

トータルメディカルサプライ



#### ケアハート® 口腔専科 おロキレイスポンジ

A2147-27 ①7本入り

②30本入り ③300本入り

⑤星形65本入

¥1,674 1,340 ④星形12本入り

¥2,808

 ¥432
 サイズ/約幅①・③1.5@1.7×奥行①・②1億1.7×高さ①・

 1,674
 対質ノオンジ・ウレタン 病:①・③紙・③⑤ABS樹脂 重量/①・②約18 0 ⑤約28

 4648
 ・ 立門型ブラシで汚れをかき出しやすい。①・③

 またで長い紙軸だから奥までしっかり届く。②・③

 歯ブラシ型だから口に入れやすい。②・③

- 星形ブラシでねばねば汚れを絡めとる。④⑤

● プラスチック軸だから折れにくく水に強い。④⑤

玉川衛材

-1.5cm-

1.5cm

E.

#### マウスピュアロ腔ケアスポンジは

- ●スポンジサイズが3種類
- ●患者様の状態や用途に合わせて使い分けができます。

#### マウスピュア 口腔ケアスポンジ A1021-28

サイズ/Sサイズ: φ1.5×2 Mサイズ: φ1.7×2 Lサイズ: φ2.0×2.5cm 全長15cm 対質/スポンジ: ① - ⑩ボリウレタン 紙輪: 紙 ブラ韓: ABS樹脂 重量/ Sサイズ: 紙1.8g、ブラ2.1g Mサイズ: 紙1.7g、ブラ2.0g Lサイズ: 紙1.8g、ブラ2.1g

●SサイズはM.I サイズとスポンジの種類が異なります。

	THE RESERVE	紙 軸		
	価格	入数(本)	サイズ	
16)	¥496	10		13
(13)	¥1,944	50	S	11
14)	¥17,280	500		(12)
6	¥496	10		(5)
7	¥1,944	50	M	1
9	¥17,280	500		2
(8)	¥1,944	50	,	3
(10)	¥17,280	500	L	4

	7	プラスチック	ク軸
	サイズ	入数(本)	価格
16)		10	¥540
13	S	50	¥2,160
14)		500	¥20,520
6		10	¥540
7	M	50	¥2,160
9		500	¥20,520
(8)		50	¥2,160
(10)	L	500	¥20,520



#### プラスチック軸と紙軸で用途に応じた使い分けが可能です。

#### 薬液等の使用 →プラスチック軸がおススメです。



軸が水に強いので、薬液等を使用す る際に適しています。 柄がしなるので口蓋部や頬の内側の 清掃もできます。

### 小児や開口域の狭い方に Sサイズがおススメです。 1.5cm

ケアしやすい小さめサイズとサクラ カットスポンジで、すみずみまで清掃 します。

#### 口腔内のスミズミまで清掃したい →Mサイズがおススメです。 200 1.7cm スタンダードな大きさとサクラカットス ポンジで、すみずみまで清掃します。



口が開く方ですと、大きめのスポンジ なので大きな食物残渣も手早く取れ、 マッサージをする際にも使いやすい です。

川本産業

口腔清拭用スポンジブラシ



#### ハミングッド

A0507-28 ①50本入 MHG50 ¥2,052 ②250本入 MHG250 ¥9,450

サイズ/長さ15cm 材質/先端:ウレタン スティック: 新

- 汚れをからめ取りやすく、出血が分かりやす い黄色の星型形状スポンジ。
- ●スティックは使い易く安全性を考慮した 15cmの紙製です。



#### ハミングッドH(ハード)

A0981-28 ①50本入 MHGH50

¥2,592 ②250本入 MHGH250 **¥11,448** 

サイズ/長さ15cm 材質/先端部:ウレタン スティック部:木

- 頑固な汚れもかき出せる硬めの波型形状ス
- スティックは持ちやすくスポンジに力を伝え やすい15cmの木製です。

モルテン

# ピンキー ネオ

A1075-28 ①10本入

②50末 1

¥2,376 ③250本入 ¥10.368

¥540

- サイズ/ø1.8×1.8×1.1cm 材質/ウレタンスポンジ+紙芯 重量/1.2g スポンジの弾力性を増やすため、形状を変えました。
- スポンジの接着を強くしました。ロの中の汚れやネバネバも簡単に取れます。 スポンジ製なので感触も良く安全です。斉藤工業

#### 口腔粘膜のお掃除に!



ビバくるりん

A1023-28 ①30本入

¥1,620 ②300本入 ¥14.580

サイズ/φ2×15cm 材質/先端: 軟質ウレタンフォーム 柄: ポリスチレン 重量/24g ● やわらかいスポンジとしなりのあるブラス チックの柄で、リハビリを兼ねた口腔ケアを提 供します。

東京技研

#### 特殊形状スポンジで すみずみまでキレイ! マウスポンジ 9 8 + chyanceum ザウスポンジ. + 500000 50本入 10本入

#### 口腔ケア用 マウスポンジ

A1277-28 ①ふつうサイズ10本入 ¥540 ②ふつうサイズ50本入 ④小さめサイズ50本入 **¥2,052** 

サイズノスポンジ: φ1.7×2.5、φ1.4×2cm
全長: 15.5cm
材質ノスポンジ: ウレタン
軸: ポリブロビレン
重量・2.2g
● 特殊形状スポンジ
先端カーブで、扱いすき間でもスムーズに入ります。
しっかり汚れをかき取ります。
・ 水に強いプラスチック軸
耐水性耐薬品性に優れ、噛んでも紙粉がでません。
弾力性があり、口腔内を適度に刺激します。

オオサキメディカル



#### 口腔ケアスポンジ

A1651-28 ①10本 C13

¥540 ¥2,592 ②60本 C14 ③500本 C65 (10本入×50袋) ¥19,440

サイズ/スポンジ・ゆ1.782.5cm 全長:15.5cm 材質/スポンジ・ウレタン 軸:ポリプロピレン 重量/2.2g ● 多機能スポンジ・ウケックで 先細形状・凸凹面・フラット面を部 位や用途に合わせて使い分けすることが出来ます。 ● ブラスチック軸で水に強く、適度な弾力で折れにく

い材質です。

和光堂



#### ぶる~び~

A1518-28 ①50本入

②200本入

¥3,132 ¥11.880

サイズ/1.5×1.5×全長15.5cm 材質/ポリウレタンスポンジ+ブラスチック軸 重量/2g

- 柄が長く、プラスチック芯の口腔ケアスポンジ ブラシです。
- プラスチック柄のため、水に濡らしても使用できます。 ● 水に浸して凍らせ、嚥下訓練にも使用いただ けます。

斉藤工業

腔

9

8



マウスピュア 口腔ケア綿棒

●アイスマッサージ (嚥下障害の改善トレーニ

舌リハビリやお口 の清掃に! 取り出しやすい ポップアップ式 です。



¥669

すっきりフレッシュタイプ

#### マウスピュア 口腔ケアガーゼ

A1073-29 150枚入

- サイズ/7.5×22cm(2ッ折) 材質/綿(キュブラ)100%。不機布 重量/105g 口の中を傷つけにくい柔らかい素材で、舌リ ハビリや口腔内のマッサージ、口腔清掃に適 したサイズの不織布です。
- 水に濡れても丈夫な不織布シートで、濡れて も破れにくくなっています。

無香料

¥432

¥864

¥691



#### 口腔ケアウエットガーゼ A2440-29 100枚入 ¥864

詰替え用100枚入

¥691

ミントの香り

和光堂

サイズ / 1枚 14× 18cm

- サイズ/1枚14×18cm
   しっかりぬれているので、ネバつく汚れもキレイに取れます。
   お口うるおい保湿成分配合です。
   乾燥したお口にも使いやすいノンアルコール
- ◆ 丈夫な不織布で破れにくいです。 川本産業



#### ピレン®口腔ケアウェットシート ¥864


A2340-29 ボトル(100枚入)

詰替用(80枚入)

¥540

サイズ/シート: 12.3×18cm ボトル: 約φ10.3×高さ16cm 成分/水、エタノール、PG (湿潤剤)、キシリトール(甘味剤)、メシトール(香味剤) 重量/ボトル: 約427g ・ メッシュタイプの不繊布が汚れをしっかり拭き取ります。 ・ 収盤ホルダーでボトルをしっかり固定。片手で1枚 ずつ簡単に取り出せます。

竹虎



60枚入り

A2180-29

A2211-29

サイズ/1枚:14.5×20cm 材質/不総布 重量/204g

サージや清拭に最適です。

口の中をしつかり刺激できます。



60枚入り

100枚入り

100枚詰替え用

口腔ケア



C21

C22

C23

#### 100枚入り 口腔ケアウエッティー100枚

水がいらない拭き取るだけの口腔ケア

A2131-29

イズ/1枚:14.5×20cm

材質/不癒にものであり 材質/不癒には 481g 詰替え用: 397g ● 拭き取るごとでお口の中を清潔にし、口臭を予防する口腔ケア用のウ

エットティシュです。ミントの香りがお口の中を爽快にします。メント (清涼剤)、キシリトール(甘味剤)配合。お得な大容量タイプです。

口腔内の汚れをサッと拭き取れる アルコールフリーのウェットシートットラスの香り



#### ケアハート。口腔専科 おロキレイウェットシート120枚入

A2181-29 ①ボトル120枚入 ¥1,296

②詰替え用120枚入 ¥918

- アルコールフリー・湿潤剤配合
- お口の汚れ、ネバつきの拭き取りに。 玉川衛材

ボトル100枚入り C19 ¥864

詰替え用100枚 C20 ¥691

# 口腔ケアがすぐにできるセットです! 初めての方でも安心です。 口腔ケアDVD付き!

・拭き取ることでお口の中を清潔にし、口臭を予防する口腔ケア用のウ

エットティシュです。ノンアルコール、無香料の低刺激タイプです。保湿成分(ヒアルロン酸・トレハロース)配合。



#### リフレケア 初めての口腔ケアセット ¥2.160

A2341-29

サイズ/23×13.4×8.8㎝ セット内容/歯ブラシ(キャップ付) 舌ブラシ

ロンフライ うがい受け リフレケアH2Og(はちみつミント風味) DVD リーフレット

- 重量/274g

  □ 口腔ケアかすぐにできるセットです。

   切めての方におすすめです。

   家庭でできる口腔ケアDVD、口腔ケアの方法リーフ レット付きです。
  歯ブラシ、舌ブラシ、うがい受け、口腔ケア用ジェル
- の使いやすいセットです。



お口の清掃と乾燥防止にこれ1本!

#### リフレケアH (はちみつミント風味)

A1327-29 ① 70g

リフレケアH

(ライム風味)

A1928-29 ①70g

¥864 (2)20g

成分/有効成分: ヒノキチオール、グリチルリチン酸ジカリウム 湿潤剤: 書グリセリン、プロピレングリコール、 ヒアルロン酸ナトリウム(2) ● 伸びのよいジェルかお膜・舌の清掃に適しています。 ● 有効成分ヒノキチオールが口臭を防ぎ、歯周病を予 作は、主々

- 保湿作用のあるヒアルロン酸がお口の乾燥を和らけ
- ます。 研磨剤や発泡剤を配合していません。

ビーンスターク・スノー

¥2.160

¥2,160

¥864

#### メッシュのシートで汚れをキャッチ。 アルコールフリー OT TO THE TOTAL OF THE



#### 口腔清拭シート リフレケアW A2140-29 80枚 ¥486

- サイズ/9×20cm(1枚サイズ) 材質/不織布 清涼剤: キシリトール 重量/252g 清涼成分キシリトールとライムの風味でお口
- 口腔内の食べかす等の除去。
- 歯と歯茎、口腔粘膜のマッサージ。舌の汚れ の清拭・清掃。 衛生的なシートで手軽に口腔内の清拭が可能。

ビーンスターク・スノー

#### 口腔内にこびりついた汚れを浮かして、 やさしく拭き取る。天然コットン使用。



#### テルモクリーンティッシュ A2345-29 90枚入 ¥702

/ 13×19cm(1枚サイズ)
水、エタノール(溶剤)、PG、ポリグルタミン酸、チャ乾留液、エチルペキシルグリセリン(湿潤剤)、キシリトール(は麻剤)、フェノキシェスタール、安息香酸Na、メチルパラペン、フェノルバラペン、プロビルバラペン、ナチルピリジニウムクロリド(保存料)、PG。母生テス20(可溶化剂)、基料(雪味剤)、クエン酸、クエン酸Na(pH調整剤)、EDTA-2Na(安定剤)、242c

ケエン酸・クェン酸Na(pH側整剤)、EUTA-ZNa(文正例) 重量/342g ● ポリグルタミン酸と緑茶エキス、PG(プロビレングリ コール)、エチルヘキルグリセリン(潤滑剤)の力で、こ びりついた汚れを湿潤させて、浮かします。 テルモ

#### 水を使わなくても大丈夫、簡単に お口の汚れをふきとれます。ミントの香り



#### 歯みがきティシュ

A1265-29 90枚 10293

イズ/13×19cm(1枚サイズ)

重量/342g

¥702

- Ⅲ重/34/8
   □ コットンメッシュシートの凹凸がお口の汚れをやさしくふきとり、歯や歯茎をすっきり清潔にします。
   さわやかミントの香りと、ポリグルタミン酸 (湿潤剤)、緑末エキス (湿潤剤) でお口にうるおいを与えます。キシリトール(甘味剤)配合。
   取り出し口がピローホップなので片手でバッと取り出せます。
- ピジョン

#### 「リピジュア。」配合 だから潤い長持ち! さらっとタイプで 塗りやすく、アップ ル風味で心地よい



# ェコルセ 口腔ケアジェル

A2329-29 NC-21

5.3×4.0×11.4cm リセリン、キシリトール、ヒドロキシエチルセルロー 、メリアアザジラクタ葉エキス、BG、ポリクオタニウ ー51、メチルバラベン、リン酸2Na、リン酸Na、香料

- ムー51、メチルバラベン、リン酸2Na、リン酸Na、香料 重量/67g ヒアルロン酸の2倍の保湿力「リピジュア®」配合で、
- ◆ヒアルロン酸の2倍の保湿力「リビジュア®」配合で、 うるおいが長持ちします。◆さらっとタイプで塗りやすく要介護者の口腔ケアに

TEC.

口腔ケア スプレ

# ワンプッシュで

#### 口腔ケアスプレ

A2441-30

ウメ風味

リテンプ

¥518

¥1,058

サイズ/幅4.3×奥行3.6×15cm 内容量/50ml

口腔内にスプ

レーするだけ!!

手軽にうるおい

内容量/50m/

● 毎日お使いいただけるほのかな甘味です。
● 口腔内に瞬時にうるおいを与え、保湿します。
● 液の拡散性が良く、口腔内にまんべんなく広がるので、手軽に保湿ケアができます。



... . 80g

たっぷりと潤いを

ケアハート® 口腔専科

お口潤うジェル

サイズ/幅4.4×奥行3.7×高さ16.2cm サイス/ 幅4.4××413.1/ 向は 10.2 に 重量/103g 内容量/80g ● やわらかジェルで塗りやすい ● お口の乾燥を防いで口臭も抑制。 ● 就寝前などしっかり潤わせたい時に。

与えるやわらか

透明ジェル

A2196-30

¥1,296

¥494

¥1.620

成分/は5みつ、緑茶テキン、プロポリス、キシリトール、ビタミンC、オリゴ語、シャンビニオン 内容量(1990g ©3g×75 ◆ドライマウスによるお口とのどの渇きを潤す

②1週間3g×7匀

お口の渇きが気になる方に美味しく楽しく、

すばやく癒すはちみつジェル!

スマイルハニー

はちみつジェル

A2198-30 ①徳用90g

- ジェル状の蜂蜜加工食品 はちみつレモン味の甘酢っぱさが美味しく、楽
- しく続けられます。 口腔ケア前後の保湿にも使用できます。
- 味覚刺激や口腔機能訓練にも使用されてい ます。
- 就寝前のご使用で就寝中の目覚めが軽減さ れます。

日本ゼトック



#### ケアハート® 口腔専科 お口潤うスプレー 50<sub>m</sub>L

A2197-30

לעובעיוניוני

サイズ/幅3.1×奥行3.1×高さ12.5cm 重量/77g 内容量/50ml ● スプレータイプだから簡単 ● うるおしな分リビジュア®配合でしっとり ● お口の乾燥が気になった時や毎食後のケアの仕上げに

お口の保湿に! 無番料

¥1,296



うるおい長持ち、一個

贶

垂れにくく、

スッと伸びる

マウスピュア

サイズ/166×35×25mm 内容量/40g 重量/約56g ● うるおいが長持ちします。 ● 垂れにくく、スッと伸びます。

口腔ケアジェル

A2326-30 039-102200-00


#### ペプチサル ジェントル マウスジェル ¥1,620 A2413-30

成分/ベブチド、ラクトフェリン、キシリトール、保湿成分配合 内容量/42g ● お口にやさしい低刺激性の口内ジェル。

- デリケートなお口を守る。● のびやすく使いやすい口内ジェルです。
- 甘さ控えめのマイルドな味。

斉藤工業

ミントの香り





#### 明治オーロラコート

A2324-30 ①60g 1本入

しっかり保湿!

②30g 1本入

¥1,836 ¥939

成分/水、グリセリン、PG、キサンタンガム、チャ葉エキス(茶 カテキン)、キシリトール、番料、エリソルビン酸Na、エ チルパラベン、プロビルパラベン 重量/85g ● 保湿成分のキサンタンガムが口腔内をうるおし、保

- 湿します。 毎日の使いやすさを考え、甘さを控えめにしまし

~乾燥・口臭がきになるお口に~



#### テルモ オーラルジェル ¥1.080

A2347-30 KC-G100

- サイズ/3.5×4.3×14.4cm 重量/93g 内容量/70g 卵質由来の湿潤成分オーバルゲン®CA※配合。汚 れをやわらげ、落としやすくします。※卵黄由来成分 ジェル状だから、汚れを集めやすく、すすぎかできな い方のオーラルケアが簡単に。

テルモ



#### ビバ・ジェルエット

A1022-30 ①120g

¥1,944 ②プチ40g ¥961

成分/水、グリセリン、アルギン酸Na、ヒドロキシエチルセル ロース、セチルビリジニウムクロリド、安息香酸Na、ク エン酸、クエン酸的。 ● 滑らかで塗布・回収に優れた、無味無臭の水

溶性保湿ジェルです。 東京技研

歯みがき

#### フッ素入り歯みがきジェル

A1719-30 10300

¥594

成分/基材:精製水 湿潤剤:キシリトール、PG 清掃剤: 無水ケイ酸 粘結剤:カルボキシメチルセルロース Na 薬用成分:フッ化ナトリウム 保存料:安息香酸 Na.エチルバラベン 重量/59g 内容量/50g

- 重量/50g 内容量/50g

  ◆ 泡立たないので使いやすい、うがいできない時には、拭き取って使用できます。
- キシリトールを含む食品原料成分とフッ素のみでで きているので、高齢者に安心です。 ピジョン



A1289-30 C11

サイズ/5.6×3.5×15.7cm 重量/88g 内容量/60g ● 乾燥しかちな口内を素早くうるおし、口臭を

を保しからない内を系手でしるのし、ロッ 予防する口腔保湿ジェルです。 ヒアルロン酸Na・トレハロース・キシリト・ 配合。 和光堂



# 口腔用スプレ-

A2363-30 ① Tクファミントの香り C28 ¥1,026 ② Lモンの香り C30 C30

サイズ/幅6.5×奥行3.7×高さ17cm 重量/82g 内容量/50ml ● 食品用原料のみ使用。

- 莨品用原料のの使用。● ノンアルコールで低刺激。● ノズルが付いて、口まわりを汚さず、口の中全体に まんべんなく広がります。



#### -ラルプラス うるおいマウスウォッシュ A1721-30 C15 ¥1,026

- サイズ 65×3.8×18.2cm 重量 / 310g 内容量 / 250ml お口の中にうるおいを与えながらやさしく洗 浄する低刺激タイプのマウスウォッシュです。 ノンアルコールでヒアルロン酸・トレハロース
- 和光堂



#### 天然由来成分がお口を洗浄& 清潔に保ちます。

#### お茶でスッキリ洗口液

A2305-30 ①500ml

¥3,024

¥1,026

¥410 ②分封4袋入り

サイズ/①8.5×5.8×20 ②10×19.5×1 cm 成分/水エタ/ール
成分/水エタ/ール
成分/水エタ/ール
成分/水エタ/ール
(基格)、クリセリン・BGスイカスラ東エキス・浸潤剤>、定食予療エナカロガテキン・キジリトール・ソモジ・プロボリスエネス・アメエキス・ガスエキス・ガスエキス・ガスエキス・ガスエキス・ガスエキス・ガスエス・ブロボリスエキス・水本リッチェス・受しるの
(場に着りつこりをついる)
一選し、番りで「口臭をマスキングしたり、歯を削ったり、コーティングしたりするのではなく、天然成分主体の成分でロー中を浄化し、口臭を予防するものです。
1回のうかいでお口の汚れがとれます。
無番料・無合成着色料・無防腐剤・無界面活性剤
※水本・フェ業

松本ナース産業

匮

腔

ケ

P

Ė



#### 歯ぐきにやさしいブラシ

A1720-31 10299 1本

- カラー/グリーン サイズ/長さ:16cm 材質/柄:ポリプロピレン 毛:ナイロン(毛のかたさ:やわらかめ) 重量/10g ・ ヘッド部分がコンパクトで斜めカットブラシだから、 細部までブラシが届きます。 植毛が「極細毛で高密度」なので歯ぐきへの過度な
- 植毛か! 悠知していかける。 負担がかかりません。 ※煮沸・薬液・電子レンジ消毒はできません。 ビジョン



A2327-31 1本

¥583

カラー/ビンク・ブルー サイズ/1.8×1.8×17.5cm 材質/柄: ポリプロピレン ブラシ: ナイロン 重量/11g

- 重量/11g

   手首を反さずに要介護者のケアができます。

   利き手が不自由な方がご自身でケアするのに便利
- ・ 塩素殺菌や煮沸消毒が可能です。・ ブラシ毛が長くやわらかめのため優しい使用感です。

ユニロック



#### 介護用360度歯ブラシ

A0670-31 14

カラー/ブルービンク サイズ/長さ16.9×ハンドルの太さ最大部分1.35cm 材質/ブラシ:ナイロン ハンドル: PET 樹脂 重量/15g ● 毛の密度は一般歯ブラシの約10倍。歯ブラ

を握りなおす、手首を返す、肩を上げるなどの 諸動作がしづらいお年寄りなどに使いやすい 全周歯ブラシです。 浅井商事

万能ブラシ

舌や頬の粘膜まで

1本でケアできる

歯と歯茎、



#### ケアハート® 口腔専科 おロキレイ万能ブラシ

A2148-31 1本

材質/柄: PP 欄脂 毛: ナイロン 重量/約11.8g(ブラシのみ) ● 約2万本のやわらか極細毛でやさしく・しっか

- り汚れを落とす。
- 360度の全周手だから持ちかえずに使える。
- 熱湯消毒もできて衛生的。

玉川衛材

#### 乾電池式音波歯ブラシで 20,000回/分の超高速振動を実現



#### オムロン 音波式電動ハブラシ シュシュ マイクロビブラート

A1530-31 14 HT-B201 ¥2,700

- カラー/ホワイトピンク サイズ/全長約22.4×直径約2.4cm(ブラシ含む) 重量、約61s(衛池合む) 電源、単3形アルかり軽電池×1 「マイクロビブラート音波」は、20,000回/分の 超高速でブランのヘットを振動させます。 ・ 歯に軽くあてるだけで、すばやく畑垢を落とし、毛 先が直接届かない歯のすき間や奥歯の歯垢を浮 かして取り去ります。

オムロン



#### マウスピュアフレッシュメイトK

A0505-31 1本

ッイス/ 幅分を呈入され ・ 教養/ポリプロビレン、ナイロン 重量/7g ・ 極細毛のねじりブラシが舌表面の凹凸にしっ かりフィットし、舌苔など舌の汚れを効果的に 除去します。かき出した舌苔や舌の汚れを受 けるカップ付。柄は握りやすく弾力があるの で舌を傷付けにくいです。 川本産業



#### クリーンタング エコノミ ¥302

A1718-31 ①1本

②病院·施設用18本入り ¥1.944

カラー/ナチュラル・ビンク・ブルー サイズ/幅4×奥行の5×高を9.8cm 材質/超軟資がリエチレン 重量/5g ・ ソフト樹脂使用で「オエッ」となりにくい。 ・ 古にのせて軽く擦るだけで、簡単に舌苔がとれます。 ・ エッジ部はソフトタッチのし面と少しシャープなV面 がありますのでお好みに応じてご利用になれます。

ユニロック



#### 舌ブラシ

A0979-31 1本 10738

¥270

サイズ/18.8㎝ 材質/モ:やわらかめのナイロン 柄:ポリプロピレン(抗菌剤含有) ● 独自のRカット植毛で舌の表面にぴったり フィットします。

□臭の原因となる舌の汚れをきれいに落とします。 ピジョン

● 耐熱温度80℃。

## どんな入れ歯の方にも安心して、簡単に ご使用頂ける自然派入れ歯洗浄液



#### スマイルハニー デンチャー洗浄液 A2199-31 ¥1,008

- ル。
  緑茶で消臭、レモンライムの香りがすっきり爽快。液体タイプで、簡単ブッシュ!

日本ゼトック



#### ティコブ入れ歯洗浄剤

A1989-31 KC01

¥1.058

サイズ/福10.5×奥行9.5×高さ16cm 材質/酵素、界四活性剤、発泡剤、香料、色素 等 内容量(一袋あたり)/2.8g 重量/440g

入れ歯に付着したしつこい汚れも、酵素でしっかり

幸和製作所



#### デンチャークリーナー A0371-31 3 ¥2,106

サイズ/幅9×奥行8.5×高さ7.7cm 材質/ポリエチレン

重量/185g 電源/単36電池/全な電池/刷売)● 通常の洗浄では残ってしまう特有の汚れやぬめりを落とし、臭いも抑えます。

### デンチャーブラシ

A2090-31 ②

サイズ/幅4.5×長さ20×厚さ2cm 材質/病: ポリプロピレン、サントプレンゴム 毛: ナイロン ● 握りやすいラパー付グリップでしかも弾力性があ り、使いやすく少し硬めでじょうぶな毛質でコンパク

トに仕上がっています。 ※ブラシのカラーは選べません。

#### デンタス スティンクリンプラス ¥1,350

A2031-31 ①

重量/内容量/100g
● 入れ歯特有の汚れや臭いと歯垢を落とし、いつまでもきれいな入れ歯を保ちます。
● 入れ歯以外には使用しないで下さい。 クエスト

¥864

#### 度たきりの方、うがいの出来ない方、 意識不良の方のラクラク口腔ケア。



吸ty吸引スポンジ A2182-31 12本入

¥2,700 サイズ/1本サイズ:長さ1.5×幅18.2×奥行2.2cm スポンジ:長さ1.5×幅2.5×奥行1.5 ハンドル:ゆ0.6×21.5 コネクター:長さ2.1×幅5.5 チューブ適合サイズ: ゆ0.6~0.90m 材質/スポンジ:ポリウレタン ハンドル:PS コネクター:ポリブロピレン

重量/48 ● 吸引器に接続して吸引スポンジとして使用できます。 吸引口が汚れに直接当たるダイレクト吸引方式です。 歯が残っていない方などはぐきにやさしくフィットし お口の汚れをキャッチします。片手で吸引のオン・オフ が出来ます。(指でふさいでON) ファイン



#### マウスピュア吸引歯ブラシ A2294-31 1本入

\_\_\_\_\_ サイズ/本体:ヘッド部:10×19×14mm ブラシ 全長:195mm 材質/ブラシ:ナイロン ● 内径5~8mmのチューブに対応。 ブラシ長さ:8mm

マウスピュア吸引スポンジ A2328-31 5本入

50本入 ¥6,696 サイズ/個装:5P:28.5×13.8×2cm 50P:25×25×17cm 本体:スポンダ部:1.7×1.5×2.5cm 全長:19.5cm 材質/スポンジ:ウレタン 柄:PP ● 内径5~8㎜のチューブに対応。 川本産業



ビバラックプラス①基本セットに ③注水吸引歯ブラシセットを装着した状態。



ビバラックプラス 🚐

A0998-31

①基本セット

②吸引歯ブラシセット ③注水吸引歯ブラシセット

¥10,800 ¥35,640

サイズ/幅32×奥行15×高さ24.65cm 電源/AC100V 重量/3.3kg ※①は吸引機能のみとなりますので歯ブラシは

東京技研

¥64,800

②・③よりお選びください。





#### ティコブ入れ歯ケー

A1494-32 DC01

¥1.296

/ホワイト /幅9.6×奥行9.6×高さ7.8cm

幸和製作所



入れ歯ケース 入れ歯ポット

#### 入れ歯ケース

A0904-32 10743

¥1.350

/カゴ内径8cm 材質/カップ:強化磁器 フタ・水切りカゴ:ボリプロピレン 重量/250g

#### 入れ歯ポット

A2096-32 10291

¥1,080

サイズ/使用時:高さ8.6×幅10.4×東行10.4 折りたたみ時:高さ2.6×幅10.4×東行10.4cm 材質/本体ケース:シリコーンゴム キャップ:ポリプロピレン 重量/101g

スポンジ付。

破損しません。

サイズ/幅18×奥行11×高さ7.5cm 材質/ポリプロビレン 重量/90g 容量/500㎖ ● 口腔洗浄時の汚水受です。

カップの縁の曲線は頬部に密着します。

● プラスチック製で軽くて扱い易く、落としても

A0293-32 C10027

アイエスケー

¥842



#### 使っていいね! うがい受け

A2334-32 18861

/22 7×13×8 6cm

- が歯に付着しません。

リッチェル





#### スコッティ 消毒ウェットタオル ウェットガード

A1757-32 ①本体80枚入

¥864

②つめかえ用70枚入 ¥496

● 殺菌成分配合の消毒ウェットタオルは「指定 医薬部外品1です

● 香りを手肌に残さない無香料タイプ。

日本製紙クレシア

#### 拭くだけで簡単に除菌ができる、 アルコール配合のウエッティー



#### アルコール配合除菌ウエッティー

A2184-32 120枚入 W40

¥777 詰替え用100枚 W41 ¥540

サイズ/14×19cm(1枚サイズ) 重量/120枚入: 449g 結替え用100枚: 303g ● 身のまわりの除菌、手指の汚れ落としに ● 手肌にやさしいグリセリン配合

拭くだけで簡単に手指、皮膚の 洗浄・消毒ができるウエッティー



#### プロテクト消毒ウエッティー

A2200-32 80枚 W70

ゲル状の消毒剤

使いやすい。

指定医薬部外品

なのでこぼれにくく、

サイズ/14×20cm(1枚サイズ) 重量/①360②274g ● 消毒成分(ベンザルコニウム塩化物)配合の

「指定医薬部外品」です。

● やわらかコットンメッシュシート使用

和光堂

¥432

¥1,620



#### アルコールin手指の消毒液

A2442-32 800ml

(2)

サイズ/7.8×7.8×2.9.0cm 成分/塩化ペンザルコニウム、アジビン酸ジイソプロビル、ア ラントイン、水、エタノール 重量/800g

車重/800g ● 各種細菌やウイルスに効果的な消毒液です。 ● アルコールと塩化ベンザルコニウムの働き で、確かな消毒効果が得られます。

シーバイエス

## インフルエンザ等感染症予防に! 手荒れの心配な方のためにヒアルロン酸配合!! ④ 3 (3) 1000 -

¥486

パームビューティ

A1365-32 ①ポンプ

②チューブ (3)400

¥356 1,728 @1000 888

成分/エタノール、精製水、トリエタノールアミン、ヒアルロン酸(保湿成分) 容量/030 ②40 ③400 ④1000ml ● 塗布後の感触は「サラッ」としています。 ● 緑膿菌、MRSA、一般性大腸菌、0-157の除菌効 申=・アトミ



ステアジェル A1078-32 160ml

> @300ml 3500m0

¥2,160 、ルフ・エスノール 添加物/ヒアルロン酸Na、プロビレングリコール、カルボキシ ビニルボリマー 保湿効果の高いヒアルロン酸ナトリウム、プ ロピレングリコールを配合。

● 有効成分のエタノールで、優れた手指消毒効果と広い抗菌スペクトルを持ちます。 連続的に使用される場合でもべトつきが少な

く、良好な使用感です。

承認番号: 21900 DZX 00441000 川本産業



#### 薬用泡ハンドソープ

A2443-32 ①500ml

¥756 248 ¥3,240

イズ/①8.8×8.8×19.1cm ②20×11×25cm ● 洗浄成分は100%植物性なので人と自然に 能野油脂





#### ハビナース 殺菌ハンド泡ソー A1076-32 0500ml 11901

¥864 ②お得な詰め替え用40 **¥5,184**19902
内容量√①500 ②4000mℓ
● 手肌のうるおいを守りながら清潔に

● 殺菌成分(トリクロサン)配合の泡で出てくる薬 用殺菌ハンドノープ キメの細かい泡が手指のすみずみにいきわた り、手早くすっきり汚れを落とします。 ピジョン



手洗いと同時に殺菌・消毒ができます



#### シャボネットP-5 A2299-32

①500ml泡 ポンプ付 減容ボトル ②400ml 腊赫

¥896 ¥518 ¥3,672

サイズ/①9.8×6.9×21cm サイズ/①9.8×6 9×21cm ②12×76×20cm ③23×12×28.4cm 成分/イソブロビルメチルフェノール (イソプロビルメチルフェ ノール)、カリ石鉄 金属イオン封鎖剤(エデト酸塩)、香 料、色素(緑色201号、緑色204号) 重量/570g ● シトラスグリーンの香りです。 ● 泡状で使用できます。 ● 香料配合タイプです。 サラヤ

手洗い用

石けん液



フィッティ



イズ/②約14.5×9 ②約16.5×9cm 糞/マスク:ポリプロピン。 耳部:ポリウレタン ウエットシート:ポリプロピン、ポリエチレン、ポリエステル、レーヨン

## チリ・ホコリ・花粉等を防ぐ 不織布タイプのマスクです。



#### 新使いきりマスク

**A2183-33** ①ふつうサイズ60枚 ②小さめサイズ60枚 ¥511

サイズ/①約17.5×9 ②約14.5×9om 材質/本体: ポリプロピレン 耳かけ: ウーリースパンテックス ーズフィット: ポリエチレン 重量/ ①約3g(1枚) ②約2g(1枚)

- □元に空間ができ、呼吸がラクラクです。
- ◆ ノーズフィット加工で鼻にぴったりフィットします。
- 通気性に優れた不織布3層構造タイプです。

cocoro

60



D1480-33 ③3層タイプ 50P



¥729

¥972

#### ピュアパルプリーツマスク サージカルマスク

1

A2151-33 ①ER(ゴムタイプ)50枚 ¥1,728

サイズ/①約17.5×9 ②約18×9cm 材質/不聯布

息苦しさから解放された

新感覚サージカルマスクです。

材質ノ<sup>イ販布</sup>特殊3層構造により、サージカルマスクに必要な優れたフィルター効果 (BFE≥95%) と呼吸のしやすさ(△P<2.0)を両立しました。</li>

(2)

- ●呼吸がしやすいので、長時間の着用でも快適
- 耳かけがゴムタイプ (FR) とヒモタイプ (FT)

のマスクです。 積水化成品工業 川本産業

#### 立体4層構造で 優れたフィルター効果 バクテリア、花粉を しっかりキャッチ!



¥594

#### 医療現場から生まれた信頼の品質





### 感染対策サージカルマスク

A2002-33 ①少し小さめ7枚入 ¥540

サイズ/①9×14.5cm ②9×17.5cm

99×17.5cm (29×17.5cm) 対質、本体: ポリプロピレン ノーズフィットピース: ポリエチ レン ブラスチックバー: ポリプロピレン 耳びも部: ポリウレタン、ポリエステル ● PFE/BFE99%以上のフィルターを含む三層構造で咳 などの飛沫 花粉(ほこり等の微粒子をプロックします。 ● 耳が痛くなりにくい太めの耳ゴムを使用しております。 ● ブラスチックバーの働きで元に空間ができます。 ● ノーズフィットピースが顕新にフィットします。 川本産業

自社工場生産!安心、安全、清潔!

②2層タイプ100P イズ/17.5×9.5cm(フリー) 質/フィルター部:スパンボンド・メルトブロー

#### 抗ウイルスフィルター サージカルマスク

A1608-33 50枚入

¥615

- サイズ/17.5×9.5cm 材質/ポリプロビレン、ナイロン、ポリエチレン樹脂 ウイルス等の侵入を99%以上ブロックします (アメリカ・ネルソン研究所検査)。
- パッケージに自社工場での生産工程写真記載!
- 衛生面、機能面重視。病院、介護施設でもお 使い下さい。

グリーンテック



#### ヤマトサージカルマスク

A1416-33 50枚入

¥669

サイズ/17.5×9.5cm(フリー) 材質/不織布 ● BFE(バクテリア濾過効率) テスト値99%以 上ですので花粉対策やサージカルマスクとし てで使用下さい。

大和工場

#### フェイスフィットマスク D1293-33 14枚入 ¥486

- 立体4層構造の優れたフィルターがバクテリ ア、花粉をしっかりキャッチします。
- 顔にピッタリフィットして花粉の侵入を防ぎます。 ■ 口もとに空間が出来るので息苦しさ、しゃべり
- にくさを軽減します。 上下どちらでも使用できます。



#### フォグフリーフェイスマスク 4

A2444-33 50枚入

¥1,620

サイズ/17.5×8.5cm 材質/マスク:不織布 ノーズピース:ア) ... イヤループ:ラテックスフリー アルミニウム 重量/220g(50枚)

- 重量/220g(50枚入)
   マスク内面上部に呼気を吸収し、メガネの曇り
  を防ぐ柔らかい。素材を施しています。
   ASTM パリア規格 level 2の感染予防マスクBFE PFE ともに98%以上
   エキストラ・ロングアルミ製ノーズピース:長く丈夫なノースピースがマスクの密着性を最
- 大に高めます。 優しいイアループ: アレルギー対策のためラ テックスフリー ユニロック



A2109-33

イズ/個装:幅5×奥行4.7×高さ14.8cm

- サイス/個奏: 欄の火操行4.7×高さ14.6×m 材資/ポリプロピン 重量/約40g

   ブレずに正しい位置に固定でき、無駄なく点眼できます。
   眼球やまつげに点眼腫の先が触れないので、薬液の汚染を防止します。
   力の弱い方、高齢者でも軽くにぎるだけで点眼出
- 米まり。 一般用点眼薬 (市販点眼薬) には使用できません。 また処方せん点眼薬でも一部使用できない場合が あります。



¥864



#### ふきとりアイコットン

A2446-33 40包/箱

¥648 — サイズ/約4×5.5cm 成分/クロルヘキシジングルコン酸塩として0.02%水溶液、

- 成分/クロルヘキシジングルコン酸塩として0.02%水溶液 医療脱脂線

  用途がかかかり易いパッケージ!花粉の季節に、目や 一に、点眼の前後に。
  自のまわりのふきとりに使いやすい適切なサイズです。
  毛羽立ちにくく、汚れをすっきり落とします。
  個別包装・滅菌しているので衛生的、持ち運びにも 便利です。1包2枚入りで両目に一枚ずつ使えま す。綿100%の医療脱脂綿を使用しています。

  川本産業

川太産業



### クリーンコットン アイ 2枚入

A0367-33 16包/箱

¥324

サイズ/約3.75×4cm 重量/113.7°

- ●目のまわり、まぶたをソフトに清浄することが できます。
- ・脱脂綿にクロルヘキシジングルコン酸塩 0.02%溶液含有。
- 点眼後等の清拭に。

オオサキメディカル

¥2,484



A1335-33



## 眼帯セット 圧迫感の少ない立体設計 目をやさしく保護 ひも仮立 ソフトな 清浄線 質節可能 遊でパッド 付き

¥378

- ▼ 限帯・ゴ、(ストッパー付)、アイバッド4枚、清浄絹1包がセットになっています。
   ▼ レンズ面がゆるやかな曲面になっていますの
- で、圧迫感がなく、目を優しく保護します。
- 清浄綿は医薬部外品です。



## ケーパイン®消毒液A

A2149-33 ¥600 成分/75㎡中: ベンザルコニウム塩化物37.5㎡ 添加物として: ポリオキシエチレンラウリエーテル、ブロビレングリコールを含む

すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷 面の洗浄・消毒にお使いいただけます。

指定医薬部外品 承認番号21200DZZ01907000

川本産業



#### リモイス®バリア

D1793-33 ①レギュラー

23=

¥1,404 ②ミニ **¥1,404**内容量~①160②508
材質/金級分: ※シクロペッタンロキサン、ジメチコン、BG、グリセリン、トリメチルシロキシケイ酸、PEG-10ジメチコン、クエン酸は、アステアルジモニウムペカライ、PEG-10ジメチコン、クエンでは、アムアン・グロスポリマー、マカデミアナッツ油、ホオ油、モアルコで削り、フェノキシェダール、メチルバラで、中の伸びがはく、広い範囲や入り組んだ部位でもストレスなく処置ができます。
・ ベナーラギンシなく、塗る所の伸びが良く、塗った後もサラサラ。なめらかで自然な使用感です。
・ 飢に潤いを与える保湿成分配合で、乾燥に負けないしつとりなめらか別に保ちます。
・ 飢に近い弱酸性で、pH緩衝能により強い刺激から肌をやさしく保護します。

アルケア

4

用

品





#### スポレット綿球

A1136-34 ①No.14 約300球 ②No.20 約130球 ③No.25 約65球

¥432

イズ(1個)/①φ1.4 ②φ2 ③φ2.5cm

- <sup>重量/50g(1袋)</sup> 接着剤を使用せず、特殊表面加工により、表 面の毛羽立ちを押さえたため脱落繊維が少ないので、綿残りがほとんどありません。
- 処置用にお使いください。



#### 地球トンボ カット綿

A1129-34 ①17×8cm 約180枚 ¥1,944

②4×4cm 約1560枚¥1,728

サイズ(1枚)/①17×8 ②4×4cm 材質/綿100% 重量/500g(1箱) ● 綿100%の脱脂綿です。

- 綿 TOU%の脱脂病です。● 薬液の塗布に使用します。体表から体液等を 吸収するのに使用します。
- ▼アルコール等を含浸させて酒精綿としてお使いください。

一般医療機器 27B3X00146000003 クラスI



#### 滅菌アブゴーズP(滅菌ガーゼ)

A1127-34 ①5050 100袋入

②7575 100袋 λ

¥2,160 ¥3,132

-般医療機器 27B3X00146000008 クラスI



#### 滅菌プレペイドP Yカット

A1128-34 ①7575 100袋入

¥3,348 ②7510 100袋入 ¥3.888

- サイズ(1枚)/①7.5×7.5 ②7.5×10cm
   不織布ガーゼ(8枚重ね)にY字型の切れ込みを入れたガーゼを1枚づつ包装し滅菌加工した商品ですので衛生的にもご安心して使っていただける商
  - 品です。 カテーテルやカニューレ等に挟み込みチューブの 固定用、体液の吸収等にお使いください。
- 般医療機器 27B3X00146000025 クラスI

大和工場



#### ネオガーゼ

A2445-34 200枚入

ズ/25×25cm(4ツ折) 【/不織布

優れた吸水・保水性があります。

#### 吸水・保水性の良い不織布ガーゼのYカットタイプ



## 滅菌ネオガ-

A1342-34 ①021-465300-00

¥3.240 @021-466300-00 ¥3.888

イズ/①7.5×7.5cm(8ply) ②7.5×10cm(8ply)

- ◆糸くず毛羽立ちが少なくソフトでしなやかで 古。
- Yカットの切り込みがあり、チューブ等の挿入 部の保護に使用できます。 般医療機器医療用不織布

27B1X00006580204 クラス I

サイズ/①5×5cm(12ply) ②7.5×7.5cm(12ply) ③7.5×10cm(12ply)

材質/綿100%

● 乱糸が出ないよう、裁断面が内側になるようエ

夫してたたまれており安心して使用できます。

● 折りたたむことにより厚みをもたせてあります。 一般医療機器 医療用ガーゼタイプⅢ 2781×00006536010 クラス I 川本産業





minima ナゾーでき co



#### 滅菌ケーパイン お徳用

A1106-34 ①S 36枚入り ②M 30枚入り

サイズ/①5×5(1枚/12枚折り) ②7.5×7.5(1枚/12枚折り) ③7.5×10㎝(1枚/12枚折り) 材質/綿100% 重量/①85 ②133 ③129g

一枚づつ個別包装し、滅菌しています。

● すり傷や切り傷から眼帯、マスクの当てガー にまで用途に応じてサイズを選べます。 一般医療機器 医療ガーゼ タイブⅢ 27B1X00006536010 クラス I

川本産業



¥2,592

¥3,780

¥4,536

¥1,404

ケーパインは処置の際 に、速やかに使えるよう 各種サイズに折りたた んだガーゼです。

#### 入浴や皮膚保護など、汎用的に使える、 透湿・防水性フィルムロール



創傷被覆材の保護に使 用。 入浴時などの

#### 防水目的での使用。 マルチフィックス®・ロール

A1724-34 ①5号 17821

¥2,160 ②7号 17822 ¥3,024 ¥3.888 ③10号 17823

④15号 17824

(915年 17824 **平つ, 104** サイズ/幅(05(27.5(3)10(3)16(m)×全長10m 村賃/粘着絆:ポリウレタンフィルム 粘着剤:アクリル系 ● ロール状なので、部位や用途に合わせ自由な長さにカットできます。 サイドタブをつまんで支持フィルムを除去できるため、グローブをしたままでも簡単に操作できます。 ● 皮膚への化学的刺激と環境への負荷を低減する、 エフリンスプル等剤がた毎日、アフリます。

エマルション粘着剤を使用しています。

アルケア

#### 皮膚に密着し、 外部刺激から保護 することで床ずれ



#### プリマ床ずれ予防シート

A2483-34 1枚入

¥3,240

サイズ/15×20cm 材質/ポリエチレンジェル 重量/130g ●柔らかく粘着性のあるポリエチレンジェル

● 皮膚に粘着面をあてて、皮膚への圧迫や寝具 との摩擦・ズレを緩和します。洗浄して再使用できますので経済的です。カットして使用できます。

● カットして使用できま9。 医療機器認証番号13B2X00357100011 原沢製薬工業

#### 肌にやさしく、はがす時に痛くない。 ハイドロコロイド素材の包帯です。

滅菌ケーパイン

A1344-34

①021-771000-00 100袋入

②021-774000-00 100袋入

③021-775000-00 100袋入





# ズイコウハイドロコロイド包帯

A2447-34

- 材質/本体:ポリウレタン、ハイドロコロイド 剥離紙:紙 重量/28g ムレにくく、肌にやさしくてはがす時に痛くないハイドロコロイド素材
- を使用。 柔らかくシワになりにくいため貼りやすく、薄いので貼った部分が目立
- 乗らかくシリになりにくいため貼りやすく、薄いのど貼った部分か自立 方ません。
   使う大きさに合わせて、ハサミで切れるから経済的です。
   大き目ロール形状のハイドロコロイド素材。応用範囲も広く、様々なニーズにお応えします。
   キズロは、ブラスモイストなどのキズあてバッドで保護してから使用して下さい。





話題の湿潤療法で

サポートします。





#### プラスモイストTOP

川本産業

A1824-34 ①TOP(20枚入) ¥5,400 サイズ/①20×25 ②20×12.5cm 材質/ポリエチレンポリプロピレン等 ・二次ドレッシング材(ガーゼやおむつ等)に貼り合わせて使用するシートです。 ・従来のガーゼや紙がむつにTOPを貼り付けることによって、傷口の乾燥やカザブタの形成を防ぎ、固着しにくくします。 ・週出液を適切な状態に吸収するから、ムレ・カブレが生じにくく、安心です。 ・TOP-Pは1枚ブつ個已装されており、より清潔により衛生的に取扱いしやすい商品です。 ・ご使用にあたっては同封の添付文書をよくお読みください。 ①一般医療機器 27B2X00217PMTA00 クラスI ②一般医療機器 27B2X00217PMTA01 クラスI ②一般医療機器 27B2X00217PMTA01 クラスI







#### プラスモイストP

A1723-34 ①PA1A 3枚

②PA3A 3枚

¥3,456

- サイズ(1枚) / ①20.0×25.0 ②12.5×12.5cm 材質/ポリエチレン、ポリプロビレン、セルロース等 特殊な表面材が傷口を乾燥させにくく、カサブタをつくりにくいから、 特殊な表面材が帰口を乾燥させにく、カリノアをシへりにくいかつ、 傷に張り付きません。
   \* 滲出液を適切な状態に吸収するからムレカブレが生じにくく、安心です。
   ハサミで必要な分だけ切って使えるから経済的。
   で使用にあたっては同封の添付文書をよくお読みください。
   一般医療機器・27B2X00217PMPA00クラスI

瑞光メディカル

川太産業

Phil



## KBMプラスチック手袋(100枚入)

- 介護用の他、広い用途で使用できます。
- 粉付きタイプです。

#### ティコブ**プラスチック手袋(パウダーフリー**) A1639-35 100枚入 ¥1.080

		The state of the s				
サイズ(cm)	S	M	LE LETTE			
全長(±0.5)	23.5	24	24			
手の平の幅	8.5	9.5	11			
中指の長さ	7.1	8	8.5			

- 材質/ポリ塩化ビニル 重量/M:554g
   手や衣類が汚れないパウダー無しタイプです。
   手にびったりフィットする超薄手仕上げにより索手 感覚でお抜けい頂けます。
   天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化し

手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化し 幸和製作所



#### プラスチック手袋№3000

A1349-	35 10	100枚入		¥1,296	
サイズ(cm)	SS	S	M	L	
全長(±5)	23.5	23.5	24	24	
手の平の幅	7.5	8.5	9.5	10.5	
中指の長さ	7.1	7.1	8	8.5	

- 材質 / ポリ塩化ビニル (可塑剤: フタル酸ジイソノニル) 重量 / M: 550g 使利な左右兼用タイプ。パッケージの色でサイズが 見分けられます
- 粉付きタイプです。



シンガープラスチック手袋PF(パゥダーフリー) A1348-35 100枚入

サイズ (cm)	SS	S	M	L
全長(±5)	24.5	25	25	25
手の平の幅	8.5	8.7	9.7	10.7
中指の長さ	7.2	7.2	8.2	8.8

材質/ポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ・2・エチルヘキシル) 重量/M:690g ● 便利な左右兼用タイプ。パッケージの色でサイズが

天然ゴム極うす手袋 50P D1275-35 S·M·L #1,080

S

23.0

16.6

- 見分けられます
- 粉無しタイプです。 宇都宮製作

# 天然ゴム、ビニール手袋に比べ 強度、耐久性に優れています。







ニトリル極うす手袋 NS470

A2484-35 100枚

¥1,620

サイズ(cm)	SS	S	M	L
全長(±0.5)	24	24	24	24
手の平まわり	15	17.2	19.2	21.4
中指の長さ	7.4	7.5	8	8.4
L- / L- / L	-7.00			

- カラー/ホワイト・ブルー 対算/ニトリル(合成) ゴム 天然 ゴム・ビニール製手袋に比べ耐油性、突 き刺し強度、耐久性に優れています。 左右両用、粉無しタイプで脱着も容易です。 ラテックスアンルレギーの心配もありません。 環境ホルモンと言わるフタル酸エステル類を ヘスキャム。

- 含みません。 食品、添加物等の規格基準 (厚 第370号)に適合しています。 食品衛生法 食品、 生労働省告示

ダンロップホームプロダクツ

優れています。

に適合。

食品衛牛法370号

良質天然ゴムで、弾力・伸縮性に



A2003-3	<b>35</b> 200	)枚入	¥2	2,970
サイズ(cm)	SS	S	М	L
全長(±5)	24	24	24	24
手の平の幅	7.8	8.5	9.7	10.6
中指の長さ	7.6	7.9	8.3	8.4

竹虎

サイズ(cm)

全長(±5)

中指の長さ

材質/天然ゴム、コーンスターチ 重量/M:397g ● 指先にぴったりフィットし、素手そのままのような感触です。 ● 地球にやさしい材質です。 左右両用タイプ。粉つき。

M

23.0

18.2

ダンロップホームプロダクツ

23.0

21.0



#### 天然ゴム極うす手袋 EX100

D1276-35 SS-S-M-L

サイズ(cm) SS S 23.0 23.0 23.0 全長(±5) 手の平の幅 15.2 16.6 18.2 21.0 中指の長さ 7.0 7.0 7.2 7.8

オ質/天然ゴム コーンスターチ 重量/M:670g ▶ 伸縮性に富み、指先までフィットする極薄タイプ、左 右両型の手袋です。

### ーマラテックス手袋EX

A1350-	35 100	)枚入	¥1,404		
サイズ(cm)	SS	S	M	L	
全長(±5)	24.5	24.5	24.5	24.5	
手の平の幅	7.3	8.3	9.3	10.3	
中指の長さ	7.1	7.5	8	8.5	

材質/天然ゴムラテックス 重量/M:656g

- 極薄でフィット感抜群。便利な左右兼用タイプ。パッケージの色でサ イズが見分けられます。
- 粉付きタイプです。



#### トーマラテックス手袋EX-PF(パゥダーフリー)

A1351-35 100枚入

¥1.620

サイズ(cm)	SS	S	М	L
全長(±5)	24.5	24.5	24.5	24.5
手の平の幅	7.5	8.5	9.5	10.6
中指の長さ	7.2	7.4	7.5	8.1

- 極薄でフィット感抜群。
- ●便利な左右兼用タイプ。パッケージの色でサ イズが見分けられます。 宇都宮製作



#### 除菌ウェットティシュ

D0515-35 ①ボトル80枚入 10124 ¥734 ②詰め替え用80枚入 ¥518

/14×20cm(1枚サイズ)

- 身のまわりを拭くだけで安心除菌。 (アルコール含有)
- ーブルふきや、便器のお掃除がしたい方に。 ピジョン



消毒の概念を変える技術! 強い効果なのに高い安全性! 大豆アミノ酸が主成分の 抗ウイルス・抗菌・消臭スプレ

#### ジーツータムアルファプラス

A1814-35 300ml

¥1,404

成分/大豆アミノ酸、塩化ペンザルコニウム、ラウラミノ、ジブ ロピオン酸Na、プロブレングリコール、EDTA2Na、特 殊週元性マイナスイオン水 内容量/300ml

- 高い安全性で、お子様の触れるものにも安心 してで使用頂けます。
- これまでできなかった、衣服に付着したウイル ス対策が可能です。 ● 開封後も2年以上の効果の安定性を確認。短
- い期間で使い切る必要もなく、経済的です。 ● 消臭効果も抜群!ニオイのもとから分解し消臭
- します。 既に各種分野の専門機関が採用!
- 国際特許申請中

エア・ウォーター・マッハ



#### サニッシュ

A2374-35

¥1,350

- | A2374-35 |
  サイズ/幅10.4×奥行5.6×高さ24.5cm |
  成分/エタノール、デヒドロ酢酸ナトリウム、グルコン酸ナトリウム、重吉、クエン酸、精製水 |
  内容量/550m |
  ・ 除菌と除ウイルスができる調理器具等あらゆる施設の衛生管理用アルコール製剤です。
  ・ 安全性に配慮して、原料はすべて食品または食品添加物を使用し、また、アルコール配合量を抑えて |
  合降物に該当しません。 シーバイエス



#### 哺乳びん除菌料

A1727-35 12096

¥1,404

- サイズ/幅9.0×高さ25.6×奥行9.0cm 材質/成分: 次亜塩素酸ナトリウム1w/v% 内容量イ.050ml 1日1回溶液をつくれば24時間使用できます。
- 食品にも使われている成分で、しっかり除菌。
- 1時間以上のつけおきで、見えない菌も徹底除菌。 ※第2類医薬品「ミルクポン」と主成分·濃度は同 じです。

ピジョン





#### らくらく汚物処理キット A2471-36

重量/1500g
セント内容/エプロン:1枚 手袋:4枚 マスク:1枚
液状汚物の吸収処理剤(60g):1個
便い物でボウキ:1個 便い娘でデリリ:1個
ゴミ袋:2枚 ベーバータオル:5枚
オキシヴィルTO (除値剤):1本
・ 嘔吐物に限らず、尿の後始未や飲み物汚れ等
の)汚物を簡単に処理できます。
・ 箱に処理方法が記載されているため、初めて

- でも簡単に使用が可能です。 持ち運びやすいサイズのため、防災用の備蓄
- 品としても適しています。

シーバイエス



#### ひねって含浸 ハクゾウジアパック 5000 10パック

A2472-36

¥2.484

イズ/1枚サイズ: 20cm×30cm 分/0.5w/v%次亜塩素酸ナトリウム 量/730g

- ◆次亜塩素酸ナトリウムの入ったパックを上か らひねりつぶして開封するだけで、容易に使うことができ便利です。
- っことかでき使利です。
  あらかじめ、5000ppmに濃度調製されていますので、濃度間違いがございません。
  ・2重パックとなっているため、液の破裂時に漏れる心配がありません。(使用の際には、ゴム手袋などを着用の上ご使用ください。)
  バリア性の高いフィルムを使用してわり未開封の状態で2年間の濃度が保持できます。(開封後は、速やかにご使用ください。)

ハクゾウメディカル

¥3,110

#### 嘔吐物にさらさら振って混ぜるだけ。嘔吐物を素早く固めてポイ! 非常に簡単に嘔吐物を処理できます。









嘔吐物緊急凝固剤 ゲロポン

A2391-36 179-W

¥4.968

サイズ/縦16×横11×厚さ0.5cm(1袋) 材質/無拇物 京町はかい 無機物、高吸収ポリマ /約100g(1袋) 内容: 嘔吐物緊急凝固剤(100g)×10袋

#### 嘔吐物緊急凝固剤 ゲロポン-S(付属品9点セット)

A2308-36 178-W







#### スピルイ-

A2448-36

| A2448-36 | サイズ/約9.7% 4×23.7cm 材質/天然コ小ン 重量/900g ● 粉末をふりかけて吸わせるだけの簡単作業、液体の吸収速度が速い為、迅速に回収できます。 ● 嘔吐物・尿・液状の汚物・血液・水・灯油・植物油・ガソリン等の液体を吸収してまとめます。 ● 病院・介護施設・学校・交通機関等の嘔吐物や液状汚物による二次感染防止として迅速・安全に処理することができます。 ● 非可燃性で燃えにくい素材です。 ● スピルイーター自体は、普通ごみとして廃棄が可能ですが、ご使用後は吸収した液体の処理方法に準じ、地域の規制に従って廃棄すさい。 エー・エム・プロダケツ

エー・エム・プロダクツ



#### 衣類洗濯用消臭剤(濃縮液体) ¥3,024

D0224-36 1275A

特殊アニオン性高分子電解質

- ・洗剤と一緒に使用します。1回30ccで約50 ~60回使用できます。 ● 悪臭分子を化学的に結合または置換すること
- により不活性化し、消臭します。 オカモト

#### 消臭効果ナンバーワン 洗濯時に効果を発揮

消臭一番 G0141-36



一次公害の無い、環境にやさい、消臭剤です。

中和(相殺)作用・活性炭の吸着作用・活性炭の吸着作用・活性炭の吸着作用・活性炭の吸着で消臭します。
多くの老人が護施設様から、加齢臭へので消臭しております。
大変するさります。 成果の戸を頂いております。洗濯すずぎ時に 入れれば、消臭効果が 抜群に発揮されます。 人体から発する臭いに 対し、特に消臭効果を発 押します。ポータブルトイレの使用にも威力を 発揮しています。

あかね福祉



#### 消臭剤 ニオイゼロプラス D1515-36

12.010ml

び抽出物」を原料に「とうもろこし抽出物」を 副原料として加え、さらに除菌成分も配合し 雑菌繁殖による異臭を除去します。

ジェー・シー・アイ

#### これひとつで 洗濯と柔軟仕上げ ができて簡単便利 &経済的!



#### 柔軟剤入り液体洗剤 エストラル

D2116-36 GT-33

¥2,808

日華化学

#### 水溶性パック入りだから、こぼれな くて衛生的!使い方簡単で経済的。



#### 粉末パック洗剤 エストラル

D2119-36 KS-25(取寄品) ¥9,720

ぼれたり、手についたりしないから安心安全

日華化学





## 除菌洗剤 除菌一番

G0250-36 2.000me入ボトル ¥9,720

(G0250-36) 2000meAボトル 半9,720 材質人成分: 界面活性刺(11%、アルカンスルンを対トリウム、脂肪酸アルカノールアミド)、キレート剤、除菌剤、液性: 弱アルカリ性 用途: 次類(綿、床る)成機能)、洗濯漕の除菌ウリナー 重量/2.3kg ・病院等の共用洗濯機用に作りました。洗濯機槽の除菌や、力ビが取れてより安心です。 \*家庭でも、病院でも感染の危険が伴います。共用の洗濯機は、前使用者がどの様な物を洗っているか分からません。なの方が使用になる時に除菌を含る質慣もありません。自ら防御するための洗剤です。市販されている液体洗剤と同じ要領でお使い下さい。 ・洗濯に必要な成分が全て入っておりますので (ワンショット洗剤)、除菌一番のみで洗濯いただけます。詰替用5kg Y14.040 (こ)



#### 洗濯洗剤 よごれスパット 🚐 ¥12,960 D1514-36

成分/酵素、ポリオキシエチレンラウリエーテル、ヤシ油脂肪酸アミドプロビルベタイン、カチオン系柔軟剤、グリコール系溶剤、キレート別、抗菌剤 標準使用量/水10gに対して洗剤10mg

●酵素の洗浄力や自然に優しい天然由来の成 分が、毎日のお洗濯やお掃除を快適にしてくれます。効率もよく、毎日多くの洗濯物がある という方におすすめです。

感染症予防商品 施設・病院の漬け 置き洗いや、煮沸 消毒がいらない ワンショット洗剤



#### 除菌洗剤洗濯一番 🚐 ¥19,440 G0143-36 箱入18kg

材質/主成分:ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ヤシル 脂肪酸ジエタノールアミド、特殊ビルター、帯電防止剤 電景/18kg

重量/18kg ● 衛生除菌剤、防虫剤、防カビ剤を配合していますの

で安心の除菌効果です。感染症対策に効果的です。 ・ 抜群の洗浄力で脂肪を分解する効果が高く、汗シミや油汚れに或力を発揮します。 ・ 原材料は環境に優しく、全て食品添加剤で作られて

います。 ● 仕上がった洗濯物に残留洗剤分もなくカブレの原

あかね福祉

#### 新感覚!ブラッシングするだけで髪がすける…

日本、アメリカ、韓国、中国特許取得品





●えりあしを持って長さ を軽えます。











③専用替刃(2個入) ¥2,332

サイズ/4×1.3×4.1cm 材質/PP、ステンレス 重量/6g ● ヘアカットブラシ・ヘアカット

コーム共通替刃です。

ノーヴェ




#### ソックスエイド 「はくのらーく」

A0400-37 P-H01

重量/60g ● からだの障害やけが、妊娠中などで足先に手

がとどかない人が、自分でくつしたを履くため の補助用具です。

ヒューマン





#### ¥3,024 Vela(ベラ)

E2431-37 26415001

サイズ/幅9.8×奥行7×高さ6cm 材質/本体:ポリカーボネート 紐:ポリブロビレン ● 靴のかかとをクリップで挟み込み、靴べら自

体が自立するため、靴べらを手で支える必要 がありません。

パシフィックサプライ

¥1.080


55cm

ロングタイプ 70cm



ティッシュ1枚からペット ボトルまで。日常生活のつ かむ、拾うを本物の手のよ うにきめ細かくサポート。 楽らくハンド A1296-37

エーアイジェイ



ものを引っ掛けて 何にでも使えます。

#### 着衣エイド (万能タイプ)

A2214-37 2-33

¥2,052

サイズ/長さ61cm 材質/木、スチール(ビニールコーティ ング) 重量/約110g ●服を着る時の補助だけでな

くいろいろな用途に使える 便利な棒です。

木の両端にフックが付いて います。

プロト・ワン



#### パートナー・Ⅱ

A1266-37 P-2

¥2,376

サイズ/幅5×厚さ2×長さ11m(折りたたみ時) 材質/天然木(紫増)、ステンレス 重量/32g ・ブラウスヤシャツの小さなボタンからパジャマやズ ボンのウエストの大きなボタンまで片手でも簡単に 上められます

折りたためばポケットにも入る手のひらサイズです。

ウインド



#### 爪切りラッキリ

A0259-37 955

材質/本体:鉄銅材(クロームメッキ) リング部: ABS樹脂

重量/50g

● 回転リングで持ちかえることなく切れます。

● 爪切のリングが360度回転し握力の弱い方 でも一人で爪を切ることができます。

シクロケア

¥950



#### 爪切り(首振りヘッド方式)

A1534-37

カラー/①ピンク②シルバー サイズ/約12.3×1.5×2.6cm 材質/刃部:ハイカーポンステンレス網 刃部カバー:ステン レス ヤスリ:ステンレス テコ:アルミ合金

レス ヤスリ:ステンレム テコ・アルベロ亜 重量/60g ・右利き、左利きを問わず足の爪も楽な姿勢で切る ことができます。 ・切った爪が飛び散らないカバー付きです。 ・大きく軽いハンドルなので手のひら全体で握ること

大きく軽いハンドルなのでチのいつエ (\*) とださいだった。 ができ、テコの原理で楽に爪を切ることができます。 サンクラフト



¥2,160

サイズ/幅10.2×全長6.4 刃先幅: 0.8cm 材質/特殊鋼(クロームメッキ) 重量/52g ● 手のひらにスッポリ入りやすい設計。

固くなった爪や曲がった爪などもきれいに切

やすりが付いています。

フセ企画



# ¥3.024

A2258-37

サンクラフト



#### SUWADA つめ切り 新型ソフト ¥8,208

A2498-37

サイズ/全長約12cm 材質/本体:ステンレス刃物銅 ハンドル:エラストマー樹脂 重量/85g ● ハンドルにゴム系樹脂を採用し持ち手が滑り

にくいのが特徴です。 ● 特許取得のシリンダーバネを採用し、軽い力

で爪が切れます。 ● 厚い爪、硬い爪にも対応します。 諏訪田製作所



#### ラクピカ爪磨き ラピィ ¥2,052

重量/35g ● 右手でも左手でも握りやすいハンドル。爪の 形状に合わせて削りやすいカーブ。大きく削 る粗目と仕上がり用の細目の2WAY。

爪の角など、細部が削りやすい安全形状の先端。

はるかぜ



#### フルサワの爪切り(斜刃)

A0325-37

ることができます。



サイズ/ニッパー爪切り: 約5.5×11×1.2cm
ッメヤスリ: 約1×11×0.1cm
材質/ニッパー爪切り: ステンレス刃物鋼
キャップ: エラストマー樹脂
ツメヤスリ: ステンレス類(三段目立て)
重量/ニッパー爪切り: 約60g ツメヤスリ: 約7g
● 熟練の職人が、一丁一丁刃付け、調整、検査を行い

快適な切れ味に仕上げています。



ー/ビンク・グリーン ズ/幅2.3×全長16×高さ1cm 刃先:幅1.5cm /本体:ステンレス ハンドル:TPE(抗菌)





#### マニクイック・ソフトタッチ

A1070-37 MQ632

¥10,260

-サイズ/約14×3.5×2.5cm 材質/本体:ABS樹脂 アタッチメント:合成サファイア、フェルト

対賞/本体: ABS側隔 アタッチメント: 合成サファイア、フェル 電量/約70g ● 爪が弱い・巻き所・くいてみ所・分厚い爪、爪切りでは 処理しづらい方の爪処理に最適。 ● 柔らかい皮膚は殆ど削らず、必要以上に強さがかか ると、自動で回転がストップする安全設計。 ● 回転2段が替式で使用場所に合わせてケアができます。 ● フェルト・コーンを除くアタッチメントメントは煮沸 消毒が可能です。

レイクス21

助



#### スライドルーペ付バッグチャーム

A2485-38 KA-04

¥3.024

- カラー/バールフラッケ・バールピンク・シャンパンコールドサイズ/編10x実行8x853cm 材質/真線・ガラス、ブラスチック、ボリウレタン、ボリエステル、鉄 重量/65g/本体35g) バッグチャームとして持ち歩け、必要な時に使 えるスライド式ルーペです。 化粧箱入りなのでギフトとしても喜ばれます。
- 倍率3倍。

サンハーティネス香産

#### 押すだけ簡単操作 カギ番人 南京錠型プッシュ式PC4

A2160-38 PC4

サイズ/幅6.0×奥行4.5×高さ15cm 内寸: 幅3.5×奥行1.2×高さ7.3cm トウナ: 幅3.5×奥行1.2×高さ7.3cm シャックル内寸: 32cm 付属ブラケット内寸: 27cm 材質/本体: 亜鉛合金 掛金: 硬質カーボン銅 重量/670g 付属品/ブラケット ・暗証番号式の便利な鍵の保管庫です(お好きな番

¥9.720

- ケイデンセキュリティー



#### らくらくゴムハンドル

A0182-38 ①ライトブラウン ②ダークブラウン ③ダレー

- サイズ/φ5.5×長さ12.5㎝ 重量/100g 丸型/ブに取りつけ簡単。手の不自由な方に も楽にドアーの開閉ができ、レバーもソフトな 材質(ゴム製)だから安全です。

シクロケア

#### 吸盤ドアハンドル

A1535-38 KQDH-195

取り付け簡単!

吸盤式なので、 何度でも取り付け、 取り外しが

可能です。

吸盤ドアハンドル。

¥1,350

- OKの強力吸盤タイプ。

光

#### 足をいれるだけで、ご自分の体温で いつでもぬくぬく。



#### ペチカ スマ・

温・冷どちらでも使える

やわらかパッド

A2167-38

¥6,480

で自分の体温であたたかくなるので、電気も ガスもいりません。中材の微粒子ビーズが抜 群の保温力を持ち、しなやかに伸びる特殊生 地が、動きに合わせて形を変えてくれ、足の 地が、動きに合わせてルクスを入って、、.... 裏にも心地のいい感触を伝えてくれます。 タカノ





#### オーラ蓄熱繊維 足湯気分 A2045-38

サイズ/縦70×幅110cm 材質/側地:ポリエステル 中わた:ポリエステル(天然鉱石オーラストーン含有)

質/態にポリエネァル 中のにかり上へんどから過ぎます。 温度/380g )快温快湿素材「オーラ繊維」はお風呂の中に入って いるような優しい暖かさを持続します。電気代の円! 自分の体温の自分を腕めるECO蓄熱機維、火山性 天然鉱石から特許技術によって開発。オーラ繊維 は蒸れにくいので、常にサラッとして、快適です。夏 はさわやか1体温以上に熟くならず、安全で、カイロ のように使い捨てでは無く、洗濯しても効果は変わ りません。



#### やわらか湯たんぽ

A1403-38 ①スタンダードタイプ ¥4,428 ②肩用タイプ ¥6,480

カラー/①ブルー・オレンジ ②ブルー・レッド サイズ/①24×14 ②φ28cm 容量/①1.3 ②0.82 付属品/ネジ付ロート ● 特殊なウェットスーツ素材の湯たんぽ。

ヘルメット潜水



#### アイス&ウォームバッグ

A0384-38 ①大 \$26cm 150g ¥2,376

②中 Ø22cm 110g ¥1,944 ③小 Ø15cm 80g ¥1,620

④バッグホルダー ¥1,944

サイズ/バッグホルダー: 22×53~65cm(ゴムで伸縮) 材質/バッグ: TPU キャップ: 強化ポリスチレン ・ 新索材で45°Cのお湯も入れられるようになったア

- → 身体のヒジ、ヒザ、太もも、足首に使用可能です。バッグホルダーで固定できます。

アコードインターナショナル

ホット&クールパッド A1080-38 ①Lサイズ

¥1,944 ¥2,160 **②首・高田** 

		①Lサイズ	②首·肩用
加熟	500~600W	約2.5分以内	約2分以内
時間	700W以上	約1.5分以内	約1分以内
	冷却時間	冷凍庫で	1時間以上
	適応時間*	常温約2時間	常温約1時間

\*使用状況により異なります。

\*使用状況により異なります。
サイス/①約20×30×2 ②約17×53×1.5cm
材質/ジェル総雑器・(セルロース)100%
内袋・オールは機雑者・(セルロース)100%
フチ布ボリエステル65%、コットン35%
カバー・(後絶)ポリエステル65%、コットン35%
重量/②約760 ②約600g
●電子レンジで温めて保温シップに、冷凍庫に入れアイスパックとして使用できます。
(冷凍庫に入れてセジェルは硬くなりません。)
※保温は電子レンジ専用です。再加熱は20秒ずつ小刻みに温度調整してください。
\*\*知熱時間を越えて1回数な加熱を行うと、内部・外部の袋が破損または破裂し、高温のジェルで火傷する恐れがありますので、使用上の注意をお守り下さい。 富士商

カラー/レッド・ベージュ・グリーン・オレンジ サイズ/33×21×6cm











MOTTAINAI フリース湯たんぽ

A2317-38 容量/2L(適正容量1L)

¥3.564

耐熱温度/90℃(適温60℃)

耐熱温度 / 90℃ (適温もいし) 耐冷温度 / - 20℃ 材質 / ボトル: 塩化ビニル樹脂 キャップ: ポリプロピレン カバー: ポリエステル 重量 / 約300g ● 軽くて柔らかい樹脂素材のやさしい感触で、温めた いところにフィットします。シンプルでカラフルなボト ルカバーで、見た目も楽しくおしゃれです。 三信商会

# ⑥スタンダード **⑦キングサイ** ②肘・腕・膝・脚用 メディビーズは特許イオン交換技術により水分子だけが浸潤したハニカム構造のケイ酸塩結晶体です。

他の有機液体を含まない清潔な蒸気を発生させます。

#### モイストヒートパック メディビーズシリーズ

A0571-38 ①バックラップ BHC34340 ¥9,504 ②ジョイントラップ BHC34530 ¥7,344 ¥9.504

ハーフサイズ BHC34140 ⑥スタンダード BHC34110 ⑦キングサイズ BHC34120

¥5,184 ¥7,344 ¥12.960

空気中の水分吸収が高く、1kgのメディビーズに200gの水分を収容します。 サイズ/全長:①18×36×150 ②15×20 ②23×52 ③12×30 ③23×30 ③30×40cm 材質/側地:ポリエステル 中味:メディビーズ 重量/①900 ②870 ③850 ⑤450 ⑤1,050 ⑦1,700g (注)サイズ・重量は±10%を許容範囲とします。

●電子レンジ対応の温湿熱バックです。●くり返し使用ができます。●手洗い洗濯が可能です。

医療機器届出番号 13B3X00138000003 クラスI

アコードインターナショナル

¥1,188

サイズ/縦86.5×横39.5cm 材質/PVC(塩化ビニール) 重量/354g ● 追加パーツ(別売)をホックボタンでつなげると、1日 分すつ追加可能です。 ● 曜日や用法も差替えて変更可能です。 + 世代のは大きる理学家やも変の別の思想ないはあり、

納可能。 追加パーツ(3枚入)¥777

レンジで温感・冷やして冷感!!



#### 温アイスDXイエロー ¥1,026 A2047-39

/本体:幅25×奥行2.5×高さ16cm ジェル袋(日本製):活性水、多価アルコール、高分子 指、ポリエチレン カバー(中国製):ポリエステル 材質/ンエル袋 (ロ〜髪)・泊にか、タミノバー 吸水樹脂、ポリエチレン カバー (中国製): ポリエス 重量/620g ●「温、冷」両用の機能を持ったジェル枕です。

● 保温性が高く、肌にやさしい起毛カバー付です。カ

バーのまま電子レンジで温めてご使用できます。 ● 冷やして使う場合はフリーザーに保管しておくだけ でジェルの冷たさを心地よく伝えます。冷凍しても柔らかく、体にフィットします。

くり返しご使用できます。

ケンフー

#### ひと目で見やすい熱中症対策の為の温湿度計です



#### 環境管理温湿度計〈熱中症注意〉

A1430-39 壁掛・卓上両用タイプ ¥3,780

「M-2483 サイズ(備121×高さ13.24倍含む)×厚さ5cm 材質/外枠: PS制能 カバー: アクリル
● 屋内での熱中産予防にお役立て下さい。
● ディスク盤ムーブメントが温度を表示、同時に分かりやすい4段階色分け注意レベルも連動し、予防の角の必要な行動・印閉によした。身近な場所に置ける卓上スタンド付です。台から外せば壁掛タイプにまかわます。 もなります。

• 日本製

#### インフルエンザ 対策の為の 温湿度計です



#### 健康管理温湿度計〈インフルエンザ注意計〉

A1531-39 壁掛タイプ TM-2582

サイズ/φ23×厚さ2.7cm 材質/外枠: PS樹脂塗装仕上カバ

● 温度計と湿度計の針の交差点が3段階注意レベル

温度計と湿度計の針の交差点から段階は息レヘルを表示し、ひと目で感染目安が分からます。
 水蒸気量と関連が深いインフルエンザウイルス、温度湿度調整で感染予防対策を。
 温度管理の、加湿しざを防ぐ為、力ビ注意ソーンも表示。
 落ちても飛び散らないアクリル透明カバーを採用。

高精度EXセンサーを採用しています。

エンペックス気象計

ダンロップホームプロダクツ

重量/940g ● 打撲、ネンザ等どんな部位にもぴったりフィットします。

凍らない新ソフトタイプ

雪翎?

A1683-39 8924

爽快やわらか雪枕

サイズ/30×18×3.3cm 材質/プロビレングリコール、EVAフィルム 新景/240~

やわらか、ひんや~り からか、からか、ひんや~り たさまだされ



## 錠剤半錠器 プチはんぶんこII

A1241-39 HC-002

¥4,104

カラー/オレンジビンク・バイオレット サイズ/幅10.8×奥行3.4×高さ3.3cm 材質/ABS樹脂、PP (ポリプロピレン) 重量/40g ● PTP包装のままで錠剤を1錠ずつ1/2にカッ

トできます

● 替刃 (別売) 交換可能なので使い捨てではあ

● 手軽に持ち運びができるハンディサイズです。 替刃(5個入)¥1,620



#### お薬取出器 トリダス

A1239-39 TOP-001-G

¥1.382

サイズ/幅10.5×奥行5×高さ5.5cm 材質/ABS樹脂、AS樹脂 備考/対応錠剤径/錠剤: Φ0.5~1.05cm カブセル: 0~5号

d.

重量/43g ● お薬のシートから錠剤を取り出す器具です。 ● 手軽に持ち運びができるハンディサイズで

大同化工



#### テイコブ 薬入れ 携帯用

A1488-39 MC02

【/幅9.3×奥行9.3×高さ3.3cm /本体:ABS樹脂

中央のボタンを押すと内ケースが回転し、薬 が取り出せます。 ● ケースのフタ (上) を開けると一度に薬がセッ

トでき、便利です。



#### ティコブMyカルテ くすり携帯ペンダントケース

A2321-39 HEC02

¥1,544

サイズ / 幅3.5×臭行1.6×高さ4.8cm チェーン長さ: 70cm 材質 / 本体:メタクリル樹脂 (アクリル) チェーン:真鍮 (メッキ)

4000 15g 15g 10ペン錠剤なら、包み紙から出さなくても3個

#### 1週間分の壁かけカレンダータイプ



#### <sub>ティコブ</sub>Myカルテ くすり整理トラベルバッグ

¥2.376 A2323-39 HEC06

重量/250g ● 曜日でとに朝・昼・夜に飲む薬が区分けし、普段は壁 にかけて収納、旅行などの際は簡単に折りたたんで



#### テイコブ 薬入れ 1週間用

A1489-39 MC01

¥1.058

36

サイズ/全ケース収納時:幅10×奥行4×高さ11.8cm ケース1個サイズ:幅10×奥行3.5×高さ1.6cm 材質/本体ケース:ポリプロビレン フタ:ポリスチレン 外ケース:AS樹脂 重量/155g ・曜日ごとに分けて入れられる為、飲み間違い

を防ぎます。

スライド式のフタで出し入れカンタン。

ケースは1つずつ取り外して使えます。



#### ティコブ**Myカルテ** くすり整理キープケース

A2322-39 HECO3

サイズ/幅25×奥行22.8×高さ8.2cm 材質/本体・フタ: ABS

¥2,808

■曜日ごとに朝・昼・夜・寝る前に飲む薬が区分けでき

幸和製作所

¥594

# お蓮の管理にお困りではないですか? 使用例

# お薬管理ケース おくすり仕分薬

A1964-39 BWC-28 サイズ/幅32.2×奥行22.2×高さ8.5cm 材質/トレイ:PS フタ:PET 仕切板:ABS

<sup>重量/</sup>テッニ50g ● マスの大きさは分包紙サイズ。飲み忘れ防止に。

フタ付きなので保管に便利。

大同化工




## お薬カレンダープラス

A2364-39 OK-28P

¥2,138

◆大ポケット付きで湿布薬やお薬の説明書などを収

大同化工



#### 週間投薬 カレンダ-

A1402-39 ①1週間1日4回用 ¥2,570

②2週間1日4回用 ¥3,888

サイズ/①総60.5×横43.5 ②総85×横44cm 材質/本体・ポケット生地:ポリ塩化ビニル ハトメ・座付: 真鍮

飲む度に袋から出したり、何度飲むかを確認

する手間が省けます 水性マジックで予定を書いて、ティッシュで消





1週間1日4回用





3回用: 20 4回用: 22 4回用: 15 Wポケット形状イメージ図

②1週間1日4回用 ¥2.754

おくすりハウスWプラス A2449-39 ①1週間1日3回用 ¥2,160

③2週間1日4回用 ¥3,996

②2週間1日4回用 **¥3,996**サイズ/本体:①撥60×横34 5 ②縦60×横44.5 ③楔85.5 ×横44.5cm
乗ボケット・縦54横9×取り出し口4cm
材度/本体:PVC 薬ボケット・(透明): 抗菌PVC
重量・①220 ②280 ③360g
● 薬ボケットは大きく丸くふくらんだ抗菌加工。
本体は薬が見やすいブラウンです。
● Wボケットはおくすり手帳や自己管理ノート、体温計などの健康管理用品が入るボケットと
小物も入る2wayのメモボケットです。
● 「服用時・曜日ボケット」は直接書き消しできて、紙を差し込むことで自分に合わせた薬入れにカスタマイズできます。 ウォーム・ハート

カフが正しく巻けたかお知らせ& 見やすい大きな文字

シルバー

#### オムロン 自動血圧計

A2011-40 HEM-6220-SL ¥8,964

- サイス/幅8. / / 東介さ6.4 x あ a 1.4 cm 重量/約85g (電池含まず) 電源/単4 k デルカリ空電池2 本
   薄い、軽い、コンパクトな本体で気軽に測定。
   超静音設計でいつでも気軽に測定。
- ●正確サポート機能。
- 90回メモリ機能と平均表示

医療機器認証番号 224AABZX00069000

管理医療機器


大きな文字で結果が見やすい。 コンパクトで使いやすいシンプルモデル



#### オムロン 自動血圧計 HEM-6210 ¥7.560

A2218-40 HEM-6210

- 海空・発量タイプないで、個単にナョに表摘すると とができます。 携帯性と収納性にも優れるため、家庭だけでなく旅 行先や職場などで血圧を測定するのに便利です。 医療機器類などで血圧を測定するのにの8000 管理医療機器 オムロン





#### 朝・夜メモリ血圧計 UA-774J

A2185-40 UA-774J-JCAC ¥10,800

- 脈の揺らぎをチェック9の小阪RJURIA (1997)
   記録に便利な血圧管理手帖付・ ・ 朝夜スイッチ各30メモリー中的値表示
   ・ エコで経済的なACアダプター付き 医療機器認証番号 219AHBZX00016000 クラスII エー・アンド・デイ



#### オムロン 上腕式血圧計

A2273-40 HEM-7130-HP ¥9.720

- サイス/幅10.7×奥行14.1×高さ7.9cm 材質/ABS樹脂 重量/280g 電源/単3アルカリ乾電池4個 60回分の過去の血圧値を記録し、表示する メモリ機能付です。
- 血圧値レベル表示 直近10分以内に測定した3回分の「平均値」 を表示できます。 ● 不規則脈波おしらせ、測定ミスおしらせ、時計

機能が付いています

医療機器認証番号/225AABZX00105000 管理医療機器 オムロン

#### 測定の開始と停止を 一つのボタンで簡単操作。



#### オムロン デジタル自動血圧計 ¥8.640 A2531-40 HEM-8712

医療機器認証番号225AABZX00102000

オムロン

#### 早朝高血圧の確認に役立つ 卵・夜分ける光スイッチ



#### 朝・夜メモリ血圧計

A2186-40 UB-512H-JC ¥12,960

[AZ186-40] UB-512H-JC ¥12,960 サイズ/幅62×央行ア高さ56m 重型/物335(電池含すが)電源/単4形アルカリ乾電池2本 付属品/単4形アルカリ乾電池2本 付属品/単4形アルカリ乾電池2本 ・早朝高山圧の確認に役立つ朝・夜分け光るスイッチ ・測定値の血圧分類が一目でわかる血圧レベル表示 ・超小型・整量サイズ ・脈の揺らぎをチェックする不規則脈波(IHB)検知 ・必要以上の締め付けがない上昇測定方式 ・朝夜スイッチ各30メモリ・平均値表示 医療機器認証番号 21700BZY00458800 クラスⅡ エー・アンド・デイ





#### デジタル血圧計(手首式) A2013-40 BP-210 ¥5,400

サイズ/本体:幅6.92×奥行6.0×高さ6.8cm

重量/約130g(電池含む) 電源/DC3V 単4形アルカリ乾電池2本

- ●脈の乱れが検知できる「心調律異常チェック 機能 | 付き。 ● 心調律異常(脈の乱れ)が発見された時に
- マークでお知らせします。 医療機器認証番号 22200BZX00742000 クラスII



#### 手くび血圧計

A1446-40 EW-BW10-W

サイズ 「翻8.3×奥行3.4×高さ6.9cm 銀量 / 110g (電池含まず) 電源 / アルカリ単4 乾電池2個 (別売) ・ 「液晶サイズ約1.5倍」 (従来品EW 3039PPと比べ)の見やすい大画面。

● メモリー機能90回。 ● 測定値が高血圧領域の場合、数字が点滅してお知 らせします。 医療機器認証番号 223AKBZX00139000 クラスII

パナソニック

# 測定結果と測定手順を、



## オムロン 音声付電子体温計

A1917-40 MC-174V サイズ/約幅3.5×奥行2.2×高さ13.3cm 材質/ABS制脂 重量/約26x(電池含む) 電池/リチウム電池CR2032×1個 ● 検温開始から終了までを音声でしっかりガイド ● 保管や携帯に安心、便利な収納ケース付き

抗菌樹脂使用で清潔

電池交換が可能

管理医療機器

¥9.000

オムロン

A1092-40 EW3153P-W ¥22,896

サイズ/本体:幅16.9×奥行28.1×高さ28.3 表示器:幅8.4×奥行14.6×高さ6.8cm 重量/本体:約1550表示器:約160g(乾電池含まず) 電源/本体:フルガリ線3を電池4g(別売)

上腕血圧計

- 電源/ (A)(本・アルカッキ3を電池4個(別元) 表示器: アルカリ単3乾電池2個(別売)● 業界初「ワイヤレス表示器」で正しい姿勢で測りやます。 すい。 ● 早朝高血圧がチェックできる「朝夜比較」機能付。



#### オムロン 電子体温計「けんおんくん」

A1925-40 MC-1600W-HP ¥2,970

- サイズ/約幅2.0×長さ13.7×與行12.7cm 材質/ABS樹脂 重量/14g 電源/LR41×2個 オムロン独自のアルブリズムで、約10分後の 体温を平均20秒で予測(実測検温もできます)
- はさみやすく、わきの下でずれにくいフラット感温部。

怪量でコンパクト。

約1秒で測定が可能。

非接触で衛生的です。

●防水/アルコール消毒対応。医療機器認証番号 223AGBZX00181000



### オムロン 電子体温計

A1413-40 MC-141W-HP

#### 音声でいろいろお知らせ



医療器認証番号222AGBZX00273000

## おしゃべり血圧計 UA-1030T

A2450-40 UA-1030TG-JCAC ¥12,960

医療機器認証番号 224AHB2X00019000 エー・アンド・ディ



#### 耳式体温計 けんおんくんミミ


- サイズ/幅4.5×奥行5.8×高さ9.4cm 電量/約50g(電池会社) 電源/リチウム電池CR2032 1個 「ぴったりセンシング機能」搭載で、鼓膜の方 向が分かりづらいときも安心。
- 最短1秒で検温可能。(予測検温)
- メルバー (なん) がつ 女主。 医療機器認証番号 21200BZZ00539000 管理医療機器

オムロン



A1096-40 MC-510

●鼓膜に触れないから安全。



#### 非接触型皮膚赤外線体温計 イージーテム

A2390-40 HPC-01

サイズ / 13.5×2.6×2.25㎝

重量 / 約40g
電源 / コイン型リチウム電池 (CR2032)
付属 ら / 作品 と / 作品 ・ / 作品・ / 作品・

● 間号が及時のから物がありませるめたりと呼曲を利定します。 ● 週去10回分の測定結果を記憶します。 ・使用しない場合は約20秒で自動的に電源をオフにする節電式です。 ● 専用ケース付きで、携帯に便利です。 医療機器認証番号224AIBZX00071000

原沢製薬工業



表示価格は税別で表示しています。 黄色(例: A0952-40 )の商品は消費税非課税です。 −般医療機器 (クラスI) については届出·許可も不要ですが、管理医療機器 (クラスII) については取り扱いの届出が必要です。

食事·健康用品

#### 徘徊おしらせ受信機が選べるタイフ



①卓上型受信機 HC-350 TAIS 00021-000050

サイス/幅20×高さ12.5×厚さ7cm


 フラッシュと8種類のメロディでお知らせします。
 AC100Vコンセント式です。
 卓上に置いて使用します。
 壁掛け可能。



サイズ/幅3.6×高さ10.4×厚さ2.2cm ● 超小型、手のひらサイズの携帯型受

信機です。 ● 4周波切替、PC登録ソフトにも対応 しています

- ●電波到達距離 見诵[/100ml
- ワイヤレス 配線工事不要です! 受信機やセンサーの組み合わせは自由です。
- 増設できます。





¥90,720

#### 徘徊お知らせお待ちくん

 A1807-41
 ①HS-W(T) (卓上型受信機タイプ)

 ②HS-W(KE) (携帯型受信機タイプ)

 ¥118.800 ①TAIS 00021-000078 ②TAIS 00021-000096

Unas 00021-000078 ど1Ais 00021-00096 サイズ 送信機: 幅6.4×5510×厚さ2.3cm マットセンサー: (M:38) 編80×概30×厚さ0.6cm ● 中間スイッチで、センサーをON/OFFできます。 ● マットセンサーは「すべり止め加工」しています。

- 日常生活防水仕様で、消毒も大丈夫です。





このページに掲載の商品は 全てメーカー直送です。

#### ワイヤレス徘徊お知らせお待ちくん

【A1808-41】 ①HW-M48(T) (卓上型受信機タイプ) ②HW-M48(KE) (携帯型受信機タイプ)

¥131,760 ¥146,880

センサーエリアを

通過するとお知らせ!

①TAIS 00021-000088 ②TAIS 00021-000099

- ①TAIS 00021-000088 ②TAIS 00021-000099
   サイズ/マットセンサー送信頼(T.Y-M8) 顧80と解40×厚さ0.6cm(送信部を除く)
   センサーと送信部が一体型なので、つまづき等の心配はありません。
   休止タイマーで、動作を一時的に休止します。(5分間)
   マットセンナーは「すべり止め加工」しています。
   日常生活防水仕様で、消毒も大丈夫です。









# ワイヤレス徘徊

お知らせ感知くん

A2473-41

# サイズ/送信機:幅①15×奥行8×高さ

● ワイヤレスなので配線工事不要です。 ● パッシブセンサーの原理なので非接触で人の通過を検知します。 ¥68,040 ¥83,160

竹中エンジニアリング

#### ワイヤレス起き上がりくん

①TAIS 00021-000090 ②TAIS 00021-000100

- ①TAIS 00021-000090 ②TAIS 00021-000100 サイズ/〜ッドセンサー送信線: 福島O×桜25×厚さ0.4cm(送信部除く) センサーと送信部が一体型なので、簡単に設置、移動できます。 起き上がり時間は、「秒〜8秒まで詳細に設定できます。 ペッドからすれないように「裏面すべり止め加工」 ひも通し穴・休止タイマー付。

#### 徘徊お知らせけいたいくん ¥174,960

¥177,120

きます。







G

タケモトデンキ

# ((((to ()))) MENORE ((((to

声で呼べ、会話も出来ます!

#### よべーる6100

A1279-41 NRM-6100 ¥43,200 サイズ/頻模:幅6×実行5.5×高さ11 子機:幅10.5×実行15×高さ5ca 材質/ABS

- ■単八 秋級・130 子級・200g
   離れた部屋の音声が聞こえ、会話も出来ます。
   デジタル式なのでノイズが少なくクリアに聞こえます。
   ・ オブションでベッド/フロア/赤外線センサーを接続で
- 無線到達距離:約100m(直線見通し)







離床センサーセット ワイドサイズセット SNRM6100-BW

(76.7×39×厚さ0.65cm)

フロアセンサーセット

離床センサー


A1263-41 ¥57,240 A1261-41

SNRM6100F-5

¥60,480

- よべーる6100にセンサーマットがついたセットです。
- ・ 付属のブッシュトーク式ボタンを接続すると押しながら話した場合のみその音声を親機に伝えます。※接続しない場合は常時音声を親機でモニターでき

¥89.640 ¥141.480 TAIS 01398-00001 TAIS 01398-00002





(ス) A 親様(標準仕様):幅17.2×奥行11.1×高さ9.7cm B 親機(ペンダント仕様):幅17.2×奥行11.1×高さ9.7cm C 子様:幅7×安行4.8×高さ11.5cm D 超音波センサナ:幅15.5×奥行6.2×高さ3.7cm E ペンダント:幅5.5×奥行6.2×高さ9cm F 超音波センサコ:幅13×奥行9.3×高さ9cm G 子様:幅6.5×奥行5.8×高さ10.1cm C AB お側指、難然性V0 C A 450 B 477 C (255 D:130 E:120 F:105g 級標準仕様)(以内 2 B 相様(の)がかと44歳) C (M

A 親機(標準仕様) Ci-M1 V41,040 B 親機(ベンダント仕様) Ci-M1-P V62,640 C 子機 Ci-S1 V27,010 D 超音波センサー Ci-U1 V21,600 E ベンダント(オブション) Ci-P1 V30,240

分岐BOX⇔子機間ケーフ センサー取付金具(1種) 電源/AC100V

③ナースコール連動タイプ(有線) ④ナースコール連動タイプ(無線) センサー・子機・分岐ボックス センサー・子機・分岐ボックス

※コンセント間通信は必ず導入前に通信確認が必要です。 デモ機にてご確認とださい。 無線通信が不安定な場合、無線通信の中継器を別途ご 導入いただく場合がございます。

# 徘徊防止、ベッドからの転倒・転落検知に! フロアレポーターⅡ (分岐ボックス付)

A2042-41

Aセット価格 ¥47,304 Sセット価格 ¥51,624

サイズ:100×60×0.3cm 材質:PVC 重量:約2.0kg









※ケアコム社製「Well」シリーズのナースコール設備は「Well 用分配コンセント」が必要です。 ※上記参考図以外のナースコールをご利用の場合は、弊社までお問い合わせ下さい。一部標準分岐ボックスで対応の出来ない機種があります。

※ナースコールを確認していただき、分岐ボックス品番をご指定ください。



大阪エンゼル

# 家族コール2(固定受信器タイプ) 8グループ設定が可能と なりました。

A2282-42





#### 家族コール2(携帯受信器タイプ) A2353-42



ベッドからの離床を携帯受信器で お知らせします!

送信機は10台まで増設可能です。



サイズ/本体: 横80×縦25×厚1cm 材質/PVC 重量/約0.6kg ● 受信器は持ち運びに使利で、移動しながら使えます! ◆受信器は持ち運びに便利で、移動
 ・無線の通達距離は、約80mです。

テクノスジャパン

#### 電源不要!水洗い可能!



送信器は10台まで増設できます



#### ※グレー・木目・たたみ・籐は 受注生産色です。 発電・無線マットセンサー イーテリアマット 🚐

A2297-42

TAIS 01447-000001

①マット ¥73,764 ②受信機 ¥41,364

源が不要です。 コードレスのため、配線による引っ掛かりや断線の 心配が無く、どこにでも簡単に設置できます。



#### あんしん長持ち離床センサー瞬速 🚐

A2316-42 メロディお知らせタイプ ¥138.240

TAIS 01332-000007

TAIS 01332-000007 サイズ/センサー本体: 幅14.1×奥行8.7×高さ8cm 受信機: 幅10.8×奥行4.5×高さ8.1cm 材質/センサー本体: ABS樹脂 センサーマット: PVO 人感センサ: ABS樹脂 重量/センサー本体: 130g 受信機: 250g センサーマット: 160g 人感センサー: 50g

体重ではなく、心拍・呼吸等で感知→誤報が少ない。
 マットの下に設置→ご利用者にきづかれません。
 マットは金属不使用→安心で長持ち。
 人感センサーとのダブルセンサー→素早くお知らせ。
 ※ナースコール連動タイプ¥105,840もございます。

バイオシルバー

#### やさしく呼んで、やさしく見守り

起き上がりを検知して スコールでお知らせします。



ゆうこ

#### 起き上がりセンサ

A2010-42 ①TK-S100(本体+センサー)

優呼と守 🚐 ¥24,840

まもる

②TK-S102(センサーのみ) -:5.8×5.5×3.4cm 本体:15×11.5×4.2cm :52g 本体:260g 重量/センサー:5 電源/ACアダプタ

プイン・スーペーター・ベッドからの起き上がりを赤外線センサーで検知、ナースコールでお知らせします。すばやい動きもすばやくお知らせします。

小さいヘッドで目立ちにくく、ご本人、ご家族の方も気になりません。 ● 行動パターンにあわせてベッドサイドや、磁石内蔵により足元 にも取り付けられます。

ナースコールシステムへの接続には、別途中継ボックスが必 要です。

#### ベッドから降りるとナースコールでお知らせします!







#### コールマット・徘徊コール皿 🚐 A2008-42 (CHC-3(MS 1200) ¥54,000

TAIS 00318-000037

@HC-3(MS 800) ¥49,680

(3HC-3(MS 900) ¥59.400

ワイヤレスコール F0058-42

(発信器)

¥11,664

@HC-3(MS 1500) ¥59.400

サイズ/中総ポックス(HCB2): 横5×縦7.5×織3 重量:100g ①マットスイッチ(MS1200): 横120×縦5の/導0.4 ②マットスイッチ(MS500): 横90×縦50×厚0.4 ③マットスイッチ(MS900): 横150×縦50×厚0.4cm 材質/マットスイッチ(NS1500): 横150×縦50×厚0.4cm 材質/マットスイッチ:PVC, 中継ポックフ: ABS樹簡

●マットスイッチは4種類からお選び下さい。

テクノスジャパン

#### 配線不要でらくらく連絡。光と音でお知らせするワイヤレスコール。 受信機を選んでください



①ワイヤレスコール受信器

ECE1601P ¥20,520

サイズ/幅17.2×高さ18×奥行3.8cm

あちこちからの連絡も一台でOK

音を光が補う、やさしいコール

● 配線不要でらくらく連絡

#### ⑥ワイヤレス携帯受信器 ECE161KP

¥31,320

サイズ/本体: 幅6×高さ9.5×厚さ1.8 充電台: 幅7.6×高さ7.6×奥行6.3cm (コード長1.8m) 重量/本体:約70g(電池含まず)

売電台:約160g 電波到達距離/約30m ● 呼出を音と振動と番号表示で

#### タイプによって選べる発信器

(発信器)

¥11,664

・お風呂からの連絡に



②ワイヤレス浴室コール

イズ/高さ3.8×φ8.6cm

重量/約100g(乾電池含まず)

ECE1704P

● テーブルの上にいつも発信器を 置いておきたいお部屋に



③ワイヤレス卓上コール

ECE1707P

重量/約90g(乾電池含まず)

連絡用押しボタンを付けて おきたいお部屋に



④ワイヤレス壁掛コール

イズ/幅7×奥行約2×高さ12cm

¥11,664

ECE1708P

重量/約100g





送



⑤ワイヤレスペンダントコール (発信器)

¥12,744

サイズ/幅3.8×高さ6.1×厚み約2cm 重量/約30g

パナソニック



重量/約420g

【構成内容】

● 1個用充電台付。

①ケアロボコール2A

①コードレス・マットスイッチ ②ケアロボコール2B

②コードレス・ベッドセンサ・

③ケアロボコール2C

③コードレス超音波・赤外線センサー

A2452-43

ケアロボコール 🚐

9.0

複合機能付き徘徊感知機器、現在ご利用 中のスマホや携帯にメールで報知します! (別途通信料が必要です)



ベッドからの離床を報知します



ベッド上の起き上がりを報知します



赤外線で離室・俳徊行動を報知します 取付方法は「自在クランプ」「固定スタンド」の2種類があり、 ご指定がない場合は「自在クランプ」での出荷となります。

電源/ACアダプター(DC5V) ● 徘徊を現在ご使用の携帯・スマホにメール・画 像で報知します。(別途通信料が必要です) ● 通信料は驚きの低価格です。

外部通信機能は取り付け・取り外しが可能です。弊社の「徘徊感知センサー」と連動した製品 3種類から選択可能です。

テクノスジャパン

#### お部屋の異変をメールでお知らせ! スマホを使っていつでもどこでも 確認できます!



接続には、ルーター、Windowsパソコン、 ご利用には、グローバルIPアドレスのイン -ネット環境が、必要です。



#### お部屋を見守るライブカメラ 見守っチャオ!

A2451-43 HS3LC2

¥37,800

#### 在宅要介護者のお世話に役立つ



#### ケアモニ 🕮

A2296-43

¥32,400

サイズ/親機: 7×3.5×14cm 子機: 8.2×7.5×14.2cm

子様: 8.2×7.0×14.2cm 材質/ABS 重量/親様: 127g 子娘: 112g ●家の中の様々な場所から会話ができ、モニターで部 屋の様子を確認することが出来ます。 ●余分な機能を排除し、見る、聞く、話すに重点を置い

赤方は機能を排除し、見る、間、、話りに単原を値じたシンプル構造です。
 配線工事が必要ないので、すぐに使用可能です。
 ナイトビション機能がついておりますので、暗い場所でも見ることが可能です。
 無線到達距離:障害物無しで約50m。

東心

#### ボタンを押すと、離れた場所へ 光とチャイムでお知らせ!

②ケアロボコール2B[HKC-2B] **¥244,080** TAIS 00318-000072

③ケアロボコール2C[HKC-2C] **¥241,920** TAIS 00318-000073



送信機





#### プラグイン・ワイヤレス 呼び出しチャイム

A2526-43 X210D

¥4,212

カラー/ホワイト サイズ/送信機: 幅4.3×奥行2×6.8cm 受信機: 幅6.1×奥行3.3×10cm 重量/送信機: 32 受信機81g(電池を除く) 電源/送信機: ボタン電池 受信機: AQ100V, 50/60Hz 消費電力2W 付属品/取付フレート、ネシ、両面テーブ、ボタン形リチウム電 池(CR2032×1億) 半テスト用

● ノフィーフィーフィーン スロスペート ストライン ストライン ストライン ストライン では、カース・ストライトとしてもご使用できます。 ● 16種類のプレミアム専用音・9種類の光から 選べます。 ● デイライト・ナイトライト・ライトオフが選べます。

リーベックス





#### よべーる6800 🚐

A1927-43 NRM-6800 ¥48,600

声を聞きな

サイズ/受信機: 幅7.4×奥行3.8×高さ13.3cm 送信機: 幅9.7×奥行10.6×高さ13.3cm 材質/受信機/送信機 1-886 ● 離れた部屋の音声が聞こえ、映像で確認する

とが出来ます。

ことが出来ます。

・オブションでペッドセンサー、フロアセンサー、赤外線センサーが接続できます。

●【映像&音声】と【音声のみ】の切替え機能付き。

・暗闇でも見えるナイトビジョン機能付き(暗くなると自動的に切替わります)

・無線到違距離:約70m(直線見通し)





#### よべーる100

A1177-43 HT-100

¥16,200

3段階の音量調節機能つき。

よべーる

# 人の通過を音で お知らせ 送信機 受信機

### ワイヤレス徘徊検知セット

A0256-43 送S-TD5,受S-RC5 ¥52,920

送信機 TAIS 01499-000001 受信器 TAIS 01499-000002

オプテックス



## ワイヤレスチャイム 徘徊感知器

A1321-43 EWS-5001 受信機 JAN 4901087182688 感知器 JAN 4901087182664

2分間の着信履歴ランプ付き。

昭和貿易









#### ワイヤレスビーム式徘徊離床感知器 A1270-43 ADX-540H0 ¥21,384

サイズ/送信機・受信機:幅7.2×奥行3.3×高さ11cm スピーカー:幅7.2×奥行3.8×高さ11cm

スピーカー・幅7.2×奥行3.8×高さ11cm 材質/AB5始解 重量/送信機:約78g. 受信機:約82g. スピーカー:約92g 付属品/専用ACアダプター、壁掛けホルター、取付ネジ、両面テープ ・送信機と受信機の間を通る赤外線ピームが適断 されるとスピーカーからメロディ又はチャイムが鳴 り、同時にお知らせランプが点波します。 ・ACアダプターと単三蛟電池とどちらでもご使用頂けます。 ・1回の遮断につきメロディ・チャイムは約30秒間鳴り ます(途中で止められます)。音量は3段階調節可能。 ・2セット増設可能です。

キヨタ

#### 音と光でお知らせします。



ワイヤレスチャイム

A2351-44 ①AC電源式受信機 ¥4,644 ¥3,888 ②手回し送信機 ③押レボタン送信機 ¥1,998 ④赤外線センサー送信機 ¥3,888

⑤扉センサー送信機 **¥3,078** ⑥電池式受信器 ¥3,888 

# 送 受


#### ワイヤレスチャイム 呼出センサー

A1320-44 EWS-2001

サイズ/受信器:幅約13.7×厚さ約4×高さ約8.4 送信器:幅約4.1×厚さ約2.8×高さ約9.5cm

対策ノブラスチック 電波到速距離/約50m 電波到速距離/約50m 電源/受信器:アルカリ単3乾電池3個(別売) 電流/受信器: コイン型リチウムCR2032電池1個(別売) 重量/受信器: 約134 送信器: 約488 ● 音量5段階 4台まで送信器を増やすことができます。 ● 送信器にひもを通すでがあるので、首から吊せます。 ● 2分間の着信履歴ランプ付き。

¥6.480



#### 緊急呼び出しセット

A1811-44

①EC-2P(T)
 (ペンダント型送信機タイプ)
 ②EC-B(T)
 (トイレ・浴室用送信機タイプ)
 ¥75,600

- (トイレ・浴室用法信根タイフ) ▼ 1 サイズ/①送信機: 編4×高さ6.5×厚さ1.4cm ②送信機: 編84×高さ12.5×厚さ3.7cm ①携帯型です。両サイドのボタンを軽く押すことで、電波送信します。 ②設置型です。ひもを引く、またはボタンを押すことで、電波送信します。 日常生活防水構造で、トイレや浴室に設置できます。 竹中エンジニアリング

簡易緊急通報 システム 孤立死:

孤独死防止に・スペー 役立つ



#### オスクール

A2453-44 TVBC-36

¥8.640

サイズ/送信機:3.5×1.8×4.5cm 受信機:6.7×2.4×10cm 材質/ABS 重量/送信機:17 受信機:73g 付属品/単3電池3本、ネックストラップ

- 置してある受信機のLEDが点灯、ブザー音を 発して異変を知らせます。 ● また、強盗などの侵入により、身の安全を守る
- ためにも活用できます。





#### 探し物探知機 【どこいっ太郎】

A2486-44 RF-112

¥6,264

子機: 27×60×12c 重量/親機:32g(含電池) 子ムイオンバッテリー(CR2032) 子機:12g(含電池) 電泳/リチウムイオンバッテリー(CR2032) 付属品/専用クリップ ● 親機のボタンを押すと、その番号に割り当て られた子機が鳴り場所を知らせます。

- 受信範囲は7m。● 親機には暗い場所で便利なLEDライトを装備

握りやすいウェーブ型

ボディ。電池交換時期

をLEDがお知らせ。



#### もしもしフォン

A0156-44 10901

サイズ/縮めると27 長く伸ばして57cm 材質/ボリブロビレン 重量 /40g

- 耳の遠い方とのコミュニケーションに。
- 伸ばして耳あて部を曲げてお使いください。
- 小さな声でもしっかり届き、目と目を合わせ てお話しできます。

ピジョン

¥1.965

# 電池不要で簡単に使える集音器

#### 伝わるホン®

A2314-44 90479

¥1.296

サイズ/送師ロ:外直径5.3cm チューブ長さ:126cm 材質/受話器:ABS樹脂 耳栓・チューブ:シリコーン 技 部:ポリプロビレン 携帯袋:ポリプロビレン不機布 重量/746

重量 748 ● 非電子式で、いつでもどこでも使用可能。災害時の 備蓄用にも適しています。 ● 水洗い可能、耳栓も交換可能で衛生的。 ● 集音機能により、声量や音量を高められます。

携帯袋付き。プレゼントにも最適です。

竹虎

# 難聴者とのコミュニケーション 支援商品です!

#### ボイスモニター携帯助聴器

A2487-44 VM-1

¥10.800

- サイズ/幅3.9×奥行2.1×高さ12.3cm 材質/AB3樹脂 重量/40g 難聴者の聴力を一時的に助けコミュニケー ションを円滑(します。 聞きたい時にサッととりだして耳に当てるだ
- うシブル操作で、誰でもカンタン使いやすい!● 音量調節が出来て、周囲の雑音も軽減!耳に
- ぴったりフィットするイヤホンで会話も快適 富十パックス販売

A1734-44 HA-6

¥21,600

サイズ/幅5.3×長さ16.6×厚さ(グリップ) 2.4cm 材質/樹脂

材質/樹脂 重量/112g(電池含む) 電源/単4型蛇電池と2 電池寿命約2ヶ月(1日1時間使用) 付属品/蛇電池2本ポーチ ● 新型マイク搭載によりクリアな音質。3段階

の音量調節、便利なイヤーパットスィッチ。

会話が聞きづらい時に



#### ハンディタイプマイクレシーバー 聴吾 A1156-44 HA-3.5 ¥21,060

プリチ



#### ハンディタイプマイクレシーバー 聴吉 ¥22.680

A1155-44 HA-5 イズ/幅5×長さ18×厚さ1.8cm

材質/ブラスチック 電流/単4形を電池×1 電池寿命約3ヶ月(1日1時間使用) 重量/78g(電池舎む) 付属品/単4形を電池・個、イヤホン、イヤホンキャップ ・折りたたみ式の携帯電話タイプ。

・開いたままでも閉じたままでもご使用いただけます。

開いているときは耳に軽く当て、閉じているときは 付属のイヤホン、イヤホンキャップをご使用下さい。

プリモ



#### フェミミ VMR-M700 🚐

ド・ブルー・ビンク ×奥行1.35×高さ7.3cm

A1938-44

電流/ CZB(電池含ます) 電源/DCI 2V(単48:2ッケル水素電池×1 単48/電池も使用可能 ● 日常会話をより自然に聴きやすく、性能アップ ● マイクが耳元だから、聴こえがより自然 ● フェミミ装着中でも携帯音楽プレーヤーに収録した好きな曲を楽しめる ● 突然の大きな音にも音量を調節するALC (自動音 量調整)回路

パイオニア

¥36,000

#### 骨伝導イヤホン、集音器のセット



#### イヤーソニック イン

A2330-44 GD-B-SB

¥19,440

ゴールデンダンス



#### ボイスレシーバー A2155-44 EH-A550 ¥32,184

サイズ/幅4.15×高さ7.23×厚さ1.64cm 材質/本体ABS樹脂 イヤーピースシリコンゴム コードPVC(地ピ) 重量/約28g(コード・電池含ます) 電源/単4光電式ニッケル水素電池(付属) 付属品・光電器・光電式ニッケル水素電池(2本、イヤーピース(XS/M/L 26/2個) ・聴き取りにくい力行、サ行、八行もクリアに聴こえる "子普 はユート間の医"な解

聴さ載りにくい方行、サイ、ハ行もクリアに続こえる 子首 はっきり回路 活動
 自然な「聴こえ」を装着感を両立する。マイクー体型イヤホン。
 大さな音から耳を守る 突然音キャンセル機能 活動
 大きな水ランで電源 音量 左右 パランスを簡単操作
 くり返し充電できる充電池 eneloop 2本+専用充電器つき

JVCケンウッド





#### 介護補聴器 イヤープラズ A1142-44 HG-10

¥23,000

音質調整器/音質切替、全高の2段 利得調整可変幅/音量切換器5段切替、可変幅約18dB 最大音響利得/45cB 適応難聴/老校度~中時度難聴、感音 使用電池/単4形アルカリ乾電池 電池寿命/約170時間 ● 大きな声を出さずに話しかけられ、お互いの

ストレスが大幅に軽減できます。 ● テレビの音もよく聞きとれます

医療機器認証番号13BZ0527 クラス]

リオン



操作がわかりやすく

手軽に使える

A2529-45 WHA-25





A1154-45

カラー/①ブルー ②ビンク ③ホワイト サイズ/本体: 縦16.7×横27.2×厚さ2.5 画面: 縦11.5×横18.2cm 重量/404g



#### 耳かけ型補聴器 リサウンド・マッチ A1435-45 MA3T70-V ¥58,000


カフー/ヘーソュ 材質/ABS樹脂 電池寿命/PR48/13:(335時間) 最大音響利得(入力音圧50dB SPL)/ビーク: 64dB ● 音声をデジタル処理することにより、ひずみ

- の少ないクリアな音を再現します。
  不快なハウリング(ピービー音)を未然に抑制します。雑音のみを抑制するので、騒音下でも会話が
- 聞き取りやすくなります。

医療機器認証番号221AGBZX00239000 ジーエヌリサウンドジャパン

聞き返しや大声を出す

わずらわしさを解消します。



A2381-45 PHA-C11 ¥34.800

デジタルで、聞こえがよりクリア

サイズ / 福1.05×東行2.8×1.37cm 材質 / 本体シェルケース: ABS樹脂、 イヤーチップ: シリコンゴム 電源 / 空気電池PPA1/312.1 4 V 付属品 / 本株、お試.用電池(PPA1/312)、イヤーチップS/M/フリー (閣,入時は、カリーサイズが本体に設着されています)、得念プラ シ、耳るかガー・、携帯ケース。取扱説明意、保証者付設明ま サードシート、医療機器が付き ボートシート、医療機器が付き ・様々な形の耳穴にフィットしやすいフリーサイズの 巻き込み形状イヤーチップ。 ・プッシュボタンでカンタンに4段階の音量選択が可能です。

- プックユバタンとガンタンに4段階の音重速水が可能です。
   アナログ方式では難し一七一音 (ハウリング)の 加制をデジタル方式で処理する [ハウリング抑制機能]を搭載しています。
   百立たない肌色小型タイプです。
   左右兼用です。
   再から本位を取り出しやすいデクス(つまみ)付きです。
  ※からがレンケーなったらどピットを知らせります。

- 電池が少なくなったらピピッとお知らせします。 医療機器認証番号: 225AABZX00019000



アナログポケット型補聴器

#### オムロン イヤメイト

A2527-45 AK-04 1.35×1.03×2.49cm ¥25,000

オムロン

¥58,000

パナソニック補聴器

A0990-45 CS-30P

¥16,200

受信機(スピーカー) ※リモコンは商品に含まれません。

サイズ/送信機: 10×3 受信機: 13×11×18cm 小物入れ: 直径約φ8.7×深さ9.8cm

みみもとくんα

- が物入れ、直性型196.7~赤さ3.60ml 材質/ブラスチック 到達距離/約7m 最大出力/0.5w 重量/送信機:100 受信機:約500g(乾電池含まず) コードレスだから置場所は自在です。 音声明瞭スイッチをONにするとより聞き取りやす
- くなります。 単2乾電池4本使用。
- オプション 専用充電池セット JS-06V ¥9,504(取寄品)

受話音量を大きくできる

昭和貿易



## サウンドアシスト ワイヤレススピーカーシステム

A2528-45 AT-SPH1000TV ¥28,080

サイズ/スピーカー: 19.6×8.4×12.8cm 発信器: 3.6×1.8×7.7cm

材質グ 重量/スピーカ:620 発信器:150g 電源/専用Ni-MH充電池/DCGV (別先アダプタ使用) 付属品/Ocm変換コード (RCAピンブラグ×2台の3.5mmス ナオミニジャック)、送信機専用ACアダプター、ヘッ ドホン、保証書

- ドホン、保証書

  テレビ音声が手元で明瞭に聞ける。
   自動電源オフ機能付きです。

  はっきり音が二段階調節になりました。
   はっきり音の再生に最適なヘッドホン付です。

アンプリライブ



#### セントラルアラート ¥28,000

A2156-45 CA-360J サイズ/本体:幅16.5×奥行6.0×高さ10.6cm ドアベル:幅3.9×奥行2.1×高さ8.5cm

ドアベル:幅3:39×契打Z:11×向eの5:00ml 市場・ドランエーカー: 69.0×厚22.6cm 電源 本体:9/DC:1000mA ドアベル:CR2032 電量/本体:335ドアベル:40ベッドシェーカー:100g ●無線式呼び出し装置で来客、電話(FAX)

- 着信、目覚ましを強力な振動、明るいフラッシュ、大きなアラーム音でお知らせします。
- ◆付属のドアベルを室内で使用すれば離れた 部屋にいる家族を呼び出すこともできます

白立コム



## 携帯式電話音量増幅器 マイアンプⅡ

A1476-45 UA-30

¥5,940

サイズ / 6.5×6.4×2.8cm 材質 / ABS樹脂 重量 / 45g 電源 / 単4形アルカリ乾電池×2 付属品 / 携帯用/フトケース、単4形アルカリ乾電池×2 (モニター用)

(モニター用) ● 軽度・中等度難聴者のための携帯型の音量増幅器。 最大約30dBの音量機幅が可能です

伸縮性バンドで簡単に受話器に取付けることがで

は電波の影響で雑音が発生し使用できません。



#### 受話音量増幅器

A2530-45 TF-TA11-W

¥3,579

サイズ/約幅3.9×奥行11.3×高さ3.8cm(突起部含まず)

97人 を制品3を31113 本間を3000m 実施部23 97重量 分約628 電源 44 8F アルカリ乾電池2個 (別売) 付属品 /接続コード (4極4芒 約7cm) 増幅レベル: 約26d8 ・ 大きな音声が入ってもまわして簡単に適度な音量へ調節できます。
・ 高音特性を3段階に切替え可能でより聞こえ

■電池交換時期を光ってお知らせします。 オンキヨー&パイオニアイノベーションズ



A1172-45 PTR2

¥85.000

サイズ/幅16.7×奥行20.5×高さ5cm 電源:消費電力/AC100~240V 50/60Hz 対応CD/12cmCD·CD-R-CD-RW(円形のみ) 重量/約940g 動音図書CD、音楽CD、音声ファイルCDが聴け、 「録音する」「聴く」「整理する」を簡単な操作で行

えます。また目覚まし時計としても使用できます。 ● ラジオ、テレビ、会議の内容を録音でき、いらない 部分の削除などができます。

シナノケンシ



便利情報に 音声コードが 増えています。

#### 活字文書読上げ装置 テルミー A1378-45 ¥99,800

サイズ/幅10×奥行14.2×高さ14cm 電源/専用ACアダプタ 重量/約600g(電池含まず) 付減品/ACアダプタ、取扱説明書、テーブ ● 紙に印刷されている音声コードを読み取る装置です。

- 音声コードを100個まで記憶が可能です。 ● 音声読み上げ速度と音量の調節が可能です。
- 肉声に近い音声で読み上げます。

日本福祉サービス

#### 書いてポンッ!ボタンを押すだけで簡単に消せます。



● インクを使わない、磁気で書けるボードなの 簡易筆談器かきポンくん で手が汚れません。書いたらボタンひとつでポンと消去。メモ用紙などに書くのとは違って ¥2,916 内容が消えるので、プライバシーの保護にも

病院や銀行の窓口などでも活躍しています。

磁気式・簡易筆談ボードです。 ダブル・ピー





クリアビューC HD22 🚐 A2507-45 ¥198,000

サイズ/幅51×奥行42×高ざ51~65.5cm 電源/AC100~240V 材質/アルミニウム、ABS樹脂 他 重量/約16kg



● Cフォルムは新聞や大きな本のページをめくるとき、手芸などの手作業に十分なスペースを確保します。
● 快適な日本文読書のための縦・横可動式テーブル、ハーフブレーキ&ロックシステムにより、蛇行せす酔いのない読書が可能です。
● 新開発の画像ソフトウェアにより、低倍率時の二ジミや、読み進むときの残像が最小限に抑えられます。
● 節単風を上室機能場をたわれます。ユニトゲア

簡単操作と高機能操作を切り替えることがで

さます。 高機能操作では、画質調整、ライン表示、マスキング、設定メニュー、接続PCとの映像切替、筆記モード機能が追加できます。 タイムズコーボレーション







左足用と右足用 があります

## 中山式 手首用医学固定带

A1546-46 左右兼用·1枚入 ¥1,620

ーフュ リー:手首周り13〜24cm ウレタン・ナイロン・ポリエステル

- 適度な伸縮性と通気性のある3層構造素材
- ▼ジックテープで簡単着脱。
- 補助ベルトでしっかりと手首を固定。

中山式産業

#### 履くだけの簡単装着タイプ



## ソルボ外反母趾サポーター薄型

A1029-46 点·左 S·M·L

サイズ/ S:21.5~23 M:23.5~25 L:25.5~27cm 材質/ソルボ、ナイロン、ポリウレタン 重量/S(片足): 29g ● ソルボパッドが親指を広げ、曲りを補整。

- 中足靭帯をサポートし、進行を緩和。親指の付け根や足裏への衝撃と圧力を緩和。

#### 外反母趾の方に補整力抜群!



#### ソルボ外反母趾サポーター固定薄型 A1030-46 点左 S·M·1

サイズ/ S:21.5~23 M:23.5~25 L:25.5~27cm 材質/ソルボ,ナイロン、ボリウレタン 重量/S(Hg):31g ● 固定力が高いのに靴が履ける薄型タイプ。

- 横アーチの締付け具合を調整できます
- 親指の付け根や足裏への衝撃と圧力を緩和。

## ソルボ外反母趾 内反小趾サポーター固定薄型

A1750-46 右·左 S·M·L サイズ/S:21.5~23.0 M:23.5~25.0 L:25.5~27.0cm 材質/ソルボ、ナイロン、ポリウレタン

外反母趾と内反小趾の方

- L: 25.5~27.0cm 材質/ソルボ・ナイロン、ポリウレタン 重量/S: 32g(片足) 固定力が高いのに靴が履ける薄型タイプ
- 親指と小指の曲りが気になる方に
- 横アーチの締付け具合を調整できます



#### 外反母趾・内反小趾テーピングサポーター ¥1,620

/適応範囲(足サイズ)22.5~25cm ナイロン、ポリウレタン

- 質/ナイロン、ポリウレタン 量/288 親指・小指を外側に開くテーピングラインを採用。 伸び感の強いナイロンパワーメッシュを2枚重ねに することで中足関節を進力にサポートし、しっかりと 指を開かせ足襲のアーチを作ります。 素材に抗菌防臭機能、シルクプロテイン加工を施し アギわきす。
- ております。 中山式産業



#### アンクルライト

A1825-46 左·右 S·M·L·LL

テーピングラインで

親指をしっかり開く。

サイズ/S: 甲周囲 /20.0~22.5、足長 /22.5~24.5cm M: 甲周囲 /22.5~25.0、足長 /24.5~26.5cm L: 甲周囲 /25.0~27.5、足長 /26.5~28.5cm L: 甲周囲 /27.5~29.5、足長 /28.5~30.5cm 材質 / ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル イロン、ボリウレタン、 64 M:72 L:7

¥3,780

- 足底より走行する2本のクロスベルトにより、 内反・外反固定力の調整が可能です。
- 独自の本体素材が、優れた通気性、伸縮性、 肌触りを提供します。



#### アンクルクロス A1751-46 左右兼用·1枚入 ¥1,080

カラー/ブラック ベージュ サイズ/適応範囲(足長):21~30cm

- ブイン はいをはいるバンドーでの間 材質/ナイロン、ボリウレタン面ファスナーによる3ステップの簡単操作で スピーディーに装着できます。
- フリーサイズで幅広い装着者に対応します。

アルケア



#### ドクターアンクル

A2023-46 M·L

この固定力で

このお値段!

ブラック

¥3,780

カラー/ブラック サイズ/M: 22.0~25.0 L: 25.0~28.0cm 材質/表地: ナイロン98%、ポリウレタン2% 中地: 指定外繊維(クロロブレンラバー) 100% 裏地: ナイロン98%、ポリウレタン2% 重量/120g ■両側伸縮ベルトの引き上げにより、テーピン

- グ感覚の固定が可能!
- 着脱式くるぶしパッドで、固定力の調整が自由自在!
- 快適素材!通気性クロロプレンラバー採用。

固定



## 中山式足首用医学固定帯メッシュ

A2165-46 左右兼用·1枚入 ¥2,376



#### 外反母趾テーピングサポーター 左右兼用(2枚入り) ¥2.592

A2356-46 2枚入り

中山式產業

固定



#### ソルボ外反母趾サポーター スキニーフィット ¥2.376

A2406-46 右·左 S·M·L

履き心地が

- サイズ/S: 21.5~23.0cm M: 23.5~25.0cm L: 25.5~27.0cm 材質/本体: ナイロン、ポリウレタン パッド: ポリウレタン樹脂(ソルボ) 重量/24g(Sサイズ) 極薄の生地で、段差を感じにくい。従来以上 に靴がはきやすくなりました。 横アーチをしっかりサポートし、歩きやすいです。

三進興産



## ガードラーOA

A1743-46 左右兼用·1枚入

¥2.160

カラー/ブラックページュ サイズ/S:26~34 M:34~42 L:42~50cm (膝のお 皿の中心から上部10cmの周囲径) 対貨/本は:プイロンポリエステル、ポリウルタン ステー:ポリエステル 重量/S:約80 M:約85 L:約90g ● 医療機関でも使われているステー付き膝関節バン 下です。

- 医療収収 しいいっと です。 ベルトで膝蓋骨を上下に留めるラッピング効果によ り、重心動揺を抑制し膝の安定をサポートします。 ベルトが膝裏にかからないので、蒸れにくくなって います 竹虎

新発想のベルトホールで

サポーターと補助ベルトで ひざをしっかりサポートします。



#### 中山式 右ひざ用医学関節帯 A1544-46 7U-LL ¥4,644 中山式 左ひざ用医学関節帯 A1545-46 フリー・LL

カラー/白 サイズ/フリー: ひざ上周囲33~38 LL: ひざ上周囲37~43cm 材質/ポリエステルナイロン-合成ゴム・ポリウレタン・綿・スチール 重量/フリー: 140 LL: 145g

- ◆本体ベルトの上は外側から、下は内側から互 い違いに巻くことでひざを安定させ、補助ベル トをらせん状に巻くことでしっかりと固定しま
- 両サイドのコイルボーンがひざの曲げ伸ばし をサポートします。



#### 中山式 ひざ用医学固定帯 メッシュ A1748-46 左右兼用・1枚入

サイズ/フリー: ひざ上周囲: 36~44cm LL: ひざ上周囲: 43~52cm LL: ひざ上周囲: 43~52cm 対質/ポリエステル 合成ゴム. ナイロン. ポリウレタン 重量/フリー: 96.7 LL: 103.1g ● ひざの内側と外側のパランスを整え、ひざに

施しました。

かかる負担を軽減します。 ● 型崩れやシワになりにくい低反発樹脂加工を



# ひざ用ハード

株1サイズ サイズ/フリーサイズ: 40cmまで対応(ひざ上周囲) 特1サイズ: 44cmまで対応(ひざ上周囲) 材質/ナイロン・ウレタンフォーム、ポリウレタン 重量/フリーサイズ: 110 特1サイズ: 114g ● 前開きフルオープン形状で、ペルト通しタイプ(特許出願済)の取り付けにより、圧迫力の調整が可能。

中山式産業

排版

助食

食

腔

in

衞

4

品

具

marian 7 lan

200

## つけて安心サポーター オープンタイプ

A1543-47 1枚入 S·M·L·LL

という3つの安心設計でひざを保護します。

日本シグマックス

固定

## 天然ゴムの 伸縮作用で ひざ部を固定し ひざへの負担を 軽減します。

#### 中山式 ひざ用医学固定帯 A1307-47 左右兼用1枚入

ラー/ベージュ イズ/フリーサイズ(ひざ上周囲48㎝まで適用) 質/天然ゴム・ナイロン・レーヨン他 重量/79g 表面はどこでも装着できる特殊加工をしてあ あのでサイズ調整が簡単です。 ・内面は肌に優しいパイル加工をしてあり、中

間層に生ゴムをサンドする3層構造になって



#### 負担軽減サポーター ひざ関節 しっかり固定

A2222-47 左右兼用·1枚入

材質/ナイロン、ボリウレタン、その他

	目安サイズ	
)ふつう(M~L)	ひざ周囲(ひざ上)33~38cm	
大きめ(L~LL)	ひざ周囲(ひざ上)37~43cm	_

ピジョン

¥3,456

## 筋肉サポートで つまずきにくく・ 歩きやすく

#### ソルボウォーク ニーレッグサポーター

A2454-47 左右兼用 片足 ¥3,672

サイズ/S:38~42 M:42~46 L:46~50cm (お皿の上部より10cm上を計測(周囲サイズ)) 材質 本体:ナイロン・ボリウレタン・バッド:ボリウレタン・ボッド・ボリウレタン・樹脂(ソルボ) 重量/55g(5サイズ)

● ソルボひさパッドがお皿を安定させ、ぶれやね

ソルバひとハットかお皿を女正させ、がれいる じれを軽減します。
 テービング機能がふくらはぎの筋肉をサポートし、歩行を楽にします。
 特殊な編み構造で、ズリ落ちとくい込みを緩和。

三進興産

#### 持ち手が付いて、 力の弱い方でも簡単に



裏面はパイル 加工でムレにく くやわらか。

両サイドに合 計4本のスパイラルボーン

#### 医学博士の膝サポーター A1744-47 左右兼用·1枚入 ¥3,218

サイズ/M~L ひざ上回り33~41cm ひざ下回り29~34cm ししL ひざ上回り37~45cm ひざ下回り31~37cm 材質/ナイロン、ポリウレダン、その ま金/M~L:約140g しゃしに:約143g ● 持ち手が付いて力要らずで、装着が簡単です。 ● 4本のスパイラルボーンでしっかりサポート。

● 裏面がパイル加工でむれにくく、優しい肌触 りです。 セルヴァン



#### ケアサポート

A0565-47 点法

¥3.780

サイズ(膝まわり) / S:30~34 M:34~38 L:38~42 LL:42~46cm 材質/ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン

●膝を外側から圧迫支持し、正常な歩行状態に 近づけます。

◆ 全面通気性素材使用で長時間の使用も快適です。 ケアメディックス 違和感のある箇所に 適切な圧迫が可能



#### OAシームレス・プロ

A1747-47 左右兼用·1枚入 SS~S·M~L サイズ/SS~S·310~35 Om (原陶回) M~L:32.0~37.5m 材質/ポリエステル・ナイロン・ウレタン・合成ゴム重量/SS~S:約42 M~L:約438 ● 3段階の圧迫グラデーション機能による、快適なフィット性と適切な圧迫。 違和感のある箇所に圧迫パッドの向きを合わせて属くだけの節単装著・

遅れ感ののる園所に圧迫バットの同さを占むさて 履くだけの簡単装着。 サイズの選定は膝周囲(膝蓋骨中心の周径)を採寸 し決定します

サイズにまたがる場合は、小さいサイズをお 選びください。

フロントオープンタイプで 装着・調整が簡単な





固定

#### OAライト・プロ

● サイズの選定は大腿周囲 (膝蓋骨中心の上 I UGIII の周径) を採寸し決定します。膝周囲 (膝蓋骨中心の周径)は目安としてください。

イズにまたがる場合は、小さいサイズをお アルケア



#### ホルドンひざ関節ベルト A1745-47 ① ft ひざ用(フリー) **¥3,780** ② ft ひざ用(フリー)

:/ひさ下周り28~38cm - 化粧箱:紙 内装:PP 本体:ナイロン、ボリエステル、 ボリウレタン パッド: 発泡ボリエチレン

ボリウレタン バッド: 発泡ボリエチレン 重量/80g ● 医学的発想から誕生したN字パッドがひざの 両側を同時に押さえ階段の上り下りなどの負 担を軽減。

肌触りの良いメッシュ素材で軽い・薄い。

ひざのエクササイズ解説付。

玉川衛材

## ブレイスサポーター A2468-47

①足首 アンクルブレイス M·L 1枚入 ②リストラップ リストブレイス フリー 1枚入 ¥1,944 ③ひじ エルボーブレイス M·L 1枚入 ④ひざ ニーブレイス M·L·LL 1枚入

¥1,404 ¥1,404 ¥1,404 ⑤ふくらはぎ カーフブレイス M·L 2枚入 ¥1,944

#### 特殊編みの組み合わせで、関節の動きをしっかりサポートします。

保温

サイズ/①足首まわり M:20~23 L:23~26cm ③ひじまわり M:23~26 L:26~29cm ④ひざまわり M:30~34 L:34~38cm

● いっまおり、M:30~34 L:34~38cm LL:38~42cm ⑤ふくらはぎまわり M:28~36 L:34~42cm 村質 (①309)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ⑥クロプレンゴム、ナイロン、ポリウレタン 重量 (○M:41 L:44g

©52g @M:36 L:38g @M:49 L:52 LL:54g ⑤M:65 L:72g

独自の立体パターン

①ヒールロックテーピングがかかと周りをしっかり固定。内反を抑制し、関節の動きをサポートします。
 ②親指をかけるルーブが立体的になっているため、びったりフィットします。
 ③クロステーピングがひじ頭を固定し、ひじ関節を安定させて動きをサポートします。
 ④クロステーピングがひき頭の皿を固定し、ひざ関節を安定させて動きをサポートします。
 ⑤ふくらはぎを持ち上げながら締め付け、安定させます。
 新生



#### ドクターニーライフ

A2021-47 S·M·L·XL

¥3.780

カラー/ブラック サイズ/(お皿の中心から14cm上の周囲を計測)S:40~ 44cm M:44~48 L:48~53cm XL:53~58cm 材質、表地:ナイロン98% ポリウレタン2% 中地:括定外機様(クロブレンラバー)100% 裏地:ナイロン98% ポリウレタン2% 重量/S:130 M:135 L:140 XL:145g

● 日常生活に最適!強力支持でひざ関節を安定させます。● 両サイドのスパイラルステイによりひざの負担を和 ◆ 快適素材!通気性クロロプレンラバー採用。 アクト



サイズ/①M·L ②M·L 材質/遠赤外線糸95%、その他5% 重量/①M:20 L:24 ②M:40 L:54g

●遠赤外線は対象に直接熱を伝達するため、熱 効率が非常によく、はだに深くしみこみ毛細 血管を拡張させて血液循環を促進します。



## ひじあて・ひざあて

A0340-47 ひじ2枚組 KR-4 ¥3,240 ひざ2枚組 KR-5 ¥3,780

サイズ/フリー: ひじ回り22~30cm ひざ頭回り35~42cm 材質/外側:(表)ナイロン100%。(裏) 綿100% クッション地:ボリ アルタン100% ボデ:アクリル100% 基布:レーヨン100% 重量/ひじあて: 約55g(1枚) ひざあて: 約55g(1枚) ひじやひざを曲げても痛くないように設計されており、内側には優れた保温力の高級ボアを使用してリスの心理的な情報に関するがは、またせば、

いるので患部を快適に温めながらしっかりサポート

キヨタ



#### 発熱ウォーマー ひざ用 A2164-47 1枚入 ¥2.581

サイス/M: 膝上10cm 周囲33~41cm L: 膝上10cm 周囲41~50cm 材質/ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、指定外機権アク リレート系(モイスケア) ● 発熱性にすぐれたモイスケア®を採用しているため、装着していない時と比べて膝関節の 表面温度が20上昇します。寒さで気になる。 を含べれたコーストリースので添き。 膝をソフトに包んでしっかり温めるので冷え 対策におすすめ。

ダイヤ丁業

食事·健康用品



表示価格は消費税(8%)込みで表示しています。

保温

#### ウールならではの優れた保温性。



#### ウールサポータ・

A1542-48 DUUS

/オフホワイト

③ひじL・ひざM ④ひざL

材質/アクリル、ウール、ナイロン、ゴム(ラテックスを含む)

¥918 ®足くび

¥1,026 9屑M ⑤ひざM(ロング) ¥1,080 ⑩肩L

¥810 ⑥手のひら

¥81 ¥81

¥864 ⑦手くび(2枚入) ¥81 ¥2,16 ¥2,16

関節の保温・圧迫用サポーターです。縦横両方向に伸び、優しくフィットします。 ①~⑤、③~⑩は1枚入、⑦は2枚入となっております。

400	種類	適用範囲※		種類	適用範囲※
1	UUS	20~25cm	6	手のひら	フリー
2	ひじM・ひざS	23~30cm	0	手くび(2枚入)	17~23cm
3	ひじL・ひざM	30~40cm	8	足くび	23~27cm(靴サイズ)
4	ひざし	40~50cm	9	肩M	65~75cm(胸囲)
(5)	ひざM(ロング)	30~40cm	100	肩L	75~95cm(胸囲)

※ひじは射頭から10m上の周径、ひざはお皿の中心から12m上の周径、手くびは最大周、足くびは靴のサイズ、肩は胸囲またはアンダーバストをお測りください。 日本シグマックス

# ぴったりフィットし、



健

用

## 中山式肘・膝・脹脛サポーター(左右兼用)

A2319-48 アイボリー・ブラック

| A2319-48 | アイボリー・ファック サイズ / 適応周囲 | 約45cmまで 対策/ ナイマン、ポリウレタン 重量/ 42g 
●とても伸縮性に優れていて、装蓄時の違和感も少なく、アウターにも響きにくくなっております。 
・ 肌ざわりが良く、屈伸などの動きにも対応し、ズレにくい薄手のサポーターです。 
表面が伸縮性のある特殊なワッフル機りの為、きつ過ぎず、ゆる過ぎず適度な締め付けでフィットします。 
・ この商品 | つで肘、膝、脹脛のどの部位にも使用可能です。

中山式產業

#### 保温 ①手首・手の平用 ③ひざ用 ④ひざ用ロングサイズ ⑤すね用 6足首用 関にカイロが入る ポケット付 発熱・シルクサポーター 肌に優しく、ふんわりあったか。

A1297-48 フリー1枚入

①手首・手の平用 ②ひじ用

③ひざ用 ④ひざ用ロングサイズ

¥1,188 ¥1,296 ¥1,620

¥1,080 ⑦腹巻

⑤すね用 ⑥足首用

¥1,188 ¥1,188 ¥4,104

## 締め付け感がなく、ムレにくく爽やか。

サイズ/①手の平まわり:15~24 ②射まわり:20~34 ③③謝まわり:28~48 ⑤すねまわり:28~46 ④靴下サイズ:22~28 ①ウエストまわり60~110cm 材質/楫、アクリル、ナイロン、ポリエステル、毛、ポリウレタン 重量/①14 ②23 ③34 ④55 ⑥30 ⑥18 ⑦96g

- シルクに含有するアミノ酸が肌を守り、また調湿性でム レを防止。発熱繊維の実感できる暖かさと高伸縮編み の装着感が心地良い。
- 腹巻の内側にはカイロが入るポケット付き

スリーランナー

助 H



#### シルクタイプサポーター さらっと快適・やさしく保温

A2039-48

①7NKM(1枚入) ③ひざLL(1枚入) ⑤手首(2枚入) ⑥足首(1枚入

¥1,296

サイズ/①ひざM:23-32cm ②ひさL:28-36cm ③ひざL:34-42cm ④ひじ(フリー):20-27cm ⑤月首(フリー):14-22cm ⑥足首(フリー):18-35cm ①てのひら(フリー):13-22cm 材質/綿65、シルク20、ポリエステル10、ポリウレタン5%

● 夏はさらっと快適、冬はポカポカ、一年中通 して使えます。



## シルクサポータ-

川太産業

②ひざあて 8020 (2枚組) ¥1,944

A0321-48 ①ひじあて 8030 ¥1,404

サイズ/フリー 材質/シルク、ナイロン、ポリウレタン ● ひじやひざに痛みのある方の保温に最適。 ● 通気性・吸湿性・保温性に優れたシルクを使用。

● 裏地には動きを妨げない、伸縮自在のポリウ レタンを使用。

神戸生絲

サポーター

#### 軽量タイプの姿勢矯正ベルト 長時間着用できるように考えたこ だわり設計です。





# 軽量背すじ矯正ベルト


A2357-48 L~LL

サイズ/M~L : ウエスト64~77cm、身長154~162cm サイズ/M~L : ウエスト64~77cm、身長154~162cm 材質/ナイロン、ポリエステル、その他 重全/140g ・約140gの軽量タイプで、長時間の着用でも肩がこ りにくくなっています。 ・ 肩は「V」型設計で、首回りのあいたアウターでもベ ルトが見えにくくなっています。 ・ アウターにひびきにくい、薄型素材を採用しました。 ・ しなやかで折れ曲がらないプラスチック板を背中部 分に2本内蔵 セルヴァン

#### 背すじをスッキリ伸ばして美しい 姿勢をサポート







#### 中山式 脊椎医学 キョウセイベルト A1778-48 S-M-L

メッシュ ¥5.940

サイズ/S:ウエスト55~70cm 身長:145~155cm M:ウエスト65~85cm 身長:155~165cm にウエスト80~100cm 身長:165~175cm 材質/ナイロン、ポリウレタン、レーヨン他 重量/S:200 M:220 L:234g 今 クロスベルトをウエストに引き付けることで背すじを伸ばします。

軽くて通気性の良いメッシュ生地で、ムレなく

快適に装着できます。 中山式產業 学



#### 中山式ボディフレーム腰用 ハードダブル

A2455-49 M·L·LL

¥5,400

- 腰部を支える幅広ボーンは快適性を高める 為、9個のエアホール(空気穴)を施し通気性 を確保、メッシュ素材との組み合わせで快適
- 腰部を支える2本の補助ベルト(特許出願済) は1アクションで同時引き締めを実現。

動滑車原理による軽い力でダブルなのに簡単

腰

・ 国定域(幅: 20cm)&ボーンのワイド化により 優れた固定力と屈曲抑制力を実現。

材質/本体:ナイロン、ボリエステル、 ボリウレタン、ボリブロビレン ボーン:ボリブロビレン バックル:ボリアセタール

動滑車の原理を応用したコルセット。
小さな力でもしっかりと締め付け
固定することができます。



## 中山式ボディフレーム腰用ハード

A2076-49 M·L·LL

¥4,104

● 動滑車の原理で補助ベルトが小さな力でも しっかりと固定します。腰部幅16cmのスリム 設計で、日常的な動きにも対応しています。

	ケイス	タイプ	M	L	LL
腰回	回り(cm)	共 通	70~90	80~100	90~110
全	長(cm)	共 週	95	105	115
Ti	量(g)	ハードダブル	262	283	293
里	里(8)	11 12	202	015	227

215 227 中山式産業

腰

#### 腰と骨盤を同時に 腰 骨盤 サポートする強力タイプ 約30cm

#### ソルボDo中殿筋+腰ガード A2163-49 ¥11.664

サイズ/骨盤上部周囲サイズ S:75~85 M:85~95 L:95~105cm 材質/本体:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボ)

- 7つのソルボパッドが、腰・骨盤・中殿筋をしっ
- かりサポート。動きや姿勢を整えます。 背幅約30cmのロングタイプ 腰背部にはWラッセルメッシュ立体生地を使 用。むれにくく長時間の使用も快適。三進興産



#### オルテルクロス

A0568-49 S-M-L-XL

¥8.640

ウエストサイズ/S:52~62 M:63~74 上:75~89 XL:90~105om 材質/ナイロン、天然ゴム、ポリエステル、ビスコースレーヨン 重量/S:200 M:220 L:230 XL:260g

- 腹部2層、背部3層にクロスした独自構造で動きや
- 汗の吸収・発散を促進する通気性布地でムレにくい。

ケアメディックス

#### 薄型·軽量· 腰 通気性抜群!! サポート力が 高いのに動きやすく、 ずれにくい。 背幅 約21.5cm

#### ソルボ楽らく腰ガード

A1032-49 S·M·L·2L

カラー/黒:白 ウェストサイズ/S:58~78 M:68~88 L:78~98 2L:88~108cm 材質/ソルボ、ナイロン、ボリウレタン、ボリブロビレン 重量/S:190g

- 4本の軟質ボーンとパワーネット特殊メッシュ、 ツインの補助ゴムが腰椎をしっかりサポート
- ◆ 人工筋肉ソルボが軟質ボーンの腰へのあたり を緩和、長時間の使用も快適です。



#### ソルボ**楽らく腰ガード スリム**

A2015-49 S·M·L·2L

¥6.264

カラー/ホワイトブラック サイズ/ウェストサイズ(骨盤への使用時は、骨盤上部周囲サイズ) S(55~70) M(70~85) L(85~100) 対質/ナイロン、ボリウレダン、ボリエステル 重量/S:約126 M:約135 L:約148 2L:約1588 ・メッシュの補助ゴムと4本の軟質ポーンが、腰を保護。 ・スリムタイプなので、目的に応じて腰椎サポート、 骨盤サポートとして使用できます。

三進興産



## 負担軽減サポーター 腰ささえてフィット

A2337-49

¥5,724



#### 先生がお薦めする ゲルマニウムWコルセット

A2016-49

¥7,344

- サイズ/M→L:ウェスト68~88 LL:ウェスト78~98cm 材質/ナイロン・ボリウレタン 重量/M~L:220 LL:232g 腰あて布部分にゲルマニウム加工を施した腰ベルト!! 腰の形にフィットする特殊形状のブラスチック板を 4枚使用し、姿勢を正しく保ちます。 2重のベルトが、脊椎と腰椎を効率よく締め、しつか りガードします。



## 医学博士の腰コルセット

A2017-49

¥5,378

- サイズ/M-L・ウエスト64~77 L-LL:ウエスト69~85cm 材質/ナイロンボリウレタン・その他 重量/M-L:250 L-LL:264g カの弱い方にはうれしい持ち手つきなので、簡単 にベルトを締めることができます。
  ・ 背中から腰のラインに治かた4本のブラスチックボーンがしっかりと腰を固定してくれますので、正しい姿勢で毎日の生活をサポート!
  ・ 生地にはやわらかな素材を使用していますので、体のラインに合わせて柔軟にフィットし、日常の動作にも柔軟に対応します。



#### マックスベルトCH ライトスポーツ ¥5,076

A2355-49

● 汁を茶早く茶取 本体内側にクールマックスファブリックR使用。 サイズ(a) S M L LL 3L 腰回り 65~75 75~85 85~95 95~105 105~115 全長 80.5 87.5 97.0 101.5 107.0



## マックスベルトCH ライト

A1382-49 S-M-L-LL-3L ¥4,104

- い形状にしています。
- 補助ベルトは体を捻らず装着可能。腰にフィッ トする2本のS字支柱。 日本シグマックス



#### 中山式 腰椎医学コルセット スリムライト

A1306-49 S·M·L

**¥5,184** 材質 / ナイロン、ポリウレタン、レーヨン、綿、ポリエステル 指定機嫌(\*) PET、ポリエチレン、合成ゴム 重量 6:208 M:220 L:231 3L:251 3L:268g ● 従来のコルセット (腰部幅20㎝~22㎝) より

も細幅になります。 腰部幅16cmとなっており女性の方や背の低い方でも違和感なく装着できます。



A1308-49 M·L

¥4,104 ¥5,184

材質/ナイロン、ポリウレタン、ウレタンフォーム、綿

サイズ(cm)	M	L	LL	3L
腰回り	70~90	80~100	90~110	105~125
全 長	95	105	115	130



## マックスベルトCH アクティブ


A1383-49 S-M-L-LL

¥5,940

サイズ(ウェスト) / S:65~75 M:75~85 L:85~95 L:95~105cm 材質/本体:ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン、天然コム(ラテックスを含む) 支柱:ポリプロピレン重量/S:148 M:155 L:163 LL:170g ◆スポーティタイプ。

▼ズレを防ぐ滑り止めテープ。補助ベルトは体

- を捻らず装着可能。4本の支柱。蒸れを軽減 日本シグマックス するメッシュ素材。



食事·健康用品



価格表示について 赤色表示(例:¥21,600) ➡自費購入

表示価格は消費税(8%)込みで表示しています。

腰



#### ウエストガードDX(補助ベルト付)

A0539-50 S-M-L-LL

うしろ

¥4,104

胴周りサイズ/S:65~75 M:75~85 L:85~95 LL:95~105cm

材質/綿、ナイロン、ポリエステル 重量/S:225 M:248 L:272 LL:277g ● 伸縮素材は吸湿性・通気性に優れています

- 甲縮業材は吸湿性・適気性に優れています。
   2本のブラスチック樹脂ステーが腰部を確実に支持します。
   補助ベルトは下腹部の腹圧を上昇させ、腰部のストレスを軽減するとともに、フィット性をより向上させます。





#### ウエストベルトメッシュ(補助ベルト付)

A0540-50 S-M-L-LL

¥4,104

- む素材を使用し、腰部にフィットするよう工夫してい
- ◆ 強度のある2本のアルミステーにより、腰部を外からしっかりと保護して、筋肉のバランスをとります。

オオサキメディカル



#### ランバック

A2162-50 S-M-L-LL

¥1,836

カラー/ブラック・ホワイト サイズ/腰廻りS:65~75cm 腰廻りM:75~90cm 腰廻りL:90~105cm 腰廻りL:105~120cm 材質/ナイロン、綿、ゴム、ポリエステル、ポリウレタン、樹脂

ステー 重量/ホワイト S:約200 M:約219 L:約234 LL:約251g ブラック S:約196 M:約212 L:約233 LL:約248g

ブラック S:約196 M:約212 L:約233 LL:約248g

● 上下対称構造の為正面接着部分をご自身の 使いやすい合わせ向き (右前or左前) で装着 特殊加工でハウター 99%以 加工して 背蝠

#### チタン腰ベルト


A2018-50 M~L

¥3,065

サイズ/M~L:ウェスト64~77 LL:ウェスト77~85cm 材質/ポリエステル、ナイロン、その他 重量/M~L:146 LL:152g ● 腰部分にチタン加工を施した腰ベルトです。 ● 2本のブラスチック板の働きで腰を支え姿勢を保ちます。

- 柔軟性があるので、長時間の着用でも痛くなり

- 柔軟性があるので、皮呵ミングラインではなっています。
   特殊加工でパウダーにした純度99%以上の金属チタンを熱圧着加工しています。
   メッシュ素材を使用し、通気性が良くむれにくくなっています。



#### 中山式腰椎医学コルセット標準タイプ A2203-50 S·M·L·LL·3L ¥6,480

材質/ナイロン、ポリエステル、レーヨン、綿、ボリウレタン、合成ゴム、PET

- 成ゴム、PET 重量 / S:250 M:275 L:300 LL:325 3L:360g 伸縮性・弾力性に優れ、身体にフィットします。ムレに くい快適なメッシュ素材です。 腰部中心から伸びたV字式補助ベルトがフィット性・

LL 3L	LL	L	M	S	サイズ(cm)
~110 105~125	90~110	80~100	70~90	60~80	腰回り
115 130	115	105	95	85	全 長



#### ベルエット。メッシュタイプ A1053-50 S-M-L-LL ¥3,780

サイズ/S:75~85 M:85~95 L:95~105 Li:105~120m (腰煙り) 材質/ナイロン、ポリエステル、アクリル 重量/M:49250g ● メッシュタイプは夏場など、より通気性をお求

めの際におすすめです。



#### ベルエット®

A0754-50 S-M-L

サイズ/S:75~90 M:90~105 L:105~120cm (腰廻り) 材質/ナイロン、ポリウレタン、綿 重量/M:約250g

■ ■ MIRTURE METAL ME 体型にそって曲げることのできる2本のアルミステ が的確に腰をサポート。

か的唯に腰をサポート。補助ベルトが腹圧を高めます。通気性・伸縮性のよいメッシュ

っ。 ノユ地のパワーネットを使用 しているので、ムレにくく快適。



#### ソフラトラピス

A1741-50 S·M·L·LL

¥2,754

サイズ/S:65~75 M:75~90 L:90~105 LL:105~120cm (腰廻り) 対質/本体:綿,ナイロン、ゴム、ボリウレタン、ボリエステル ステー: 増胎 重量/S:約200 M:約220 L:約250 LL:約260g ● 医療機関でも使われている腰部固定帯です。 ・ 補助ベルトで腹圧を高め、下腹部を引き上げて腰 部への負担を軽減します。 ・ サイズ別に的確な立体裁断を施しているため、確 宇な芸等が行っます。

実な装着が行えます。 ● メッシュ素材ですので、ムレを防ぎ快適な装着感です。

竹虎

骨盤



#### パワフルギア・ワイドタイプ

A1603-50 M-L-LL

M·L **¥7,344** u ¥7,668

サイズ/ウエストM:65~83 L:80~105 LL:100~125cm 材質/本体:ポリエステル パイル:ナイロン ベルト:ポリプロビレン 重量/約140g

● 滑車の原理を応用したパワーベルトを引くこ とによって、女性やお年寄りなど力の弱い方 でも、腰椎から骨盤にかけて強力に固定する ことができます。

コナミスポーツ&ライフ



## マックスベルトCH コンパクト

A1384-50 S-M-L-LL-3L ¥3,024

対対プイコン・ポリエステル・ポリルタス・スペコム(ファックスを含む)
 重量/S:77 M:83 L:85 LL:91 3L:95g
 ・青盤サポートタイプ。
 ・青当て部10cmの幅で的確に骨盤をサポート。前屈

回旋などの動きを妨げません。快適な着け心地の メッシュ素材採用。

日本シグマックス

骨盤



## 固定力を調整できるメッシュタイプの骨盤ベルトです

¥3,456



A1616-50 S·M·L

¥4,104

サイズ/全長 S:約85 M:約92 L:約100 背幅:11cm 原回リサイズ/S:70~85 M:80~95 L:90~105cm 材質/ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、線、レーヨン、合成ゴム 電景/S:403 M:40121 L:40120cm

M夏/ディロス・ボリエステル・ボリッショス・緑、レーコン、各成コム 重量/S:約93 M:約121 L:約130g ● 骨盤をしっかりと固定する2重式サポートベル ト付きの骨盤メッシュベルトです。

● 従来の生ゴムタイプでは得られない固定力の

調整を2重式サポートベルトで実現しました。
● 骨盤にフィットするウェーブカットにより骨盤 を固定したまま身体の動きに対応します。

固定、締め付けを目的としたベルトですので 始めてお使いになる方は無理をせず徐々に慣 らしながらにご使用をお勧めいたします。 豊通オールライフ

サゴル

セット



#### パワフルギア・スリムタイプ

A1033-50 M·L·LL

M·L ¥7,020 ш ¥7,344

コナミスポーツ&ライフ

サイズ/骨盤周囲 M:75~95 L:95~105 LL:100~125m ウエ자ト目安 M:55~85 L:75~105 LL:100~125m 田骨盤周囲の大きさでお遊びください。ウエストはお くまで日安です。 材質/本体:ポリエステル・バイル・ナイロン ベルト:ポリプロビレン・ベルト通し:ポリアセタール

むずかな力でギュッとしまり、驚くほど腰がラ

腰を曲げる動作が多い方へ

食事介助やシーツ替えなど



## メッシュアクションギアスリム

A1742-50 S·M·L

¥6.480

にくく、長時間着用可能です。

ダイヤ工業



## オカモト骨盤ベルト

A0495-50 S·M·L

¥4,104

ウエストサイズ/S:70~85 M:85~100 L:100~115cm 材質/本体: 天然ゴム 面ファスナー: ナナイロン 重量/238g(Mサイズ1節) ● 天然ゴムの強力な弾性が、骨盤を引き締め、安 定させるので、腰への負担が軽くなります。

● 通気穴による通気性に優れた設計。 ● いつも清潔な抗菌仕様。

オカモト



#### 中山式強力骨盤ゴムベルト ¥4,104

A2318-50 M·L

カラー/ベージュ サイズ/M: 腰周り: 68~95cm 上: 腰周り: 68~95cm 材質/素材: 大然ゴム, ナイロン、ポリウレタン、その他 重量/M: 275 L: 318g ● 2.2mmの厚地天然ゴムを使用しているので、伸縮 力抜群で、骨盤をしっかりと固定します。 ● 生ゴムの骨盤ペルトを使用すると肌がかぶれてしま う方がいますが、肌ざわりの良いストレッチ素材を内 側に使用することでゴムによるカユミを防ぎます。 中山式産業



A0992-51 TJ-201

¥2,700

①ブルー ②レッド ③グリーン ④バーブル 「幅42×奥行22×高さ16 座:幅36×奥行21cm 、チール、ウレタンフォーム、ボリエステル、合板 材質/スチール、ウレタンフォーム、ポリエステル、合板 重量/1.0kg ● 正座すると、脚・膝が痛い方に。正座の必要なお

- 稽古時やお集まりの時にお使いいただけます。
- 座面が広く、お尻をしっかり支えてくれるので 安全・安心してお座りいただけます。

タカノ

#### 背中の曲がった高齢者のために 開発されたリクライニング座椅子







#### 円背椅子「やすらぎ」 A2216-51 OEC-ハープ ¥30.650

カラー/ページュ サイズ/編57×奥行66~99×高さ52~95cm 上段:14段階リクライニング 下段:14段階リクライニング(レバー式) 材質/構造部材:スチール、天然木、合板 クッション材:ウレダンフォーム 変捷:PVC 裏地:ポリエステル100% 重量/約12kg ● 自然な姿勢を支えるというコンセプトの楽な

- 目然が安勢を支えるというコンセンドの来が 姿勢でリラックスしていただける椅子です。● 目線が水平になるように背もたれと座面の角
- 度を調整してご使用いただく事で、食事や呼
- 吸がし易くなります。 背中の上段と下段、2箇所の角度がそれぞれ 14段階変えられるので背中の曲がり具合に 応じた調整が可能です。 ラックヘルスケア



#### 高座椅子 🚐

A2456-51 F-099

¥34,560

カラー/グレー・ブラウン・グリーン サイズ/幅60×奥行60~100×高さ91~100cm (SH31~40cm) 座面:編46cm 材質/射:天然木 張り地:ポリエステル100% ● 無段階(ガスシリンダー式)リクライニング仕様。

- 四段階の高さ調整が可能。● 座面に低反発ウレタンを使用している為、座り心地が良い。



#### ボリューム高座椅子 🚐 A2532-51 VT-300 ¥54,000

カラー/GN·BR·PI·BE サイズ/62×74~147×97~106×(SH37-46cm)

91人 62-74~(47/597~(06/(5/15/7-46CIII))
座面: 編48cm
材質/表生地: ファブリック フレーム: 天然木(ウレタン塗装)
重量/14.8kg

単率/14.6kg かけした高座椅子。
・ポリューム感たっぷりで体にフィットするリクライニング式のオットマンが付いた高座椅子。
・フラットにリクライニング出来る高座椅子でゆっくりとくつろぎのひとときをご体感出来ます。

高座椅子 🚐

3段階の座面調節で

立ち座り楽々

A2306-51 NA-062 ¥29,160

カラー/バーブルブラック
サイズ/幅56×奥行55~86×高さ68~76cm SH22~30
座面: 幅45cm
座面高さ: 34cm-30cm-26cm (3段階調節)
材質 (巻造部材: 天然木-スチール 表面加工: 脚部 (ラッカー塗装)
乗り材: ポリエステル100% クッション部: ウレタンフォーム
重量/9.8kg
・ 無段階(ガスミルト/ダーギンコラー・

単重/9.8kg無段階(ガスシリンダー式)リクライニング仕様。●リクライニング角度 95°~145°。

大商産業






#### リクライニングチェアー(3段階)

カラー/ブラウン・ネイビー サイズ/繭858 長ち52~70×高さ71~79cm リクライニング時:70 cm 座面高:28 32・36cm 財高:47cm 村賃/精油材:天然木(ウレタン増脂塗装)スチール ケッション材:ウレタンフォーム、ボリエステル綿 張地:ボリエステル100% 重量 9kg

重量/9㎏ ● 3段階リクライニング(140°)

● ポケット付き2個





#### リクライニングチェアー(7段階) A2477-51 \*\*OKSC-953BR **¥25,380**

カラー/ブラウンネイビー サイズ・幅62×奥行66~103×高さ93~99cm リクライニング時: 103cm 座面高:31:34:37cm 財高:51cm 材質/構造材:天然木(ウレタン樹脂塗装)スチール クッション材:ウレタンフォーム、ポリエステル稲 張地:ポリエステル100% ● 木製ロングレバー式ア段階(140°)

リモコン&雑誌ポケット付き2個 コイズミファニテック

## 背とフットレストが フ段階リクライニングできます





リクライニングチェアー (ラグジュアリータイプ) 🚐

A2476-51 \*\*OKSC-951BR **¥32,400** \*\*OKSC-952NB

座面の高さ5段階、 肘掛けの高さ4段階できます。



高さ調節らくらくチェアー

A2458-51 KSC-868 ¥32,184

サイズ/幅60×長さ55×高さ83~91cm 座面幅:39cm 座面偏: 39cm 座面原行: 48cm 座面高: 38k/40/42/44/46cm 肘高さ: 38k-67.5cm 材質/構造材: フレーム: 天然木(ラバー) クション材: ウレタンフォーム 張地: DVCLゲー

●座面の高さ5段階、肘掛けの高さ4段階でき

コイズミファニテック



このページに掲載の商品は 全てメーカー直送です。

#### ミールターンML21

A0951-52 座面高 38·40·42

● 座面回転式の食卓いすで、移乗がスムー ズに行えます。



#### ミールチェアML1

A0950-52 座面高 38·40·42

カラー/オレンジ・ライトグリーン サイズ/信S9×奥庁51×高577-79-81 座幅:41 cm 材質/本体:天然木 (プナ)、ペポリウレタン塗装)シート表地: 塩化ビニール (防汚加工)シート中材:ウレタンフォーム 重量/約7.9-8.1 kg ・膝下を高くした座面形状により安定性を向

上。背もたれが高く、身体をしっかりサポート





低反発ウレタン使用

#### 回転座椅子

A2533-52 CS-13

カラー/BK サイズ/幅89×奥行64×高さ84cm(SH 20cm)

- サイス/幅89×與打64×高さ84cm(SH 20cm) 廃価: 編51.5cm 材質/PU、低反発ウレタン 肘のせもゆったりとボリューム感を出して 360°回転出来るロータイプの座椅子に仕上
- げました。 ガス圧式無段階リクライニングの為、自由に
- カスは式無段階リンフィーノンツ崎、日田にお好きな位置で調整が出来ます。柔らかく弾力のある低反発ウレタンが身体を やさしく受け止めます。

大商産業

#### ロック機能付回転チェア。便利な回転チェアに90度ごとのロック機能を つけました。回るので出入り楽々、止まるから立ち座り安心。

ロングレバー KC-LL ¥4,860







#### カチャットチェア90

A2204-52 ①標準座面タイプ ¥32,184

- レバーの位置は組立時に左右を選べます。回転板は耐久性に優れた特許取得の国内産。
- 体格に合わせて2種類の座面高から選べます。 オフィス・ラボ



座・コンピス

使用する方の 座面の高さが調節可能

	サイズ/cm	幅	奥行	高さ	座幅	座面の高さ	価	格	
①KAL103F(ビニール張)	キャスター付	張)			74 00		00 54	¥61	776
③KAL103FC(アクリル張)			74~90	40	38~54	¥64	368		
②AL103F(ビニール張)	4.74 #	57	54	00.04	46	00 10	¥55	296	
④AL103FC(アクリル張)	キャスター無			68~84		32~48	¥56	592	

材質/本体: 木製 座面: ①②ビニールレザー ③④アクリル布張り 重量/①310.3kg ②④10kg

●座面の高さが、2cmピッチで16cm調節可能で、動作を楽にします。 キャスターは4輪ともストッパー付きです。

昭和貿易



## アシスタンド座イス

レンタルタイプ:ブラウン JAN 4560189812796

A0393-52 © ¥183,600

レンタルタイプ: グリーン JAN 4560189812802

G色

① 市張りタイプ カラー/KR·KBN3 材質/育・座・肘: ウレタンフォーム、再生ポリエステル布張り ②レンタルタイプ カラー/S1・G シンタルタイプ カラー/S1・G シーム、再生ポリエステル布張り 大通仕様 サイズ / 幅60 8と奥行78.8 8高さ86~124.8 座面高: 11.5~50.2 座幅: 45cm 重量 / 28㎏ 耐荷重 / 100㎏ 電源 / AC100∨ ● 介助者の負担を軽減し、足腰の弱い方の自立を助けます。

をはさまないよ

#### 「ひざや腰の痛みで立ち座り動作に 不安を感じていませんか?」





## 電動昇降座椅子

A2488-52

¥158,760

- | A2488-52 | ¥158, /60 | サイス/全幅59 (座幅43)、全奥行79、高さ81~126cm 材質/本体拠, かバー: ステール (焼付塗装) 青もたれ、座、肘掛け: 合板、ウレタンフォーム、塩ヒレナー級) 重量・29kg ひざや腰に負担をかけず、立ち座り動作ができます。 (最大ストローク45cm(座面高さ12~57cm)) ひじ掛けは左右とも跳ね上げ式ですので、楽に乗り移りができます。 挟み込み防止装置がついている安全設計。 操作スイッチは上がる・下がるの2つのボタンのみで操作が簡単で、マジックテープ固定で左右どちらにも取付できます。

シコク

#### 机やテーブル、 こたつで使いたい方に最適。





#### 独立宣言くるり

A1072-52 DSKR TAIS00088-000017

¥278,640

サイズ/幅64~58×奥行89.5×高さ84.5 アームレスト幅: 38~44 最大ストローク: 41 座面最高位置設定: 30~57cm 対質/スキール

を右90°の大きな回転ストローク。肘掛けは、 跳ね上げと幅調整が可能。座シートの左右に回転レバーを設定。座面の停止位置レバーを 動かせばいつも同じ高さでとまります。昇降 音が静かになりました。

#### 部屋から部屋へかるがる移動。



独立宣言コロロ

TAIS 00088-000020

A2063-52 DSCO ¥288,000

サイズ 帰信1.5x 奥行85×高さ86cm 最大ストローケ: 385m( 原面高さ: 135~520m) 材質/スチール 電源/フル充電で約100回昇降 重量/29kg 最大許容荷重/100kg 付属品/フットバー

- ●停電になっても安心。●軽快で小回りがききます。
- ●段差乗り越え構造。

● 足置きバーも標準装備。 オプション シートベルト¥8,100(税込) (※本体とセットで購入する場合は非課税となります。)

西川リビング



#### 数え切れないファンたちに微笑み続けた 「美空ひばり」のプロマイドかるたです。



## 美空ひばりかるた「ひばりモード編」

A2051-53

¥5.076

サイズ/札サイズ: 7.5×10.5cm ● 本かるたはマルベル堂の1,400版以上撮影 された「美空ひばりプロマイド」の中から、10 代後半から20代に撮影されたプロマイドを 厳選し、ひばりさんのヒット曲また、世相を反 映した読み札と共に「かるた」としてご提供す

#### 昭和のスターが集結!レクリエーションや コミュニケーションづくりに





#### 昭和スターかるた「昭和歌謡のスター編」 ¥5.076 A1617-53

- サイズ/札サイズ: 7.5×10.5cm 重量 / 400g(1箱) 昭和にヒットした歌謡曲を題材にした読み札 と、総勢45人のスターの絵札で構成されて
- 今まで叶わなかったことですが、肖像権者の 皆様のご好意によって、プロマイドの老舗「マ ルベル堂の」 希少な写真を「かるた」 として商 品化することが出来ました。 ウエルアップ

#### 活題の健康法 「爪もみ療法」を 携帯しよう!

A2054-53



にぎにぎくんシリーズ

爪もみボール 2個入り

カラー/ビンク・イエロー名1個 サイズ/タ40mm 材質/シリコン ・ 一日2分の「爪もみ療法」で体温・代謝を上げましょう。 ・ お家で、床だで、どこででも携帯して使っていただけるように設計しています。 ・ ※右手、左手と手のひら、指全体をボール1ケ又は 2ケを握りながら強弱つけて刺激してください。



# 携帯しよう!

話題の健康法

「爪もみ療法」を





#### にぎにぎくんシリーズ 爪もみシート 2枚入り

A2055-53

- カラー/ライナルーピンク サイズ/5.5×10cm 対質/シリコン ・ 一日2分の「爪もみ療法」で体温・代謝を上げましょう。 ・ お家で、旅先で、どこででも携帯して使っていただけるように設計しています。 ・ ※右手、左手とそれぞれの指をシートで巻いたりはさんだりして、強弱つけて爪の生え際を刺激してください。

コーキマテリアル

## テレビにつなぐだけで簡単にカラ オケが楽しめる。たっぷり700曲 内蔵。HDMI接続でデジタル画像 の通信カラオケタイプ。



## パーソナル通信カラオケ 🚐

A2459-53 PK-XA02W ¥42,984

サイズ/マイク・4,7×4,7×26cm スタンドペース:15,5×20×5.9cm 対質/ABS樹脂、スチール、PVCなど 重量/マイク約18.0g(電池除く)、スタンドペース約420g、リ モコン約88g(部池除く)、取扱約157g、HDMケーブ ル約87g、LANケーブル約30g、AV出カコート約68 g、USB接続ケーブル約37g、内蔵曲リスト約60g、配 信曲リスト約480g ● テレビに接続するだけで誰でも簡単手軽にカ

- テレビに接続するだけで誰でも簡単手軽にカラオケが楽しめます。 本体にたっぷり700曲内蔵されていますので大人から子供まで誰でもお楽しみいただけます。 ワイヤレスタイプでマイクのコードを気にせず歌えます。HDMI接続をすればクリアできれいな映像をバックに、マイクとリモコンからキーやテンボ、エコーを調節して本格カラオケビ・ブキ、響鉄ト人です。 ケとしても機能十分です。 ● 別売曲チップや専用の通信サイト(有料)を利
- 用し内蔵曲以外でもお楽しみいただけます。

佐藤商事



#### 全自動麻雀卓 アモス シャルム 🚐

A2489-53

¥386,640

サイズ / 約85×85×79cm (立卓時)
※確定ではありません
対質、伴:ABSも問策
本体ペース:SMC
牌:ユリア制語
点様:ユリア制語
重量 / 約38×8 (立卓時)
セット内容 / 本体・十字脚部、立卓用支柱、アモス専用牌、白 点棒、起家マーク、焼鳥マーク、組立工具、電源

車牌が約28×20.5×16.5mmと大きめで字体

● 本体は4箇所吸込で牌の偏りも軽減。

大洋技研



## ポケットボールセット

A1790-53

¥73,440 要なスペース/1m~2m×3.5m

要なスペース/1m~2m×3.5m
量/約11kg
11チーム1名~5名程度で競技を行います。2チームに分かれて、球をスタートラインからクラブで打撃し、ボケット台の得点ボケットにボールを入れるゲームです。先攻と後攻が交互にボールを打撃し、10個すべて打ち終えたら得点を集計します。次に先攻と後攻を交代します。すべての競技後了後、終行後、終合得点で勝敗を決めます。テーブルの上にの世、手で転がしてゲムを行うことと可能です。歩行フルに持つことができまず。アーブルに手をついたり格ラでは、手で球を転がしてゲムを行うことと可能を事がしてゲームを行うこととができます。ボボールのカラーはカタログと異なる場があります。

合があります



## 輪投げスタンダードタイプ

#### A2053-53

大 NH4620 **¥26,784** 

₱ NH4610 ¥19,980 小 NH4600 ¥15,660

イズ/(大)ボード: 90×90cm (中)ボード: 60×60cm (小)ボード: 45×45cm 増工大材

動製が初める
・ 輪投げ本来の楽しさを満喫できる るスタンダードタイプ



## ビーズグリッフ

A2304-53 ①大 BG-1 ②中 BG-2 ③小 BG-3

¥2,376

③/N BG-3
カラー/ビースの色はランタムです。
サイズ/長さ15cm×①太左6 ②5 ③4cm
材質/アクリル組能、天然木、バネ銅、ウレタン塗装
重量/①58 ②50 ③35g
● バネを通した角張ったビーズを握ることにより、チ
クチクとした刺激を手のひらにし、血行を促進しま

- す。 パワーアップ用ではありませんが、テレビを見たり しながら手の中で使えば驚くほど発汗します。

羽立工業

ウインド

## クリアトレーニングボール(1組)

A1038-53 ブルービンク各1個入 ¥1,404

サイズ/φ5cm 材質/TPR(合成ゴム)

- 手、指、握力のトレーニングに最適です。
- ピンクボールは抵抗力弱め、ブルーボールは 抵抗力強めです。



A0941-53 NGP-1001

いつでも、どこでも使える

手軽なリハビリ用グッズ!

¥1,296

カラー/イエロー/ブルー+イエロー/グレー(2個セット) サイズ/7.5×12×厚さ2.5㎝(1個サイズ) 材質/高反発ウレタンフォーム、ポリエチレンフォーム

- 硬さの違う2種類の中芯をセットしました。
- リハビリ(機能回復)、手の筋肉強化に…。

イノアックリビング



## **ノクトレグリップ**

A1837-53 000-9680

¥1,620

- サイズ-(6×10×2㎝ 材質/ニトリルゴム. PVC 重量-/10g もちもちとした肌触りの高弾力な発泡体を芯 材にしようしています。
- コンパクトで携帯にも便利なので、いつでもど こでも気軽に握力トレーニングが行えます。
- 石鹸で丸洗い可能です。
- 水の中でも使用可能。

ダイヤ工業



#### ロコリング

A2229-53 ①よわめ NH3010 ¥2,916

サイズ/約φ38.5cm 材質/グリップ・バイブカバー: フォームラバー 芯材: FRP 重量/240g ● 強さの目安①2kgの押し込み力で5cmたわ

- み②3cmたわみ。
- グリップを両手で握り力いっぱい押し込んだり、腹部にあて、手前に押し込むことで、胸筋、 腹筋、下腿筋、上腕筋などの起き上がりや、身 限別、「Namo、エルール) 体を支える筋力向上に効果的です。 羽立工業

淡野製作所



#### のび~る®チューブ

A1003-54 JT-1035

¥1,080

ピンク・ブルー・グリーン 〈長さ約34 負荷ストローク/最大約150cm シリコン・TPR(サーモブラスチックラバー)

- サイズ・長さ約34 負荷ストローク/最大約150cm 材質/シリコン・TPR(サーモブラスチックラバー) 重量/約90g チューブ先が玉状になっているため握りやすく使い やすい。 関節の可動域拡張トレーニング・インナーマッスル

到 JT-1035P ピンク 約5Kgf 弱 JT-1035B ブルー 約7Kgf 中 JT-1035G グリーン 約9Kgf 強 中旺ヘルス



#### モビバン A2281-54

W	對為市
番品	価格

	色	品番	価格
1	イエロー	MV007	¥2,052
2	ブルー	MV008	¥2,376
3	グリーン	RMO 003	¥2,700
4	オレンジ	RMO 004	¥2,916

- サイス/長さ①②55 ③③50cm 籍:①②小③③大 材質/エラストマー樹脂 重量/①②約55 ③④約50g ●握らずに、輪を手や足にはめて引っ張るだけで楽し くストレッチやリハビリ、足腰の強化ができます。 ●輪のはめる位置を変えるだけで3段階の強度の調 節ができます。





胸部が開き、猫背の

肩周りと胸筋の ストレッチに

#### ボディトレ ジェリーエキスパンダー A2490-54 ¥1,620

- 単三/ 1008 手になじむソフトな素材で柔らかさを選べます。(ピンケ/グリーン) 胸部が開き、猫背の改善が期待できます。

ユニロック

#### "閉じたくなる" 内ももに、メリハリ。





軽いストレッチで、筋肉をやわらげる。内ももに力を入れて、内筋肉を引き締める

#### モモレディ

A2460-54 LA-MM1831F-R

¥6,912

サイズ / 約幅48.5×奥行20.0×高さ23.5cm 材質 / 本体: 軟質ウレタンフォーム 生地: ポリエステル90%、ポリウレタン10% パネ: スチール

(ランスの整ったももをつくるには、内転筋を鍛えることが大

り。 ももの間に挟んで力を入れることで、日常生活で鍛えにくい内 転筋を効果的に引締めます。メリハリのある内ももで綺麗を手 に入れましょう。

その"くびれ"は、バスタイムで生まれる。

#### "転がしたくなる" 魅せる、下腹。





脚を上げて弧を描くように運動することで、ピンポイントに下腹を刺激。

#### パラレディ

A2461-54 LA-PR1830F-R

サイズ/約幅34.5×東行34.5×高さ34.5cm 材質/本体: 軟質ウレタンフォーム 生地: ポリエステル92% ポリウレタン8% 重量/1.15kg ● 普段は隠れているけれど、実は気になる自分の下腹。 ● そんな下腹を引締めるポイントは、腹直筋の下部を鍛えるこ

と。 ● 下腹を基点にゆっくり転がすパレレディは、腹直筋の全体を鍛え、さらに、鍛えにくい下部の集中トレーニングまで可能にしました。負荷をかけて刺激することで、引き締まった美しい下腹

内面からの自信は女性をもっときれいにします。

#### "すき間を合わせたくなる" バストから、自信に満ちた美しさ。





¥7,992

¥6,912

#### アップレディ

A2462-54 LA-UP1832F-R

¥5,940

サイズ/約個290×奥行190×高さ19.0cm 材質/本体:軟質ウンタンフォーム、ポリプロビレン、ポリアセタール 生地:ポリエステル90%、ポリウレタン10% バネ・スチール 取りがしカバー:ポリエステル90%、ポリウレタン10% 重量/1.06kg ● 八リのある美ししい「ストは女性の憧れ。

● 理想のかたちをつくるにはバストを支える筋肉を鍛えることが

■ 産窓のかにつせっているにはバストを支える前肉を鍛えることが大切です。
 ● アップレディは、両側から水平に押し合うことで胸、肩、背中の3つの筋肉を刺激します。さらに正しい姿勢をキープして、バストラインをより美しく。
 ● 女性らしい魅力と、自信に満ちた美しさを引き出します。



骨盤の形状をトレースした設計のため、体の曲線にフィット。

## クビレディ バス

A2463-54 CU-BT1806F-R

¥7,992

- サイズ/約端29 0×奥行29.0×高さ12.5cm 対質/本体: ABS均脂 ポリ止めゴム、立てかけ用ゴム: エラストマー プロート: ポリエチレン 電量/0.85kg ・ 疲れを癒すだけの時間から、キレイを磨くひとときへ。 ・ いつものパスルームでリラックスしながら気軽に「ユレトレ」。 ・ 「コアトレーニング」と「ひねり運動」で深層筋と腹斜筋を鍛え ます。
- ます。 ◆ お湯の中でのんびり、ゆらり。バスタイムを楽しみながら手に 入れる理想のメリハリボディ。 ◆ 「ユレトレ」とは、運動方法を表した造語です。

## 空気のチカラでくびれ美人





オフィスや自宅など様々なシーンで気軽にエクササイズ。

## クビレディ エア

A2464-54 CU-AR1810F-0

#### ひねって磨く、理想のくびれ。





「360°キュッとスイング」でウエストがしっかり動く。

## バランスチェア クビレディ

**A2465-54** BC-CU1905F-0 オレンジ BC-CU1905F-N ブラック


¥10.044

強度レベル

ミディアム

スペシャルソフトイエロー

レッド 30 0 グリーン 20 0



#### フリーバンド A1037-55 ①イエロー

(2) Ly

③グリーン (4)ブルー

¥1,728 ¥1,944 ¥2,160 ¥2,376

カラー/イエロー・レッド・グリ サイズ/幅13cm×長さ2m 材質/ラテックス 重量/①50 ②60 ③49

材質/ラテックス 重量/①50 ②60 ③④90g ● リハビリ用品の定番アイテム。

筋力維持等インナートレーナーに欠かせません。

淡野製作所

#### 手軽で安全。無理なく、効果的なトレーニングができます。



## セラバンド

A1396-55 5.4m

質/天然コム 伸縮紙抗別に色分け(6段階)されており、 利用者の状態や目標に合わせて選択可 能・幅広い分野で活用されています。 5.4mは合計の長さです。最低2.13m以上 の長さを持つ1~2本で構成されています。

	抵抗	色	選び方の目安	価 格
1	最弱	白	手術後間もない方、筋力が大幅に衰えている方、小児・高齢者向き。	V0 276
2	弱	黄	手術後体力が回復した方、初期段階で筋力・体力を維持したい方、小児・女性・中高年向き。	¥2,376
3	中弱	赤	退院後自宅でリハビリする方、筋力・体力を維持したい方、女性・中高年向き。	¥2,592
4	中	緑	男性で筋力・体力にまだ自信がない方、筋力・体力を維持したい方、女性・男性向き。	¥2,808
(5)	中強	青	筋力・体力的に少し自信がある方、筋力・体力を維持したい方、若年層・男性向き。	¥3,456
6	強	黑	男性で筋力・体力的に自信のある方、筋耐久力を付けたい方、若年層・男性向き。	¥3,996

アビリティーズ・ケアネット



#### ソフトギムニク

A0937-55

¥1,296 ①レッド ②イエロー ③ブルー ④グリーン の25cm(空気を入れた際の最大直径)

材質/塩化ビニル 重量/約100g 耐用重量/体重100kg以内 ● 最も小さいパランスボールで入門用として最適です。

● 充分に空気を入れる時はポンプをお使いください。 ※オブション ギムニク空気Wボンブ ▼1.620 サイズ/φ5×29cm 材質/樹脂製



## ギムニクカラーボールPLUS

A0938-55

	カラー	サイズ(cm)	重量(g)	価格
①#55	レッド	φ55	750	¥5,940
2#65	ブルー	φ65	1250	¥7,020
3#75	イエロー	φ75	1600	¥8,100



#### 重錘バンド A0946-55

	カラー	サイズ(幅×長さcn)	重量(kg)	価格
①#0.5			約0.5	¥4,320
@#1	パープル	44.47	約1	¥5,400
3#1.5	グリーン	14×47	約1.5	¥7,020
4#2	イエロー		約2	¥8,640

材質/発泡レザーPVC、鉛球

豊通オールライフ

## リハビリからフィットネスでのストレッチ定番



#### フィットネスロール

A2056-55 D5571

¥8,856

カラー/①ブルー ②ピンク ③アイボリー サイズ/直逐15×100cm 材質/芯材/フォームポリエチレン・表被/ナイロン+PVC加工 ● 通常ではストレッチのしにくい/体幹・体側・首・ 肩・背中・腰などを伸ばすことができます。

● ナイロン+PVC加工仕上げですので汚れ等 も拭き取り易いです。



#### アジャストウエイトロX

A1039-55 ①#0.5(0.5kg×2個) ¥3,348 ②#1.0(1kg×2個) **¥3,564** ③#2.0(2kg×2個) ¥5,940

サイズ/①帽9×長さ31×厚さ2 ②幅10×長さ34×厚さ2.5 ③幅12×長さ33×厚さ3.5cm 材質/ナイロンスチール 重量/①(100g×5)×2個②(200g×5)×2個 ③(400g×5)×2個 \*&取和化示

淡野製作所





## モビマットDVD付

A2309-55 ①硬め MAT001 ②やわらかめ MAT002

¥10,584 ¥11,664

mAI 10U2 カラー/①ピンク×オレンジ・②ピンク×ブラック サイズ/①幅50.5×実行40×高さ(低部) 4.7(高部) 5.15cm ②福50.5×実行40×高さ(低部) 4.9(高部) 5.35cm 材質/①EVA樹脂 ②EVA樹脂 SBH 青春/②MAI (1980) ②さい

ジする感覚で足裏感覚器の神経を敏感にします。

ヨガマット A1619-55 ¥3,240

カラー/ブルー・ビンク・グリーン・バーブル サイズ/約幅61×奥行173×厚さ0.4cm 材質/PVC 重量/約1kg

● ストレッチで、よりダイエット効果をアップ!

Lucky west

# ロコモティブ シンドローム 対策に。

#### ロコモマット

A1309-55 LCM-5001

¥9,504

### A1309-55 LCM-5001

サイズ/幅50×奥行50×高さ6cm

材質/中身: ウルタンフォーム カバー: ポリエステル100%
ニット、特殊ウレタンラミネートによる防水加工、特定用
造制菌加工・難燃加工

量 850g

● 室内で簡単に始められる運動具です。マットの上で
ゆっくり足踏みを行うことで歩行に使う筋肉の強化
が図れます。

● □コモディブシント□―ムとは、「運動器の障害のた
めに要介護となる危険の高い状態」をさします。

イノアックリビング



## サンソクン®携帯酸素

A0354-55 1561A

¥864

- 充填量/50 酸素模度/95% 重量/134g スポーツの後やレジャーに携帯していただけます。
- 手軽に吸入できる濃縮酸素です。● 使用回数/50~60回(1回の使用で2秒)
- ●医療用として使用しないで下さい。



#### 中山式快癒器 強弱機能付

G0296-55 ①2球式

¥2.592

¥3,456 24F##

②4球式 \*\*3,4つひ サイス/幅の11の17.8×奥行①14.4②14.6×高さ①6.5~8.5②5.5~7.5cm 材質/本体: ABS樹脂-POM樹脂 //ネ:ステンレス 球頭部: クロームメッキ仕上げ 重量 ○(040 ②620g ● 底部のノブを回し、球頭の高さを変えることで押圧力 の強弱を使い分けることができます。 ● 2球式は首すじ 清用、4球式は首中 腰用です。中山式産業

#### マッサージのプロが認めた!



#### 健康指圧代用具ラ A1394-55 ¥2,940

--サイズ/φ7.2×φ4.9×長さ20.9cm 材質/水道用衛生ゴム、シリコン、蓄光ゴムOリング(白) 重量/430g

■童/430g ●オールゴム製のラブラックスだから、按(も み、たたく)・摩(さする、のばす)そして、足裏 で踏み転がすことで特に疲れている全身の筋 肉、こわばった関節を、短時間で効率よく、手 や指の負担なくご自分で優しくほぐせます。

コーキマテリアル

文字高19mmの超大型表示





## 3Dセンサー搭載歩数計

A1797-56 FB-731

カラー/クロ·シロ サイズ/幅1.2×奥行7.25×高さ3.55cm 材質/ABS、PMMA 電源/CR2032コイン形リチウム電池DC

- ン形リチウム電池DC3V 設定いらずで簡単に使えます
- ◆大きなストラップ穴で簡単にストラップが通

タニタ

ピュアホワイト

10258

#### 歩数計 オムロン ヘルスカウンタステップス ¥1,404

A1796-56 HJ-005-W 

健康のために歩こう。

シンプルで見やすい歩数計

重量/約24g 電源/ボタン電池LR43 ● シンプルで大きく見やすい画面で歩数表示。 毎日楽しく続けられるカンタン操作の歩数計。

オムロン



#### 100g表示体重計

A2168-56 UC-331

¥4,320

サイズ/幅31×奥行30×高さ2cm 材質/本体: ABS樹脂 上部: ガラス 電源/ボタン型リチウム電池(OR2O32)1個 電量/約1.5kg ● ガラストップのお洒落なデザインの体重計です。

- 100g単位で150kgまで測定できます。
- 厚みたったの2cmで乗り降りが簡単
- 体重測定のみの機能だから設定要らずで直 ぐに使えます。

エー・アンド・デイ



#### インナースキャンVoice

A1829-56 BC-202-WH ¥16,200

サイズ/幅35.2×奥行30×高さ3.7cm 重量/約1.6kg 電源/D06V(アルカリ単3整電池4本使用) ● 設定から測定結果まで音声でお知らせ。

- 乗るだけで簡単に測定ができる「乗るピタ機 能」を搭載。

- 乗りやすい幅広ボディとかかとガイド。測定結果の自動スクロール(項目ボタンで選 ぶことも可能)。



#### 体力づくり、健康増進には スローステップ運動をオススメします。



#### ステップウェル2

A0919-56 110141

¥8,424

- く持続できます。

コナミスポーツ&ライフ





#### ステップ台

A0942-56 D5500

¥7,992

イズ/幅80×奥行30×高さ10·15·20cm(3段階調節) 賃/ポリプロビレン ABS 量/3.6kg

- 中高齢者の健康増進の為の運動からフィット ネストレー ニングまで使用できます。
- ステップ台の内側に高さ調節ブロックが収納 淡野製作所





折りたたみ時

#### ハートSウォーカー 🚐

A2384-56 LW-WA122 ¥21.600

- サイズ/約縮50×奥行93×高さ110cm 収納時: 約幅50×奥行20×高さ110cm 材質/スチールバイプ、PVC. 他 重量/14kg 所書重/100kg ◆ 天気の悪い日や夜のウォーキングが不安な方におす すめの「ハートSウォーカー」は自宅で気軽にできる ウォーカー

- Lucky west





## 低速ヘルスジョガー 🚐

A2301-56 HJ-5067 ¥216,000

サイズ/幅約74×奥行177×高さ135cm 走行ベルト: 幅45×長さ132cm 傾斜角度/0度一定

横斜角度 / O俊一定 材質 / フレーム: スチール、カバー類: ABS樹脂 手すり部: 発砲ウレタン 重量 / 約66kg 使用体重制限 / 130kgまで 電源 / AC100V15A 単独アース付コンセント使用 (専用回路) モニター / DC1 25HP (ビーク2 OHP) モニター表示 / 速度 時間、距離、脈拍、消費カロリー 速度 / 約02 → 8km / h 脈拍 / ハンドグリップセンサー付 ● 大型回面で見やすく、大きなボタンで簡単操作! ● 安全安心、乗り降りしやすい長手すり付です。 ● 家庭用 中旺ヘルス





#### 組み替え自由の多目的

## ミニ平行棒"ささえ愛"🚐

A0046-56 TY500

¥45,900

JAN 4519856002534

サイズ/幅70×長さ165×高さ76~94 (3cmビッチ) 手摺部: 長さ152×高さ76~94cm (3cmビッチ7段階) 材質/スチール 重量/18.5kg ● 使用目的に合わせ並列型・直列型・L型等に組み変え

- られます。
- 手摺部の支柱の方向を変えることにより、並列型の バーの幅を変えることができます。(内幅37~73cm)

日進医療器



平行棒P-2 📖

A0137-56 602 TAIS 00095-000021

¥35,640

サイズ/幅76×長さ152~232 (5段階調節) ×高さ74~88 (無段階調節) 使用幅:32~68㎝ 材賃/スチールの3.2㎝(粉体塗装) 重量/21.0‰ ● 高さ・幅・長さが身長・体型・部屋の広さに合わ せ、自由に調節できます。

睦二

#### 高さを簡単に15段階に調整できる ラチェット構造の平行棒



## パラレルDX

A2331-57 0150cm917 TB-534-02 ¥95,040

サイズ/幅50(全幅の)×表さの150 ②200×高さ63~93cm 材質/フレーム:スチール 手すり:クロムメッキ仕上げ 土台部:標準粉体塗装仕上げ・アイボリー 重量/約18kg



- 簡易的な歩行練習が可能な直径3.8cmステンレス加工の手ずり付きです。
   限られたスペースでの歩行練習が可能なコンパクトサイズの平行棒です。
   高さを2cm間隔の15段階に調節可能。ラチェッ
- ト式手動昇降機能付きです。

高田ベッド

#### 安心の手すり付き階段歩行訓練台





#### TB-1185 步行階段SD

A2360-57 TB-1185

¥97.200

サイズ/幅65×東行135×高さ135cm 材質/フレーム:スチール(標準粉件建装仕上げ・アイポリー) 滑り止めゴムマット 重量/約34kg ● コンパクト設計でコストパフォーマンスにも優れた 歩行練習用階段。 ● 練習時の転倒を防止するゴムマット仕様。床面を保 練オス脚ゴルムサキ

このページに掲載の商品は 全てメーカー直送です。

- 護する脚ゴム付き。

高田ベッド

#### 家庭用リハビリ・運動機器の決定版。 10種類以上の運動がこれ1台で!



## マルチホームトレーナー

A2313-57 YMHT-250 ¥42.120

/幅74×奥行91×高さ210cm スチールパイプ(粉体焼付塗装)、ウレタンフォーム

- 重量/19kg ストレッチや体力の低い方の筋力トレーニングに。

- → エトレッチをしたい方にお勧め。
   ◆ 運動・ストレッチをしたい方にお勧め。
   ◆ 1台で10種類以上の運動が可能。
   ◆ 日常生活において重要な、可動域を広げる運動が可
- 日常生活にのいて異変の、フェッペーには 能です。
   椅子は取外し可能。
   上部フレームの高さは体格に合わせて70mmごとに4段階調節可能。
   ラバーデンションは左右各3本。
   サイズが合えばお手持ちの車いすで乗り入れて使用可能(幅730mm以内)。
   車椅子に乗ったまま上半身の運動が行えます。

ヤマトヒューマン

#### 車いすでも使用できる上肢・下肢 リハビリ・筋トレ器具







#### スポットバイク

A2466-57 SB-0010

¥91.800

- サイズ (幅約69.5×長さ125×高さ158cm 材質/スチール製 重量/約28kg 可動部を上下にスライドできますので椅子 に座っても車いすでも上肢・下肢のリハビリト レーニングが可能です。 負荷調整可能(8段階ダイヤル式)。 東)オを即会するためのフトニップは(2寸)
- 車いすを固定するためのストラップ付(2本)。

中肝ヘルス

#### 無理なく続けられる。 健康習慣を目指す方へ。



## エアロバイク® ai-ex

A2169-57

¥170,640

AZ 109・27 カラー/アイボリーホワイト・サンドページュ サイズ/長さ92.2×幅49.2×高さ109.7cm 材質/ABS樹脂 電源/100V家庭用電源 使用体重制限/135kg 身長/140~180cm 重量/38.5kg ● ペダル負荷自動コントロールで体に負担をか

- けない運動プログラム。
- グラフィカルで見やすい液晶パネルで楽しみ ながら運動が続けられます。 ● 高感度脈拍センサーで精密に体調を読み取
- り、最も効果的な有酸素運動をキープします。

コナミスポーツ&ライフ

#### 座って安心 脚力運動





## リカンベントバイク

A2302-57 RB-4700 ¥102,600

#### 腰に負担が掛からず 有酸素運動から筋力トレーニングまで。





サイドハンドルは跳ね上げ式で 安全に乗り降りすることができます。




12種類の負荷プログラム、4種類の脈拍 プログラム、パーソナルプログラム、ワットコントロールプログラム、体脂肪測定 機能など多数の機能を搭載。

## オーモテックリカンベントバイク

A1800-57 YRB-3300NL ¥183,600

サイズ/本体: 幅70×奥行162×高さ121cm 材質/フレーム: 粉体焼付塗装仕上スチールパイプ 外装: ABS樹脂: ウレタンフォーム, PU 電源: 100/80h2 家庭用電源 (50/60h2) ACアダプター 重量/52kg

- ご自身でお好きな負荷プログラムが組める パーソナルプログラム搭載。 ● 後傾サイクリング運動によるスタミナアップ・
- 生活習慣病の方にフィット。 ヤマトヒューマン





#### 足こぎ3輪車いす イーストライダー

A2150-57 FH20S ¥140.000



- 材質/本体:スチール シート:ナイロン
  耐荷重/100kg 重量/21.8kg
   ご利用者様の身体状況に合わせて、3通りの
  ご使用方法が選べます。
   ペダルをこいで、3輪車のように使用すること
  で、脚のリハビリができます。
   ハンドル付き前輪を外して、足ごぎ車いすとして。
   フットレストを取り付けて、通常の車いすとして。
   カンボルブレート

- 車いす¥130,000、専用ハンドルブレーキ (前輪ハンドル部) ¥10,800 (税込) のみの 販売もあります。

¥4.320





#### 災害備蓄用 🚐 フリーズドライビスケット A2366-58 1ケース 96箱入り ¥31.104

イズ/幅4×奥行11×高さ5.8cm(1第) 分/小麦粉、植物性油脂、砂糖類(砂糖)加工黒糖)、調整豆 乳、発酵バター、パターオイル、カカオマス、食塩、全粉 乳、食物機維、膨張剤、乳化剤、香料、酸味料、安定剤、 酸化防止剤、着色料

重量/約7.9kg

● 4重構造のアルミパウチとチッ素充填加工技術で7 年間の長期保存が可能。

- ・ エコ包装に配慮し、食後の廃棄が簡単です。
  ・ ヤさしい甘味のチョコチップ味。
  ・ 受注生産の為、納期は約2週間かかります。

#### 5年保存の缶入り備蓄パン。 やわらかなまま長期保存が可能。











災害備蓄用パン 🚐

A2386-58 1ケース 24缶入り ¥9.875

重量/約4.8kg

特殊衣料

# (8) of \$1245

## FM緊急警報放送対応 FM/AM2バンドラジオ

A2387-58 RF-U350-S ¥14,353

- | AZSOY 30 | AP-05050 | AP-0

高輝度!国産パワーLEDを使用



#### 多機能ECO照明 お灯さん A1776-58 ①乾電池式 ¥4,968

②ACアダプター式 ¥5,616

- サイズ/編4.9×長さ26×高さ4.9cm 電源/単三乾電池×4本(別先) 重量/220g ・コンパクト設計ながら、5畳ほどの空間を照らすことができます。 ・本体にひっかけ金具とマグネットが付いているので部屋に常備でき、いざという時もすぐに持ち出せます。 ・連続12h点灯可能(目安)。 ・②は通常は家庭用電源で点灯させ、持ち出し時に乾電 油に需要組を終れ切し終わります。

阪神淡路大震災の

池に電源供給が切り替わります。 東京エレテック

#### 火災発生時「火事です」と音声で お知らせ



住宅用火災警報器 A2375-58 ①けむり当番 SHK6030P

¥5,670

②ねつ当番 SHK6040P ¥5.346

- サイズ/直径10×高さ02 623 63cm 材質/ABS樹脂 更量/約100g(電池を含む) ・ 火災警報を警報音と赤い上日でお知らせ。 ・ 自動試験機能で機器異常を知らせ。 ・ 電池の交換時期を音でお知らせ。 ・ 電池は約10年の長寿命タイプです。 ・ 電池は相よっなおます。
- 電池は付属しております。

パナソニック

# 教訓を活かした 「防災ずきん」

## 防災ずきん

A2171-58

サイズ/約50×30cm 材質/表面:ポリエステル100%(アルミ防炎加工) 裏地:難燃ポリエステル 重量/340g

重量/340g

◆ 体の1番弱いと言われているのが頭です。頭はもちろんのこと肩までしっかり保護してくれます。

● 防炎・衝撃吸収、洗濯性能・毒性試験も合格し信頼の
(公財)日本防炎協会認定商品です。

● ワンタッチテーブでしっかり留められ、耳の部分にはしっかり聞こえるようにアルミ穴を採用するなど工夫。

ラッキーベル

## 天ぶら油の火災にはこれ1本! 鍋の業火を泡で包み瞬間消火 後処理も簡単!

## 天ぷら油専用消火剤「F・Gスティック」

A2502-58 FG1

- 油量10以下の天ぷら油火災に対応する初期消火用具です。
- □油電「と以下の大がつ油が欠に対応り 9 る初期/月水円 ・天がら油火災以外にはご使用になれません。
   ⇒決して投げ入れないでください。油が飛び散ります。
   当決後必ずガスの元栓・電源等を遮断してください。
   安全な消化が可能です。
   人や環境に無害で安心です。

火災を発見→投げるだけ お年寄り・子供でも簡単使用 強力な消火能力





## 投擲型消火剤「消える魔球」

A2501-58 MQ-2

サイズ/1球:直径7.6cm 材質/容器:塩化ビニール

- 材質/容器: 温化ビニル 重量/約230g 火元に向かってボールを投げるだけで、消火できます。 小さくて軽いので、女性や高齢者、お子様にも投げやすいです。 消火能力は水の約10倍です。 有害な薬品は一切使用しておりませんので、後片づけも楽です。
- 初期消火や逃げ道確保に大変有効です。

第一通商

¥2,036



## ペットボトル携帯トイレ

D2054-58

¥1,296

サイズ/幅13.5×奥行10.5×高さ7.5cm 材質/本体:ポリプロビレン 受けロ:エラストマー ショイント具:エラストマー 収納袋:ポリエチレン ● 男女兼用タイプでお子様からお年寄りまでご使用

トイレが近くにないときに使用できる携帯用のトイ

ットボトル500mlの空ボトルに固定するだけで、

手軽に使用できます。 ● 汚れた場合は水洗いできます。

サンコー


# 災害時の必需品 急なときでも組立簡単

## 非常用簡易トイし

A2362-58 R-39

¥4,104

重量/830g ● 非常時の必需品。 ● 凝固割5個、汚物袋5枚、簡易ポンチョ1枚のセット。 ● 急なときでも組立簡単。 ● 約120kgまで体重を支えることができます。



## オ・サンポレット

組立サイズ/幅41×奥行41×高さ40cm 材質/ボリプロビレン、低発泡ボリシート 重量/1.7kg

● 持り建し区でのの。● 簡単に組み立てられ軽くて丈夫! 総合サービス

D1759-58 ¥10,152

材質/ボリブロビレン、低発泡ホリンート 単 ● 介護用折畳み便器。 ● 持ち運び便利なコンパクト設計。



## ポータブルトイレ用袋

D1766-58 AE-59

- 材質/汚物袋:ポリエチレン 凝固剤:高分子ポリマー 重量/34g×10 ポータブルトイレに汚物袋をかぶせるだけ で、用を足すことができます。
- 1回につき凝固剤 1個をご使用ください。● 断水時にバケツが簡易トイレになります。 ● 10回分セットしております。

※商品にポータブルトイレは含まれません。



## 緊急ミニトイレ

D1767-58 2個入 G-94

¥494

サイズ/28×13cm 材質/受けロ: PP不橋布 (PEラミ貼り) 本体: ポリエチレン、 高分子ポリマー、吸水紙: PP不橋布、バルブ 指で袋: ポリエチレン 容量/500cc ● コンパクトで握りやすく、男女・幼児・高齢者問 わず使用できます。

● ソフトな受け口が付いていますので安心して使 用できます。

◆本体に直接吸水機能をつけています。また一度 ● 本体に単なWA小成形でプレンドのするのに 吸水しましたら、モレない構造になっています。 ● 吸水性にすぐれ、排尿後すぐに固まります。 サンコー

表示価格は消費税(8%)込みで表示しています。 黄色(例: A0952-58)の商品は消費税非課税です。 ◆TAIS·JANコード等が記入されている商品は、介護保険貸与対象品と考えられます。例: JAN4519856004095、TAIS00455-000001、GATTORIHAB-A100 食事·健康用品

商品の梱包箱が使用済トイレの 回収容器になり便利です。



#### 災害用緊急トイレセット A2491-59 BS-135 ¥48,384

サイズ | 回収箱組立サイズ: 幅56 6×奥行36 8×高さ77cm セット内容/サニタクリーンプンズケア240枚、長尺トイレベーハー205巻: 3個、使用済トイレロ収大後 (1201): 6枚、洋式便器月落下防止ネット: 1 板、洗浄用ウエットタオル(長期保存用)20枚入: 12億1・イレ回収箱用差セット: 1個 ● 商品の梱包箱がトイレの回収容器になりますので。何用列でオ

- 同島の個色相が「クレット」である。これでは、 ので便利です。 蓋付なので内部が見えず、臭いも防ぎます。 回収大袋は約120Lと大容量。1枚で使用済 トイレを約40袋分収納。
- 水の無い状況でも衛生的なトイレを確保でき ます。
- 大容量回収袋の交換式なので、溢れることな く処理できます。

総合サービス



#### キャリダン 非常用階段避難車 🚐

G0728-59

サイス・クラ キョッ、 サイス・使用時: 編131×奥行42.6×高さ81cm 折りたたみ時: 編110×奥行42.6×高さ27cm 材質、鉄 重量・/20kg ● 低重心・ロングクローラの優れたパランス・設計・ ● 階段下降速度はオイルダンパーで制御。 ● ブレーキシステムにより階段上でも停止可能。 ● 特殊設計のゴムクローラはどんな素材の階段にも対応。 ● 専用キャビネット (別売) から取り出し、準備まで気

197Aは10014ンローフはといる系材の階段にも対応。 専用キャビネット (別売) から取り出し、準備まで短時間で完了。 サンワ



#### DPソフトストレッチャー

A2205-59 CNWS-100

サイズ/幅60×長さ175cm 材質/本体:ボリエステル主体の不織布 ベルト:ナイロン

- 重量/480g 足袋と取っ手が付いていますので、階段やせ
- を設定成り手が付いているすめて、階段できまい場所での搬送に便利です。●感染症患者搬送にもディスポーザブルです。 ので、感染リスクを軽減します。

クライエルジャパン

¥3.780



## レスキューEバックシート

A2467-59 041190

サイズ/90×200cm 材質/本体:ポリエステル(抗菌加工済) ハンドル・ストラップ:ポリプロピレン 固定コム:ポリエステル・ラテックス 一一中パッケル:ポリアセタール樹脂

- ▼マットレスごと避難が可能です。上下対称なデザインでベッドの定側からでも
- 時には頭側からでも避難させられます。



- ¥51,840 ●安全に避難するための被救護者固定用スト ラップ付きです。 日常のベッドメイキングを妨げません。

  - ■濡れた場所でも乾いた面のように滑ります。● 頑丈なハンドル。● マットレスを動かすための、側面ハンドル付き。

マットレスを変色させません。

竹虎

## 炭酸ガスで3秒で膨張!緊急時に最適な救急担架!



ポンベを交換すれば 可度でも使用できます

EXTRETCHER -xx:==: 縦300×横350×厚さ70mm 時: 750×横600×厚さ60mr

アバッグ式担架

## 専用エアーポンプで膨らますこともできます。

収納時は30×35cmの専用バッグに収まり、小さく保管でき、持ち運びも便利です。
 気分が悪くなった人の静養ベッドとしても使用できます。
 つ四・アスファルトなどの独、雨水、雪上などの地面の悪状況から守ります。
 水難事故等の緊急時では、浮き輪としても使用可能。
 フレームレスなので動きに柔軟性ができ、狭い場所でも小回りがききます。

軍田商車

## 軽量でコンパクトに収納可能。

緊急時に一人で担げる担架です。通常は二人です。

介護度の高い方に、敷布(担架)の持ち手を使うと、要 介護の方、介助される方、共に楽に寝起きの動作がで





腕力で担ぐのではなく身体全体で担ぐの で、緊急時には1人でも担げる構造になっ ています。

## 救護担架 🚐

G0298-59

重量/31.6 ④1kg

 ③ SB-180 (産位保持出来ない方품選用) **¥31,104** ⑤ SB-90A (産位保持できる方散送用)
 ★ 24,624
 サイズ/幅50×長さ③180 ⑤ 90cm
 対質/麦地:ナイロン(拠水布) 裏地ターボリン(防炎・防水布)
 で使用可能になります。 サイズ / 編50×長さ③180 ④90cm 材質 / 表地ナイロン (撥水布) 裏地:ターポリン (防炎・防水布) ベルト: ポリプロビレン

- ③SB-180 (産位保持出来ない方撤送用) **¥31,104** 防水、防炎布を使用しているため、汚れは中性洗剤

  - 家庭の中など狭小箇所や階段での移動は基本的に は2人で担ぎます。

#### 両手が自由になり、 安全におんぶができます!

④エアーポンプ用バッグ(オプション)

G0270-59



エクストレッチャー 🚐

①エクストレッチャー本体 ボンベ1本付 ¥56,160 ②交換用ボンベ(オブション) ③専用エアーボンブ(オブション) ¥540



#### おんぶらっく 🚐

G0581-59 ①大人用 0119 ②子ども用(対象身長90~120cm) 0116 **¥21,600** 

材質/外部カバー: 難燃ポリエステル 内部布: ポリエステル ベルト: ポリエステル バックル: ポリアセタール 耐荷重/80kg

• 送迎や災害避難時に安全に移動ができます。

● 装着が簡単で背負われる人をしっかりとホールド

● 背負う人は両手が自由に使えるので手すりやノブ が持てます。

ハッピーおがわ









## 万能ハンディ担架・ ショルダーベルト 🚐

A2388-59 ①万能ハンディ担架 ¥30,240

②ショルダーベルト ¥18,900

サイズ/①編75×奥行90cm ②長さ90~180cm 材質/ ①②ナイロンメッシュ 重量/ ②560g ● 軽量コンパクト、通気性も抜群であらゆる場所でご

利用できます。

● 座の取手にアルミパイプを使用。安定が良く介護者の手を痛めません。

・ベットから車イス・ストレッチャーへ、そのまま入浴に

ランダルコーポレーション

松岡



食事·健康用品



も使えます。